

Données techniques


22210EMW33


Roulements à rotule sur rouleaux



ULTAGE®

VISUEL(S)





DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	50 mm
D - Diamètre Extérieur	90 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	23 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure	80,7 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1,1 mm
Nb de trous de lubrification	3
b - Largeur rainure	5,83 mm
k - Diamètre trou	2,5 mm
Classe de Jeu Radial	CN
Masse	0,585 kg

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	125000000 mN
-------------------------------	--------------



PERFORMANCE PRODUIT

C0 - Capacité Charge Statique	117000000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	14300000 mN
e - Coefficient	0.24
Y0 - Coefficient charge statique axiale	2.78
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur	2.84
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur	4.23
N ref - Vitesse thermique de référence	40200 °/s
N lim - Vitesse limite Mécanique	54600 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	473,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	57 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	83 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement	1 mm



INDUSTRIE - COEFFICIENT DE CALCUL

Charge radiale dynamique équivalente

$P = X.F_r + Y.F_a$

$F_a / F_r \leq e$		$F_a / F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Charge radiale statique équivalente

$P_0 = X_0.F_r + Y_0.F_a$

X_0	Y_0
1	Y0

Les valeurs de e, Y1, Y2 et Y0 sont indiquées dans le tableau ci-dessus.

