

Hauptmerkmale

Baureihe	Odace
Produkt- oder Komponententyp	Datenbuchse
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Typ der Datensteckdose	RJ45 8 Kontakte -Kat..6 <= 250 MHz
Verpackungstyp	Paint cover

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Anzahl der Steckdosen	1
Organisation von Drähten	Geschirmtes Kabel mit verdrehten Paaren
Art der Kabelabschirmung	STP
Produktkompatibilität	Actassi s-one Infraplus
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Farbton	Cobalt blue
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Anschlüsse - Klemmen	IDC
Anzahl der Schleifenklemmen	1
Material	Thermoplastisches ABS-UV-stabilisiert: centre plate PBT (Polybutylenterephthalat) GF30: support frame
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	41,7 mm
Einbautiefe	25,7 mm
Produktgewicht	0,059 kg
Resistenz gegen chemische Substanzen	Resistent gegen Alkohol (70 %) Resistent gegen Alkohol (96 %) Resistent gegen A-Milchsäure Resistent gegen verdünntes quaternäres Ammonium Resistent gegen verdünnte Bleichmittel Resistent gegen verdünnten Ammoniak Resistent gegen Seifenwasser Resistent gegen Kristallreiniger Resistent gegen Wasserstoffperoxid 10 Volumen Beständig gegen Hexan

Montage

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5...50 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5...35 °C
Normen	ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1 EN 50173-1 ISO/IEC 11801 ANSI/TIA/EIA-568-B-2 TIA/EIA-568 IEC 60603-7-5 IEC 60603-7
Schutzart (IP)	IP21
Schutzart (IK)	IK04

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China