



### Principales

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Gamme de produit              | Odace                              |
| Type de produit ou équipement | Bouton-poussoir                    |
| Présentation du produit       | Mécanisme avec support de fixation |
| Type de plaque                | Crochet pour label                 |
| Application                   | Éclairage                          |

### Complémentaires

|                                          |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil                    | Encastré                                                                                                                                                                       |
| Type de technologie                      | Électromécanique                                                                                                                                                               |
| Nombre de touches                        | 1                                                                                                                                                                              |
| Commande                                 | Bouton-poussoir                                                                                                                                                                |
| Équipement inclus                        | Porte-étiquette<br>Télerupteur                                                                                                                                                 |
| Mode de fixation                         | Par vis                                                                                                                                                                        |
| Nuance de la couleur                     | Anthracite (RAL 7021)                                                                                                                                                          |
| Finition de la surface                   | Mat                                                                                                                                                                            |
| Type d'emballage                         | Capot de protection                                                                                                                                                            |
| Courant assigné d'emploi                 | 10 AX                                                                                                                                                                          |
| Tension assignée de service (Us)         | 250 V                                                                                                                                                                          |
| Type de réseau                           | CA                                                                                                                                                                             |
| Fréquence du réseau                      | 50/60 Hz                                                                                                                                                                       |
| Type de charge                           | Charge pour lampes à économie d'énergie avec ballast : 100 W                                                                                                                   |
| Capacité minimum de coupure de la charge | 200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un $\cos \varphi = 0,3$                                                                                                                        |
| Durée de vie en cycles                   | 20000 cycle à ON / OFF ( $\cos \varphi = 0,6$ et $U_e$ nominal )                                                                                                               |
| Durée de vie électrique                  | 20000 cycle à ON / OFF ( $\cos \varphi = 0,6$ et $U_e$ nominal )                                                                                                               |
| Nombre de sorties                        | 2 bornes sans vis                                                                                                                                                              |
| Forme de la tête de vis                  | Pozidriv N°1                                                                                                                                                                   |
| Capacité de serrage des bornes           | 1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s)<br>1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour souple câble(s)<br>1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour multibrins câble(s) |
| Longueur de dénudage des fils            | 12 mm                                                                                                                                                                          |
| Indication de tension                    | Éclairage                                                                                                                                                                      |
| Matière                                  | Plastique anti-UV: plaque centrale<br>PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition<br>PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe                                       |
| Hauteur                                  | 71 mm                                                                                                                                                                          |
| Largeur                                  | 71 mm                                                                                                                                                                          |
| Profondeur                               | 33,6 mm                                                                                                                                                                        |
| Profondeur d'encastrement                | 18,75 mm                                                                                                                                                                       |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poids du produit                | 0,04 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

## Environnement

|                                                |                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante de stockage               | -5...50 °C                                                             |
| Tenue diélectrique                             | 2000 V                                                                 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...35 °C                                                              |
| Normes                                         | 2006/95/EEC<br>EN 60669-1                                              |
| Certifications du produit                      | Aenor: 030/2237<br>LCIE: CCA-FR_598285B<br>LCIE: NF 619318A<br>N<br>NF |
| Tenue aux chocs (IK)                           | IK04                                                                   |
| Degré de protection (IP)                       | IP21 D                                                                 |

## Durabilité de l'offre

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium                                |
| Régulation REACh                  | <a href="#">Déclaration REACh</a>                    |
| REACh free of SVHC                | Oui                                                  |
| Directive RoHS UE                 | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>         |
| Toxic heavy metal free            | Oui                                                  |
| Mercury free                      | Oui                                                  |
| Sustainable packaging             | Yes                                                  |
| RoHS exemption information        | <a href="#">Oui</a>                                  |
| Régulation RoHS Chine             | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>       |
| Profil environnemental            | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>    |
| Profil de circularité             | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |