



Principales

Gamme de produit	Modicon M171/M172
Type de produit ou équipement	Contrôleur
Application spécifique du produit	HVAC et solution de pompage
Variante	Programmable
Nombre d'entrées/sorties	14
Nombre d'entrée logique	2
Nombre de sortie logique	1 pour sorties relais SPDT avec commun indépendant 3 pour sorties relais SPST avec commun identique
Courant de sortie logique	2 A pour relais
Nombre d'entrées analogiques	2 configurable 3 entrée NTC analogique
Nombre de sorties analogiques	2 tension, plage: 0...10 V 2 PWM/PPM, plage: 20 kHz, 12 V, 35 mA 1 courant, plage: 0...20 mA/4...20 mA

Complémentaires

Nombre de ports	1 bus d'extension LAN 1 RS485 - bornier à vis (liaison série Modbus)
Nombre d'entrées/sorties	5 sortie analogique(s) 4 sortie logique(s) 5 entrée analogique(s)
Entrée logique	PNP ou NPN (positive/négative)
Utilisation des contacts	Contacts libre de potentiel
Type d'entrée analogique	NTC sonde de température - 50...100 °C - résolution: 0,1 °C Pt 1000 sonde de température - 50...400 °C - résolution: 0,1 °C Courant 0...20 mA/4...20 mA Tension 0...1 V Tension 0...10 V (ratiométrique) tension 0...5 V
Alimentation électrique du capteur	12 V CC à 85 mA
[Us] tension d'alimentation	100...240 V
Largeur	70,2 Mm
Hauteur	87 Mm
Profondeur	61,6 Mm
Poids du produit	0,19 Kg

Détails concernant la commande et l'expédition

Catégorie	US1PC1222537
Programme promotionnel	PC12
GTIN	3606480752735
Rentabilité	Non
Pays d'origine	IT

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	13,200 Cm
Largeur de l'emballage 1	9,000 Cm
Longueur de l'emballage 1	18,500 Cm
Poids de l'emballage (Kg)	280,000 G
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	15,000 Cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 Cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 Cm
Poids de l'emballage 2	1,900 Kg

Durabilité de l'offre

Potentiel de recyclabilité, en %	0
Proposition 65 de Californie	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is k
Empreinte carbone du cycle de vie total	177 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la fabrication	10.41812723959728
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	10 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la distribution	0.1115051918043258
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de l'installation	0.004696289541949586
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'usage	165.7967990445545
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B5, B6]	66 kg CO2 eq.
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Oui
Empreinte carbone de la fin de vie	0.5216254315182522
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.5 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Empreinte carbone du cycle de vie total	177
Emballage avec carton recyclé	Oui
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil 🔗
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption 🔗
Mise à jour	Oui
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Reprise	Non
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Product Life Status : Commercialisé avec annonce fin de vie