

SB-ME 4-6 - 桥接杆

3035757
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035757>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



桥接杆，针距: 6.2 mm，位数: 4，长度: 21 mm，颜色: 灰色/橙色

优势

- 提供与普通端子相同外形的穿墙端子
- 打印有开关标志，因此易于选择
- 轻松操作
- 透明
- 结构紧凑
- 灵活、全面的附件
- 可靠地卡接到末端位
- 通过螺钉接线点连接

商业数据

订货号	3035757
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE2Z2X
产品关键代码	BE2Z2X
目录页面	页码105 (C-1-2019)
GTIN	4046356521819
单件重量（含包装）	12.45 g
单件重量（不含包装）	12.45 g
原产地	PL

技术数据

产品属性	
产品类型	桥接杆
位数	4
针距	6.2 mm
电位	1

电气特性	
最大负载电流	25 A (如果用在不同的模块式接线端子上，则跳线的电流值可能有所不同。可在各模块式接线端子的附件数据中找到准确的数值。)

连接数据	
最大负载电流	25 A (如果用在不同的模块式接线端子上，则跳线的电流值可能有所不同。可在各模块式接线端子的附件数据中找到准确的数值。)

尺寸	
宽度	24.7 mm
高度	21.2 mm
深度	36.4 mm
长度	21.2 mm
针距	6.2 mm

材料规格	
颜色	彩色
	灰色 (RAL 7042)
	橙色 (RAL 2003)
标识材料	铜缆
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料	PA

环境和真实条件	
环境条件	
环境温度（运行）	-60 °C ... 105 °C
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

安装	
安装类型	插拔式安装

SB-ME 4-6 - 桥接杆



3035757

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035757>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SB-ME 4-6 - 桥接杆



3035757
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035757>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn