

GW HART USB MODEM - ケーブルアダプタ



1003824

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1003824>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。

USB HARTモデムケーブル、PCとHART機器間の通信に使用、ケーブル長：1m。



特長

- USB HARTモデム、HART機器の試運転、校正、監視用

販売用データ

アイテム番号	1003824
梱包単位	1 pc
最低注文数	1 pc
セールスキー	*****
プロダクトキー	DNC322
カタログのページ	ページ 462 (C-6-2019)
GTIN	4055626472072
1個あたりの重量（梱包を含む）	70.6 g
1個あたりの重量（梱包を含まない）	67.5 g
関税率	85444290
生産国	DE

技術データ

注記

アプリケーションノート

アプリケーションノート	産業用途専用
-------------	--------

製品特性

製品ライン	プログラミング用ケーブル
センサの種類	USB

電気特性

通信媒体	銅
------	---

接続データ

PC側

接続方法	USB 2.0 Fullspeed
注記	シリアル

デバイス側

接続方法	ミニグラバー
極数	2
注記	HART FSK

ケーブル/ライン

導体の長さ	1 m
-------	-----

環境条件と実際の条件

周囲条件

使用周囲温度	0 °C ... 50 °C
周囲温度 (保管時/運搬時)	-20 °C ... 70 °C
最大許容相対湿度 (動作時)	≤ 90 % (25 °C時、結露なし)

EMCデータ

電磁適合性	EMC指令2014/30/EUに準拠
ノイズイミュニティ	EN 55024

ノイズ輻射

規格/規則	EN 55032
-------	----------

GW HART USB MODEM - ケーブルアダプタ



1003824

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1003824>

分類

ECLASS

ECLASS-12.0	19179090
ECLASS-13.0	19179090

ETIM

ETIM 9.0	EC000310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

GW HART USB MODEM - ケーブルアダプタ



1003824

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1003824>

Environmental product compliance

EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます

はい, 免除なし

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

制限値以上の有害物質がない

EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)

0.1 wt% を超える物質なし

Phoenix Contact 2025 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp