

DREMEL®

Power Carving



Più che punte da intaglio

Power Carving

MAX

Fiamma



Sfera



Arrotondata



Conica




4 profili consentono applicazioni uniche e accessibilità

Caratteristiche Principali e Vantaggi

- Per utilizzatori che desiderano intagliare il materiale a velocità e profondità molto elevate
- **Rimozione Materiale 2X Più Veloce** rispetto alle punte da intaglio standard
- **Materiale: Acciaio inossidabile temprato** (resistente a ruggine e corrosione)
- Per **legno, plastica, foam EVA, e gomma**
- Intagliare in tutti i modi: **con la venatura, contro la venatura e trasversalmente alla venatura.**




Profondità crescente



• **Non utilizzare con utensili pensati per applicazioni leggere: Lite, Stylo+, 7350**

Punte Power Carving

DREMEL®



9951

- Il profilo a "sfera" di 9 mm di diametro consente di scavare scanalature e di **modellare in modo aggressivo le superfici concave**.

24,99€

9952

- Il profilo "conico" largo 6,35 mm consente l'accesso a zone piccole e **difficili da raggiungere e l'esecuzione di fori profondi nel pezzo da lavorare**.

24,99€

9953

- Il profilo a "fiamma" largo 9,5 mm consente di eseguire **tagli concavi e a V**, mentre la punta può essere utilizzata per **scanalare e intagliare profili dettagliati**.

24,99€

9954

- Il profilo "arrotondato" largo 7,9 mm consente di scolpire **forme tonde e dettagliate** quando si usa la punta e **grandi superfici piane** quando si usa il lato. Il profilo consente inoltre di creare **scanalature**.

24,99€

Punte Power Carving

DREMEL®



Potente punta da intaglio sferica: DREMEL® MAX Power Carving (9951)

Numero d'ordine 26159951DM

Codice EAN 8710364083251

Dettagli consegna

- 1 accessorio
- Lunghezza confezione, 5 cm
- Altezza confezione, 10 cm
- Larghezza confezione, 1.5 cm
- Peso lordo, 0,01 kg

Panoramica prodotti

Dati tecnici

Diametro gambo 3.2 mm

Diametro di lavoro 9,0 mm

Materiale Acciaio inossidabile temprato

Forma Sfera

Uso del perno Non occorrono perni

Giri/min max. 35.000 1/min

Informazioni per l'ordine

Codice EAN 8710364083251

Codice d'ordinazione 26159951DM

Punte Power Carving

DREMEL®

Piccola e potente punta da intaglio conica DREMEL® MAX (9952)

Numero d'ordine 26159952DM

Codice EAN 8710364083268

Dettagli consegna

- 1 accessorio
- Lunghezza confezione, 10 cm
- Altezza confezione, 5 cm
- Larghezza confezione, 1.5 cm
- Peso lordo, 0,02 kg

Panoramica prodotti

Dati tecnici

Diametro gambo 3.2 mm

Diametro di lavoro 6,4 mm

Materiale Acciaio inossidabile temprato

Forma Cono piccolo

Uso del perno Non occorrono perni

Informazioni per l'ordine


Codice EAN 8710364083268

Codice d'ordinazione 26159952DM



Punte Power Carving

DREMEL®



Potente punta da intaglio a fiamma DREMEL® MAX Power Carving (9953)

Numero d'ordine 26159953DM

Codice EAN 8710364083275

Dettagli consegna

- Lunghezza confezione, 5 cm
- Altezza confezione, 10 cm
- Larghezza confezione, 1,5 cm
- Peso lordo, 0,02 kg

Panoramica prodotti

Dati tecnici

Diametro gambo 3.2 mm

Diametro di lavoro 9,5 mm

Materiale Acciaio inossidabile temprato

Forma Fiamma

Uso del perno Non occorrono perni

Giri/min max. 35.000 1/min

Informazioni per l'ordine

Codice EAN 8710364083275

Codice d'ordinazione 26159953DM

Punte Power Carving

DREMEL®



Potente punta da intaglio con testa sferica DREMEL® MAX Power Carving (9954)

Numero d'ordine 26159954DM

Codice EAN 8710364083282

Dettagli consegna

- 1 accessorio
- Lunghezza confezione, 5 cm
- Altezza confezione, 10 cm
- Larghezza confezione, 1,5 cm
- **Peso lordo**, 0,02 kg

Panoramica prodotti

Dati tecnici

Diametro gambo 3,2 mm

Diametro di lavoro 7,9 mm

Materiale Acciaio inossidabile temprato

Forma Punta a sfera

Uso del perno Non occorrono perni

Giri/min max. 35.000 1/min

Informazioni per l'ordine

Codice EAN 8710364083282

Codice d'ordinazione 26159954DM

DREMEL®

Abrasivi Max



Dischi Abrasivi MAX

MAX



SC411DM

Caratteristiche Principali e Vantaggi

- ▶ **20X Durata Superiore rispetto ai dischi SC411**
- ▶ Il set da 3 dischi abrasivi con grana 60 è ideale per **levigare e sagomare** una varietà di materiali, tra cui **legno, plastica, metallo e altro ancora!**
- ▶ **Abrasivo:** L'abrasivo in ossido di alluminio è più durevole dell'abrasivo in carburo di silicio degli SC411, e garantisce una maggiore resistenza all'usura del platorello.
- ▶ **Platorello:** L'abrasivo è montato su un platorello in tessuto di poliestere, più resistente e durevole rispetto al platorello in carta utilizzato sul modello SC411.
- ▶ **Diametro del disco abrasivo:** Il disco di diametro maggiore (38 mm) rispetto al disco SC411 (32 mm) garantisce una maggiore durata della levigatura per ogni pezzo.
- ▶ **Disco di supporto in metallo:** Lo spessore e il diametro maggiori rispetto al disco di supporto del modello SC411 garantiscono una base più solida e una maggiore resistenza all'usura.
- ▶ Il design brevettato del mandrino **EZ SpeedClic™** semplifica il processo di sostituzione degli accessori ed è 6 volte più veloce rispetto al sistema Dremel non EZ - SpeedClic

Dischi Abrasivi MAX

Dischi abrasivi EZ SpeedClic DREMEL® MAX (SC411DM)

Numero d'ordine 2615S411DM

Codice EAN 8710364083244

Dettagli consegna

- 3 accessori
- Lunghezza confezione, 5 cm
- Altezza confezione, 10 cm
- Larghezza confezione, 1,5 cm
- Peso lordo, 0,02 kg

Panoramica prodotti

Dati tecnici

Diametro di lavoro 38,0 mm

Materiale Acciaio inossidabile 304

Forma Disco

Uso del perno Da usare con il perno EZ402
EZ Lock™/SC402 EZ
SpeedClic

Grana 60

Informazioni per l'ordine

Codice EAN 8710364083244

Codice d'ordinazione 2615S411DM

