



Pushing Performance  
Since 1945

# D SUB MA turned contact\_AWG 22-26\_PL1



图片仅用于说明。请参考产品描述。

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 订货号    | 09 67 000 5576                                                                |
| 规格     | D SUB MA turned contact_AWG<br>22-26_PL1                                      |
| 浩亨电子目录 | <a href="https://harting.com/09670005576">https://harting.com/09670005576</a> |

## 标识

|      |       |
|------|-------|
| 类别   | 插针    |
| 系列   | D-Sub |
| 标识   | 标准    |
| 插针类型 | 压接针   |

## 版本

|      |     |
|------|-----|
| 接线方式 | 压接针 |
| 公母类型 | 公头  |
| 制造过程 | 车削针 |

## 技术参数

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| 导体截面积 | 0.13 ... 0.33 mm <sup>2</sup> |
| 导体截面积 | AWG 26 ... AWG 22             |
| 接触电阻  | ≤10 mΩ                        |
| 剥线长度  | 4.5 mm                        |
| 性能等级  | 1<br>符合 CECC 75301-802 标准     |

## 材料特性

|           |         |
|-----------|---------|
| 材料 ( 插针 ) | 铜合金     |
| 表面 ( 插针 ) | 镍表面镀贵金属 |
| RoHS      | 符合      |
| ELV 状态    | 符合      |



Pushing Performance  
Since 1945

材料特性

|                  |        |
|------------------|--------|
| China RoHS       | e      |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含    |
| REACH 附件 XIV 物质  | 不包含    |
| REACH SVHC 物质    | 不包含    |
| 加州 65 号提案物质      | 有      |
| 加州 65 号提案物质      | 铅<br>镍 |

商业数据

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 包装尺寸        | 100                |
| 净重          | 0.13 g             |
| 原产国         | 瑞士                 |
| 欧洲海关关税号     | 85366990           |
| GTIN        | 5713140086609      |
| eCl@ss      | 27440204 工业插头连接器接触 |
| ETIM        | EC000796           |
| UNSPSC 24.0 | 39121522           |