

# Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2015 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose

**Nome o marchio del fornitore:** Intelligent Group Solutions Ltd

**Indirizzo del fornitore:** 24hour Solutions B.V. , Van Nelleweg 1, 3044BC Rotterdam, NL

**Identificativo del modello:** ILX-E507-WM10-3240-SD211

## Tipo di sorgente luminosa:

|                                                                            |       |                                   |      |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|------|
| Tecnologia d'illuminazione:                                                | LED   | Non direzionale o direzionale:    | NDLS |
| Tipo di attacco della sorgente luminosa<br>(o altra interfaccia elettrica) | WIRES |                                   |      |
| A tensione di rete o non a tensione di rete:                               | NMLS  | Sorgente luminosa connessa (CLS): | No   |
| Sorgente luminosa a colori variabili:                                      | No    | Involucro:                        | -    |
| Sorgente luminosa ad alta luminosità:                                      | No    |                                   |      |
| Schermo antiriflesso:                                                      | No    | Regolabile:                       | No   |

## Parametri del prodotto

| Parametro | Valore | Parametro | Valore |
|-----------|--------|-----------|--------|
|-----------|--------|-----------|--------|


## Parametri generali del prodotto:

|                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000 h), arrotondato per eccesso all'intero più vicino                                                       | 104                    | Classe di efficienza energetica                                                                                                                                                   | F     |
| Flusso luminoso utile ( $\phi_{use}$ ), indicando se si riferisce al flusso in una sfera (360°), in un cono ampio (120°) o in un cono stretto (90°) | 11 200 in Sfera (360°) | Temperatura di colore correlata, arrotondata ai 100 K più vicini, oppure intervallo di temperature di colore correlate che è possibile impostare, arrotondato ai 100 K più vicini | 3 000 |
| Potenza in modo acceso ( $P_{on}$ ), espressa in W                                                                                                  | 104,0                  | Potenza in modo stand-by ( $P_{sb}$ ), espressa in W e arrotondata al secondo decimale                                                                                            | 0,00  |
| Potenza in modo stand-by in rete ( $P_{net}$ ) per le sorgenti luminose connesse, espressa in W e arrotondata al secondo decimale                   | -                      | Indice di resa cromatica arrotondato all'intero più vicino, oppure intervallo di                                                                                                  | 85    |

|                                                                                                                                                                              |            |       |                                                                                      |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                              |            |       | valori IRC che è possibile impostare                                                 |                                  |
| Dimensioni esterne senza unità di alimentazione separata, parti per il controllo dell'illuminazione e parti senza funzioni di controllo dell'illuminazione, se presenti (mm) | Altezza    | 5     | Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico nell'intervallo da 250 nm a 800 nm | Vedi immagine nell'ultima pagina |
|                                                                                                                                                                              | Larghezza  | 10    |                                                                                      |                                  |
|                                                                                                                                                                              | Profondità | 3 240 |                                                                                      |                                  |
| Dichiarazione di potenza equivalente <sup>(a)</sup>                                                                                                                          |            | -     | Se sì, potenza equivalente (W)                                                       | -                                |
|                                                                                                                                                                              |            |       | Coordinate cromatiche (x, y)                                                         | 0,433<br>0,396                   |
| <b>Parametri per sorgenti luminose LED e OLED:</b>                                                                                                                           |            |       |                                                                                      |                                  |
| Valore dell'indice di resa cromatica R9                                                                                                                                      |            | 0     | Fattore di sopravvivenza                                                             | 1,00                             |
| Fattore di mantenimento del flusso luminoso                                                                                                                                  |            | 0,96  |                                                                                      |                                  |

(a) - : non applicabile;

(b) - : non applicabile;



Modello immesso sul mercato dell'Unione da 20/02/2023.



**Numero di registrazione EPREL:** 2066392

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2066392>

**Fornitore:** 24hour Solutions B.V. (Rappresentante autorizzato)

**Sito web:** [www.24hour-ar.com](http://www.24hour-ar.com)

**Servizio di assistenza alla clientela:**

**Nome:** 24hour Solutions B.V.

**Sito web:** <https://www.24hour-ar.com/>

**E-mail:** [info@24hour-ar.com](mailto:info@24hour-ar.com)

**Telefono:** +31 (0)10 321 21 16

**Indirizzo:**

Van Nelleweg 1  
3044BC Rotterdam  
Paesi Bassi