


## CARACTERISTIQUES

- **Jonction chaude reliée à la terre**
- **Tolérance de classe 1**
- **Gaine en acier inoxydable**
- **Conforme à la norme CEI 60584**
- **Conception robuste avec câble tressé en acier**

## Thermocouple RS Pro type K, longueur 20 mm, diamètre 5 mm → +750 °C.

RS code commande : 334-2622



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

## Description du produit

Capteurs de température à thermocouple de types K et T de RS PRO conformes à la norme CEI 584 avec une tolérance de classe 1 pour des performances optimales. Ces sondes de température à thermocouple sont de fabrication robuste avec un diamètre de 5 mm, un câble à deux conducteurs de 2,5 m isolé par une tresse en soie de verre et acier. La sonde est enclose dans un gaine en acier inoxydable pour la protection contre la corrosion. Ces thermocouples sont équipés d'une jonction à chaud reliée à la terre pour un temps de réponse rapide.

## Caractéristiques

<b>Type de thermocouple</b>	Type K
<b>Plage de mesure de la température</b>	0 à 750 °C.
<b>Bâtiment</b>	Capteur à fil fin
<b>Jonction de mesure</b>	Mise à la terre
<b>Précision</b>	±1.5°C
<b>Sortie</b>	100 °C = 4 - 69 mV
<b>Temps de réponse</b>	4s
<b>Coefficient de Seebeck</b>	41µV/°C
<b>Emetteur</b>	Aucun
<b>Disponibilité de l'étalonnage</b>	Oui
<b>Application</b>	Échangeurs de chaleur, centrales électriques, fours à brique et ciment, fours de traitement thermique et de recuit, thermostats, thermomètres alimentaires, diagnostics de véhicule.

## Spécifications mécaniques

<b>Diamètre de la sonde</b>	5mm
<b>Longueur de la sonde</b>	20mm
<b>Matériau d'isolation/gaine</b>	Soie de verre
<b>Type de bornes</b>	Presse-étoupe
<b>Matériau du corps de la sonde</b>	Acier inoxydable 316L
<b>Longueur de câble de compensation</b>	2.5m
<b>Isolation de câble</b>	Fibre de verre

## Homologations

<b>Conformité/certifications</b>	IEC-60584
<b>Normes Met</b>	Conforme à la directive RoHS



T/C Type	Conductors	Length	Termination	+Positive tail wire	-Negative tail wire code	Allied Code	RS order Code
'K'	1/0.2mm	1 metre	Mini plug	Green	White	70643600	363-0250
'K'	1/0.2mm	2 metre	Mini plug	Green	White		110-4482
'K'	1/0.2mm	5 metre	Mini plug	Green	White		123-6306
'K'	1/0.2mm	10 metre	Mini plug	Green	White		123-6307
'J'	1/0.2mm	1 metre	Mini plug	Black	White	70643599	363-0244
'J'	1/0.2mm	2 metre	Mini plug	Black	White		123-6308
'J'	1/0.2mm	5 metre	Mini plug	Black	White		123-6309
'J'	1/0.2mm	10 metre	Mini plug	Black	White		123-6310
'T'	1/0.2mm	1 metre	Mini plug	Brown	White	70643601	363-0266
'T'	1/0.2mm	2 metre	Mini plug	Brown	White		123-6311
'T'	1/0.2mm	5 metre	Mini plug	Brown	White		123-6312
'T'	1/0.2mm	10 metre	Mini plug	Brown	White		123-6313

T/C Type	Conductors	Cores	Reel Length	Allied code	RS order code
J	1/0.2mm	+Black/-White	25 metres	70657194	<b>827-5980</b>
J	1/0.2mm	+Black/-White	50 metres	70657195	<b>827-5984</b>
J	1/0.315mm	+Black/-White	25 metres	70657198	<b>827-5993</b>
J	1/0.315mm	+Black/-White	50 metres	70657199	<b>827-5996</b>
K	1/0.315mm	+Green/-White	25 metres	70657200	<b>827-6000</b>
K	1/0.315mm	+Green/-White	50 metres	70657205	<b>827-6019</b>
T	1/0.315mm	+Brown/-White	25 metres	70657208	<b>827-6028</b>
T	1/0.315mm	+Brown/-White	50 metres	70657206	<b>827-6022</b>
J	1/0.508mm	+Black/-White	25 metres	70657197	<b>827-5990</b>
J	1/0.508mm	+Black/-White	50 metres	70657201	<b>827-6003</b>
K	1/0.508mm	+Green/-White	25 metres	70657203	<b>827-6012</b>
K	1/0.508mm	+Green/-White	50 metres	70657204	<b>827-6016</b>
J	7/0.2mm	+Black/-White	25 metres	70657202	<b>827-6006</b>
K	7/0.2mm	+Green/-White	25 metres	70657207	<b>827-6025</b>
T	7/0.2mm	+Brown/-White	25 metres	70657209	<b>827-6031</b>
N	7/0.2mm	+Pink/-White	25 metres	70657210	<b>827-6034</b>

	Conductors	Cores	Jacket	Reel Length	Allied Code	RS order code
<b>Extension:</b>						
KX	7/0.2mm	+Green/-White	Green	10 metres	70657084	<b>827-5615</b>
KX	7/0.2mm	+Green/-White	Green	25 metres	70641729	<b>236-3820</b>
KX	7/0.2mm	+Green/-White	Green	50 metres	70657085	<b>827-5619</b>
KX	7/0.2mm	+Green/-White	Green	100 metres	70646156	<b>611-7889</b>
KX	7/0.2mm	+Green/-White	Green	200 metres	70657088	<b>827-5628</b>
JX	7/0.2mm	+Black/-White	Black	10 metres	70641640	<b>219-4753</b>
JX	7/0.2mm	+Black/-White	Black	25 metres	70657078	<b>827-5592</b>
JX	7/0.2mm	+Black/-White	Black	50 metres	70657079	<b>827-5596</b>
JX	7/0.2mm	+Black/-White	Black	100 metres	70641737	<b>236-3915</b>
JX	7/0.2mm	+Black/-White	Black	200 metres	70657081	<b>827-5606</b>
TX	7/0.2mm	+Brown/-White	Brown	10 metres	70641637	<b>219-4703</b>
TX	7/0.2mm	+Brown/-White	Brown	25 metres	70641734	<b>236-3870</b>
TX	7/0.2mm	+Brown/-White	Brown	50 metres	70657095	<b>827-5653</b>
TX	7/0.2mm	+Brown/-White	Brown	100 metres	70651749	<b>762-1146</b>
TX	7/0.2mm	+Brown/-White	Brown	200 metres	70657098	<b>827-5662</b>
NX	7/0.2mm	+Pink/-White	Pink	10 metres	70641635	<b>219-4668</b>
NX	7/0.2mm	+Pink/-White	Pink	25 metres	70657091	<b>827-5637</b>
NX	7/0.2mm	+Pink/-White	Pink	50 metres	70657089	<b>827-5631</b>
NX	7/0.2mm	+Pink/-White	Pink	100 metres	70657092	<b>827-5640</b>

	Conductors	Cores	Jacket	Reel Length	Allied Code	RS order code
<b>Compensating:</b>						
VX (KCB)	7/0.2mm	+Green/-White	Green	10 metres	70657082	827-5609
VX (KCB)	7/0.2mm	+Green/-White	Green	25 metres	70641629	219-4551
VX (KCB)	7/0.2mm	+Green/-White	Green	50 metres	70657080	827-5603
VX (KCB)	7/0.2mm	+Green/-White	Green	100 metres	70641630	219-4573
VX (KCB)	7/0.2mm	+Green/-White	Green	200 metres	70657083	827-5612
VX (KCB)	13/0.2mm	+Green/-White	Green	10 metres	70657086	827-5621
VX (KCB)	13/0.2mm	+Green/-White	Green	25 metres	70657087	827-5625
VX (KCB)	13/0.2mm	+Green/-White	Green	50 metres	70657090	827-5634
VX (KCB)	13/0.2mm	+Green/-White	Green	100 metres	70651750	762-1152
U (RCA)	7/0.2mm	+Orange/-White	Orange	10 metres	70657096	827-5656
U (RCA)	7/0.2mm	+Orange/-White	Orange	25 metres	70646158	611-7902
U (RCA)	7/0.2mm	+Orange/-White	Orange	50 metres	70657097	827-5659
U (RCA)	13/0.2mm	+Orange/-White	Orange	10 metres	70641641	219-4769
U (RCA)	13/0.2mm	+Orange/-White	Orange	25 metres	70657093	827-5643
U (RCA)	13/0.2mm	+Orange/-White	Orange	50 metres	70657094	827-5647

T/C Type	Conductors	Cores	Reel Length	Allied code	RS order code
KX	1/0.2mm	+Yellow/-Red	25 metres	70656106	814-0030
KX	1/0.2mm	+Yellow/-Red	50 metres	70656111	814-0049
KX	1/0.2mm	+Yellow/-Red	100 metres	70656109	814-0042
KX	7/0.2mm	+Yellow/-Red	25 metres	70656110	814-0046
KX	7/0.2mm	+Yellow/-Red	50 metres	70656113	814-0055
KX	7/0.2mm	+Yellow/-Red	100 metres	70656114	814-0058
KX	1/0.3mm	+Yellow/-Red	25 metres	70656104	814-0024
KX	1/0.3mm	+Yellow/-Red	50 metres	70656107	814-0033
KX	1/0.3mm	+Yellow/-Red	100 metres	70656108	814-0036
TX	1/0.3mm	+Blue/-Red	25 metres	70656121	814-0080
TX	1/0.3mm	+Blue/-Red	50 metres	70656126	814-0099
TX	1/0.3mm	+Blue/-Red	100 metres	70656124	814-0092
TX	1/0.2mm	+Blue/-Red	25 metres	70656125	814-0096
TX	1/0.2mm	+Blue/-Red	50 metres	70656128	814-0106
TX	1/0.2mm	+Blue/-Red	100 metres	70656129	814-0109

T/C Type	Conductors	Cores	Jacket	Reel Length	Allied code	RS order code
<b>Extension:</b>						
KX	7/0.2mm	+Yellow/-Red	Yellow	25 m	70656102	<b>814-0018</b>
KX	7/0.2mm	+Yellow/-Red	Yellow	100 m	70656105	<b>814-0027</b>
KX	7/0.2mm	+Yellow/-Red	Yellow	200 m	70656103	<b>814-0020</b>
JX	7/0.2mm	+ White/-Red	Black	25 m	70656096	<b>813-9995</b>
JX	7/0.2mm	+ White/-Red	Black	100 m	70656098	<b>814-0005</b>
JX	7/0.2mm	+ White/-Red	Black	200 m	70656099	<b>814-0008</b>
TX	7/0.2mm	+Blue/-Red	Blue	25 m	70656119	<b>814-0074</b>
TX	7/0.2mm	+Blue/-Red	Blue	100 m	70656122	<b>814-0083</b>
TX	7/0.2mm	+Blue/-Red	Blue	200 m	70656123	<b>814-0086</b>
<b>Compensating:</b>						
VX (KCB)	7/0.2mm	+Yellow/-Red	Yellow	25 m	70656127	<b>814-0103</b>
VX (KCB)	7/0.2mm	+Yellow/-Red	Yellow	100 m	70656130	<b>814-0112</b>
VX (KCB)	7/0.2mm	+Yellow/-Red	Yellow	200 m	70656131	<b>814-0115</b>