



Brand of NTN corporation

Données techniques

UCFLE207

Paliers auto-aligneurs




Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

COMPOSITION DU KIT

UC207G2, FLE207

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Hauteur du logement	33,7 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride	12,5 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage	46,4 mm
B - Largeur Bague Intérieure	42,9 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

d - Diamètre arbre	35 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement	21 mm
G - Graisseur	R1/8"
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement	155 mm
J - Distance entre trous de fixation	130 mm
L - Largeur / diamètre du logement	92 mm
N - Dimension trou de fixation	14 mm
S - Distance face / centre du palier	17,5 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	25700000 mN
C0 - Capacité de charge statique	15200000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	1,17 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	11.5 N-m

