

Produktdatablad


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2013 for så vidt angår energimærkning af elektroniske skærme

	Parametre	Parameter eller værdi og præcisering			Enhed
1.	Leverandørens navn eller varemærke	Legamaster			
	Leverandørens adresse	Public Contact, Kwinkweerd 62, 7240 AC Lochem Lochem Gelderland, NL			
2.	Modellens identifikationskode	EXP-7510			
3.	Energieffektivitetsklasse i standard dynamikområde (SDR)	C			
4.	Effektforbrug i tændt tilstand i SDR	135			W
5.	Energieffektivitetsklasse i højt dynamikområde (HDR)	ikke relevant			
6.	Effektforbrug i tændt tilstand i HDR, hvis gennemført	ikke relevant			W
7.	Effektforbrug i slukket tilstand, hvis relevant	0,0			W
8.	Effektforbrug i standbytilstand, hvis relevant	0,5			W
9.	Effektforbrug i netværksforbundet standbytilstand, hvis relevant	0,0			W
10.	Elektronisk skærmmkategori	Monitor			
11.	Størrelsesforhold	16	:	9	
12.	Skærmopløsning	3 840	x	2 160	pixels
13.	Skærmdiagonal	190,5			cm
14.	Skærmdiagonal	75			tommer
15.	Synligt skærmareal	155,0			dm²
16.	Anvendt panelteknologi	LED LCD			
17.	Automatisk lysstyrkekontrol (ABC)	Nej			
18.	Stemmegenkendelsessensor	Nej			
19.	Tilstedeværelsessensor	Nej			
20.	Opdateringsfrekvens (standard)	60			Hz
21.	Garanteret minimums adgang til softwareopdateringer (fra datoen for, hvornår produktet blev taget ud af omsætning)	-			År
22.	Garanteret minimums adgang til reservedele (fra datoen for, hvornår produktet blev taget ud af omsætning)	-			År
23.	Garanteret minimums adgang til produktsupport	-			År
	Mindstevarigheden af den almindelige garanti, som leverandøren tilbyder	-			År
24.	Strømforsyningstype	Intern			
25.	Ekstern strømforsyning (ikke standard og leveret med produktet)				
	i	-			

	<i>ii</i>	Indgangsspænding	-	V
	<i>iii</i>	Udgangsspænding	-	V
26.	Standardiseret ekstern strømforsyning (standard, hvis ikke leveret med produktet)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Påkrævet udgangsspænding	-	V
	<i>iii</i>	Påkrævet strømstyrke (minimum)	-	A
	<i>iv</i>	Påkrævet frekvens	-	Hz

EPREL-registreringsnummer: 1829789

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 15/04/2024.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1829789>

Leverandør: Legamaster International BV (Fabrikant)

Websted: www.legamaster.com

Kundeservice:

Navn: Public Contact

Websted: www.legamaster.com

E-mail: info@legamaster.com

Telefon: (+31) (0)573 - 71 30 00

Adresse:

Kwinkweerd 62
7240 AC Lochem
Nederlandene