





Données techniques

6010.C3

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, ouvert

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	50 mm
D - Diamètre Extérieur	80 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	16 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1 mm
Classe de Jeu Radial	C3
Masse	0,261 kg

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	24200000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	16600000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	1240000 mN
f0 - Coefficient	15.5
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	58800 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	50400 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	55 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	75 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement	1 mm

ÉQUIVALENCES OE

Constructeur	Référence
--------------	-----------



ÉQUIVALENCES OE

Constructeur	Référence
ZF	0635.331.223

INDUSTRIE - COEFFICIENT DE CALCUL

Charge radiale dynamique équivalente

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$\frac{f_0 F_a}{C_0}$	e	Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.3
0.345	0.22				1.99
0.689	0.26				1.71
1.03	0.28				1.55
1.38	0.3				1.45
2.07	0.34				1.31
3.45	0.38				1.15
5.17	0.42				1.04
6.89	0.44				1

Charge radiale statique équivalente

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X_0	Y_0
0.6	0.5

Dans le cas de roulement seul ou association DT :

Si $P_0 < Fr$, alors considérer $P_0 = Fr$ 