

Disques abrasifs

Meules pour touret



Version CARBIDE

Ces meules pour touret sont utilisées sur des matériaux durs, p. ex. pour l'affûtage d'outils en carbure et d'aciers trempés.



Caractéristiques:

- Longue durée de vie, grande stabilité géométrique et rendement de meulage élevé.
- Bague de réduction intégrée assurant un montage sur la plupart des broches de touret.

D [mm]	Réductions [mm]	T [mm]	H [mm]	Granulo- métrie	tr/ min max.		Réf. article	Désignation	Prix/ pièce EUR
Carbure de silicium (CN)									
125	1", 3/4", 5/8", 1/2", 25, 20, 16, 13	20	32	80	5 350	1	39009723	BW 12520-32 CN 80 CARBIDE	-
150	1", 3/4", 5/8", 1/2", 25, 20, 16, 13	16	32	120	4 500	1	39008421	BW 15016-32 CN 120 CARBIDE	-
				60	4 500	1	39008570	BW 15020-32 CN 60 CARBIDE	-
				80	4 500	1	39009724	BW 15020-32 CN 80 CARBIDE	-
				120	4 500	1	39008425	BW 15020-32 CN 120 CARBIDE	-
		25	32	60	4 500	1	39010132	BW 15025-32 CN 60 CARBIDE	-
				80	4 500	1	39010133	BW 15025-32 CN 80 CARBIDE	-
				120	4 500	1	39008429	BW 15025-32 CN 120 CARBIDE	-
175	25, 20, 16	25	32	80	3 750	1	39009725	BW 17525-32 CN 80 CARBIDE	-
	1 1/4", 1", 3/4", 5/8", 1/2", 32, 25, 20, 16	25	51	80	3 750	1	39009726	BW 17525-51 CN 80 CARBIDE	-
				120	3 750	1	39010134	BW 17525-51 CN 120 CARBIDE	-
200	1 1/4", 1", 3/4", 5/8", 1/2", 32, 25, 20, 16	20	51	80	3 350	1	39008438	BW 20020-51 CN 80 CARBIDE	-
				120	3 350	1	39008439	BW 20020-51 CN 120 CARBIDE	-
	25, 20, 16	25	51	60	3 350	1	39010135	BW 20025-51 CN 60 CARBIDE	-
				80	3 350	1	39008490	BW 20025-32 CN 80 CARBIDE	-
		25	32	80	3 350	1	39008443	BW 20025-32 CN 120 CARBIDE	-
				120	3 350	1			-
	1 1/4", 1", 3/4", 5/8", 1/2", 32, 25, 20, 16	25	51	80	3 350	1	39009727	BW 20025-51 CN 80 CARBIDE	-
	25, 20, 16	30	32	120	3 350	1	39008458	BW 20030-32 CN 120 CARBIDE	-
250	1 1/4", 1", 3/4", 5/8", 1/2", 32, 25, 20, 16	32	51	80	3 350	1	39009728	BW 20032-51 CN 80 CARBIDE	-
				80	2 700	1	39009729	BW 25032-51 CN 80 CARBIDE	-
	76,2, 51, 38,1, 32	40	76,2	80	2 250	1	39009730	BW 30040-76,2 CN 80 CARBIDE	-