


Support pour guidage latéral flexible




- Le support et le support de serrage permettent un réglage variable de la hauteur et de la largeur de guidage
- Nettoyage facile

Remarque : Pour une bonne stabilité dans le sens de rotation, il est obligatoire de joindre au minimum 2 supports par un rail profilé continu.




20800

Dimensions



19780




- Support de serrage C L100 pour le support de rails profilés en aluminium (**A**), HDPE (**B**) ou 17x17,5 (**C**)
- Graduation en mm et pouces pour faciliter l'alignement

Support de serrage C L100		N°
	10	3 842 539 499

Matériaux : Support de serrage : PA ; noir
Écrou, vis : Acier ; inoxydable

Accessoires : Bouchon (**X**)




- Support de serrage D12 pour le support de rails profilés D12 (**D**)
- Graduation en mm et pouces pour faciliter l'alignement

Support de serrage D12 L100		N°
	10	3 842 539 498

Matériaux : Support de serrage : PA ; noir
Écrou, vis : Acier ; inoxydable

Accessoires : Bouchon (**Z**)

**FS1**



S6x16-T25 ESD

- Tête de serrage pour le support de rails profilés en aluminium (**A**), HDPE (**B**) ou en acier inoxydable avec guidage PE (**C**)
- Montage direct sur profilés avec rainure de 10 mm

Tête de serrage		N°	FS
Jeu	10	3 842 528 009	FS1

Matériaux : Support de serrage : PA ; noir
Matériel de fixation : Acier ; galvanisé

Fourniture : Matériel de fixation (FS) inclus



- Support de serrage D12 pour le support de rails profilés D12 (**D**)
- Pour la construction de supports de serrage plus longs en combinaison avec le tube 18 (**W**)

Support de serrage D12		N°
P	10	3 842 547 227

Matériaux : Support de serrage : PA ; noir
Écrou, vis : Acier ; inoxydable

Accessoires : Bouchon (**Z**), tube D18 (**W**)