


# Han DD Quick-Lock module, female



图片仅用于说明。请参考产品描述。

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 订货号    | 09 14 012 2732                                                                |
| 规格     | Han DD Quick-Lock module, female                                              |
| 浩亭电子目录 | <a href="https://harting.com/09140122732">https://harting.com/09140122732</a> |

## 标识

|      |              |
|------|--------------|
| 类别   | 模块           |
| 系列   | Han-Modular® |
| 模块类别 | Han DD® 模块   |
| 模块尺寸 | 单模块          |

## 版本

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 接线方式 | Han-Quick Lock® 接线         |
| 公母类型 | 母头                         |
| 针数   | 12                         |
| 详细资料 | 黑色滑片                       |
| 详细资料 | 符合IEC 60228 Class 5 标准的多股线 |

## 技术参数

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 导体截面积    | 0.25 ... 1.5 mm²    |
| 线芯外径     | ≤3.6 mm             |
| 额定电流     | 10 A                |
| 额定电压     | 250 V               |
| 额定脉冲电压   | 4 kV                |
| 污染等级     | 3                   |
| 额定电压符合UL | 600 V               |
| 绝缘阻抗     | >10 <sup>10</sup> Ω |
| 接触电阻     | ≤3 mΩ               |



Pushing Performance  
Since 1945

技术参数

|      |                 |
|------|-----------------|
| 剥线长度 | 10 mm           |
| 极限温度 | -40 ... +125 °C |
| 插拔次数 | ≥500            |

材料特性

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| 材料(插芯)           | 聚碳酸酯 (PC)                            |
| 颜色(插芯)           | RAL 7032 ( 卵石灰 )                     |
| 材料 ( 插针 )        | 铜合金                                  |
| 表面 ( 插针 )        | 镀银                                   |
| 材料阻燃性等级符合 UL 94  | V-0                                  |
| RoHS             | 符合豁免标准                               |
| RoHS 豁免          | 6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %                  |
| ELV 状态           | 符合豁免标准                               |
| China RoHS       | 50                                   |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含                                  |
| REACH 附件 XIV 物质  | 不包含                                  |
| REACH SVHC 物质    | 有                                    |
| REACH SVHC 物质    | 铅                                    |
| ECHA SCIP 编号     | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
| 加州 65 号提案物质      | 有                                    |
| 加州 65 号提案物质      | 铅<br>镍                               |
| 铁路车辆防火           | EN 45545-2 (2020-08)                 |
| 包含危险等级的要求集       | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3)         |

规格和认证

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 规格       | IEC 60664-1<br>IEC 61984                                   |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| 认证       | DNV GL                                                     |

商业数据

|      |   |
|------|---|
| 包装尺寸 | 2 |
|------|---|



Pushing Performance  
Since 1945

商业数据

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| 净重          | 21 g                          |
| 原产国         | 罗马尼亚                          |
| 欧洲海关关税号     | 85389099                      |
| GTIN        | 5713140020931                 |
| eCl@ss      | 27440217 工业连接器的模块 ( 电源/信号 ) 。 |
| ETIM        | EC000438                      |
| UNSPSC 24.0 | 39121552                      |