

Siemens  
EcoTech



指示灯，22 mm,圆形，金属，高光，蓝色，透镜，平滑，带支架，LED 模块 带集成式 LED AC/DC 24 V，螺栓型端子连接



|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| 产品品牌名称       | SIRIUS ACT                         |
| 产品名称         | 指示灯                                |
| 产品的规格        | 全套设备                               |
| 产品类型名称       | 3SU1                               |
| 产品线          | 金属，高光，22 mm                        |
| 生产商产品编号      |                                    |
| • 随附的 LED 模块 | <a href="#">3SU1401-1BB50-1AA0</a> |
| • 随附夹具       | <a href="#">3SU1550-0AA10-0AA0</a> |
| • 随附报警器      | <a href="#">3SU1051-6AA50-0AA0</a> |
| 箱体           |                                    |
| 指令位置数目       | 1                                  |
| 操作装置         |                                    |
| 产品扩展 可选 发光元件 | 是                                  |
| 颜色           |                                    |
| • 操纵元件的      | 蓝色                                 |
| 材料 操纵元件的     | 塑料                                 |
| 形状 操纵元件的     | 圆形的                                |
| 外径 操纵元件的     | 29.45 mm                           |
| 前环           |                                    |
| 产品组件 正面固定环   | 否                                  |
| 支架           |                                    |
| 材料 支架        | 塑料                                 |
| 显示           |                                    |
| LED 模块数量     | 1                                  |
| 综合技术数据       |                                    |
| 产品组件 发光元件    | 是                                  |
| 绝缘电压 测定值     | 320 V                              |
| 污染程度         | 3                                  |
| 抗冲击电压能力 测定值  | 4 kV                               |
| 防护等级 IP      | IP66, IP67, IP69 (IP69K)           |
| • 连接端子       | IP20                               |
| 防护等级 NEMA    | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13         |

|                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| 耐冲击性                     |                                                            |
| • 符合 IEC 60068-2-27      | 正弦半波15g/11ms                                               |
| 抗震强度                     |                                                            |
| • 符合 IEC 60068-2-6       | 10 ... 500 Hz: 5g                                          |
| 参考标示 符合 IEC 81346-2:2009 | P                                                          |
| RoHS 指令 (日期)             | 10/01/2014                                                 |
| SVHC substance name      | Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8                     |
| 供电电压                     |                                                            |
| 电压类型 电源电压 发光元件的          | AC/DC                                                      |
| 供电电压 发光元件的 AC 时          |                                                            |
| • 50 Hz 时 测定值            | 24 V                                                       |
| • 60 Hz 时 测定值            | 24 V                                                       |
| • 60 Hz 时 测定值            | 24 ... 24 V                                                |
| 供电电压 发光元件的 DC 时 测定值      |                                                            |
| •                        | 24 V                                                       |
| •                        | 24 ... 24 V                                                |
| 相对负公差 电源电压               | 20 %                                                       |
| 相对正公差 电源电压               | 20 %                                                       |
| 控制电路/控制                  |                                                            |
| 接通电流 最大值                 | 2 A                                                        |
| 接口/ 接线端子                 |                                                            |
| 电气连接规格                   | 其它                                                         |
| • 模块和附件                  | 螺栓连接                                                       |
| 可连接的导线截面类型               |                                                            |
| • 单芯线的 带有电缆末端加工          | 2x (0.5 ... 0.75 mm²)                                      |
| • 单芯线的 无电缆末端加工           | 2x (1.0 ... 1.5 mm²)                                       |
| • 细芯线的 带有电缆末端加工          | 2x (0.5 ... 1.5 mm²)                                       |
| • 细芯线的 无电缆末端加工           | 2x (1,0 ... 1,5 mm²)                                       |
| • 在 AWG 导线处              | 2x (18 ... 14)                                             |
| 拧紧扭矩 支架中的螺栓              | 1 ... 1.2 N·m                                              |
| 拧紧扭矩 螺栓连接时               | 0.8 ... 0.9 N·m                                            |
| 照明灯                      |                                                            |
| 发光元件的类型                  | LED                                                        |
| 颜色 发光元件的                 | 蓝色                                                         |
| 光线强度                     | 280 ... 710 mcd                                            |
| 环境条件                     |                                                            |
| 环境温度                     |                                                            |
| • 运行期间                   | -25 ... +70 °C                                             |
| • 存放期间                   | -40 ... +80 °C                                             |
| 气候级 运行期间 符合 IEC 60721    | 3M6、3S2、3B2、3K6 (相对空气湿度为 10 ... 95%时, 前面板后的所有设备不允许在运行中有凝露) |
| Environmental footprint  |                                                            |
| 环保产品声明(EPD)              | 是                                                          |
| 全球变暖潜能值 [CO2 当量] 总计      | 0.593 kg                                                   |
| 全球变暖潜能值 [CO2 当量] 制造期间    | 0.625 kg                                                   |
| 全球变暖潜能值 [CO2 当量] 运行期间    | 0.235 kg                                                   |
| 全球变暖潜能值 [CO2 当量] 使用寿命终止后 | -0.267 kg                                                  |
| 西门子生态概况 (SEP)            | Siemens EcoTech                                            |
| 装入/固定/外廓尺寸               |                                                            |
| 紧固类型                     | 前面板安装                                                      |
| • 模块和附件                  | 面板固定                                                       |
| 高度                       | 40 mm                                                      |
| 宽度                       | 30 mm                                                      |

|             |         |
|-------------|---------|
| 形状 安装配件的开口的 | 圆形的     |
| 装入直径        | 22.3 mm |
| 装入直径的正向公差   | 0.4 mm  |
| 安装高度        | 11.8 mm |
| 安装宽度        | 29.5 mm |
| 安装深度        | 49.7 mm |

认可 证书

General Product Approval



[Confirmation](#)



Test Certificates

other

Environment

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

更多信息

包装信息  
<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875>  
Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)  
<https://www.siemens.com/ic10>  
Industry Mall (网上订购系统)  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3SU1152-6AA50-1AA0>  
Cax 在线发生器  
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1152-6AA50-1AA0>  
Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3SU1152-6AA50-1AA0>  
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1152-6AA50-1AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1152-6AA50-1AA0&lang=en)



