




NA4901-XL [🔗](#)

Roulement à aiguilles

Roulement à aiguilles NA49.-XL, à 1 rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 bords

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

|            |       |
|------------|-------|
| Cage       | Norme |
| revêtement | Sans  |

dimensions principale & données de performance

|                 |              |                               |
|-----------------|--------------|-------------------------------|
| d               | 12 mm        | Alésage                       |
| D               | 24 mm        | Diamètre extérieur            |
| B               | 13 mm        | Largeur                       |
| C <sub>r</sub>  | 10.600 N     | Charge dyn. de base, radiale  |
| C <sub>0r</sub> | 10.900 N     | Charge stat. de base, radiale |
| C <sub>ur</sub> | 1.970 N      | Limite à la fatigue, radiale  |
| n <sub>G</sub>  | 23.200 1/min | Limiting speed                |
| n <sub>gr</sub> | 14.200 1/min | Vitesse de base               |
| m               | 0,027 kg     | Poids                         |

Dimensions

|                  |        |                                    |
|------------------|--------|------------------------------------|
| F                | 16 mm  | Diamètre de piste bague intérieure |
| r <sub>min</sub> | 0,3 mm | Dimension minimum de chanfrein     |
| s                | 0,5 mm | Déplacement axial                  |



Plage de température

|                  |        |                                    |
|------------------|--------|------------------------------------|
| T <sub>min</sub> | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
| T <sub>max</sub> | 120 °C | Température de fonctionnement max. |

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert
-  Faible encombrement