

Cable de 3m Adaptador de Vídeo Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro

Product ID: MDP2DVIMM10B



El cable adaptador Mini DisplayPort® a DVI, modelo MDP2DVIMM10B, permite la conexión directa de una fuente de vídeo Mini DP (PC de sobremesa, portátil, Ultrabook, etc.) con un monitor o proyector DVI, lo cual evita el gasto de actualización a un monitor con Mini DisplayPort disponible.

Este cable adaptador tiene una longitud de 3 m e incluye conectores macho a macho, lo cual permite conectar una fuente Mini DisplayPort directamente a una pantalla DVI sin que se requieran otros cables.

Compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt, el adaptador admite resoluciones de hasta 1920x1200 (WUXGA).

MDP2DVIMM10B es un adaptador pasivo que requiere un puerto DisplayPort (DisplayPort++), lo cual significa que las señales DVI y HDMI también pueden transferirse a través del puerto.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Conexión de un monitor DVI existente a un dispositivo (monitor, proyector) de salida Mini DisplayPort
- Ideal para usar su monitor DVI como pantalla secundaria

Features

- 1 conector macho Mini DisplayPort, 1 conector macho DVI
- Soporte de resoluciones de hasta 1920x1200 (WUXGA) y resoluciones HDTV de hasta 1080p
- Compatible con dispositivos Intel® Thunderbolt™ con capacidad de salida de señal DisplayPort

Hardware	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Pasivo
	Entrada A/V	DisplayPort
	Estilo de adaptador	Adaptadores de cable
	ID del Conjunto de Chips	NXP - 3361
	Salida A/V	DVI
	Soporte de Audio	No
Rendimiento	Longitud Máxima del Cable	10 ft [3 m]
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p
Conector(es)	Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
	Conector B	1 - DVI-D (25 pines) Macho
Observaciones / Requisitos	Requerimientos del Sistema y Cables	Se requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta gráfica o la fuente de vídeo para la transferencia de señal DVI y HDMI®.
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 40% ~ 85%
	Temperatura de Almacenamiento	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.6 in [15 mm]
	Ancho del Producto	1.5 in [38 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Cable	10 ft [3 m]
	Longitud del Producto	120.1 in [3050 mm]
	Peso del Producto	4.9 oz [140 g]
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	5.7 oz [162 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Adaptador Mini DisplayPort® a DVI

Product appearance and specifications are subject to change without notice.