

Fiche technique du produit

Spécifications



Preventa XPSMCM - module Modbus serie - connecteur à ressort

XPSMCMCO0000MBG

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2023

⚠ Fin de service imminente: 31 déc. 2050

⚠ Arrêt de fabrication consulter si stock

Statut commercial: Arrêt de fabrication consulter si stock

Principales

Gamme de produit	Modicon MCM
Type de produit ou équipement	Module de communication non sécurisé
Nom de l'appareil	XPSMCM
[Us] tension d'alimentation	24 V - 20...20 % CC

Complémentaires

Puissance dissipée en W	3 W
Labels qualité	CE
Compatibilité de gamme	Preventa XPSMCM
Type de connecteur	RJ45
Nombre de ports	1
Méthode d'accès	Serveur
Vitesse de transmission	1,2 kbit/s 2,4 kbit/s 4,8 kbit/s 9,6 kbit/s 19,2 kbit/s 38,4 kbit/s
Protocole de port de communication	Modbus série
Consommation électrique	0,125 mA
Distance maximale de câble entre les appareils	1000 m
Signalisation locale	DEL vert avec PWR marquage pour puissance ON DEL vert avec RUN marquage pour fonctionnement DEL rouge avec E IN marquage pour erreur interne DEL rouge avec E EX marquage pour erreur externe DEL vert/rouge avec NET marquage pour état de connexion DEL vert/rouge avec STS marquage pour état de communication
Mode de raccordement	2 jonctions à ressorts, bornier débrochable
Section de câble	0,2...2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 flexible câblesans embout 0,25...2,5 mm² - AWG 23...AWG 14 flexible câbleavec embout de câble, avec lunette 0,25...2,5 mm² - AWG 23...AWG 14 flexible câbleavec embout de câble, sans lunette 0,2...2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 rigide câblesans embout 0,5...1 mm² - AWG 20...AWG 18 flexible câbleavec embout de câble, avec double lunette
Support de montage	Oméga rail DIN 35 mm se conformer à EN 50022
Largeur	22,5 mm
Hauteur	99 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Profondeur	114,5 mm
Poids Net	0,3 kg

Environnement

Certifications du produit	cULus RCM TÜV
Degré de protection IP	IP20
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-20...85 °C
Humidité relative	10...95 %
Degré de pollution	2
Isolement	250 V CA entre alimentation électrique et boîtier se conformer à CEI 61800-5-1
Catégorie de surtension	II
Compatibilité électromagnétique	Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - test level: 6 kV (avec contact) conforming to CEI 61000-4-2 Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - test level: 20 kV (dans l'air) conforming to CEI 61000-4-2 Sensibilité aux champs électromagnétiques - test level: 10 V/m (80...1000 MHz) conforming to CEI 61000-4-3 Sensibilité aux champs électromagnétiques - test level: 30 V/m (1,4 GHz...2 GHz) conforming to CEI 61000-4-3
Tenue aux vibrations	+/-0,35 mm (f= 10...55 Hz) conforming to CEI 61496-1
Tenue aux chocs mécaniques	10 gn (durée = 16 ms) pour 1000 chocs sur chaque axe se conformer à CEI 61496-1
Altitude de fonctionnement	2000 m
Durée de vie	20 année(s)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	12,8 cm
Longueur de l'emballage 1	16,2 cm
Poids de l'emballage (Kg)	231 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	1,649 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

📦 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACH	Déclaration REACH
sans PVC	Oui

Use Longer

🕒 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

♻️ Réemballer et réusiner	
Reprise	Non
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.