

Produktinformation

44 21 J11

Sicherungsringzange

Für Innenringe in Bohrungen

DIN 5256 D

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen
- Gewinkelte Spitzen
- DIN 5256 D; 90° gewinkelte Spitzen
- Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet



∠90°

Allgemein	
Artikel-Nr.	44 21 J11
EAN	4003773022886
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	88 g
Abmessungen	130 x 78 x 33 mm
Norm	DIN 5256 D
Technische Attribute	
Form	2
Kapazität für Bohrungsdurchmesser	Ø 12 – 25 mm
Spitzen (Durchmesser)	Ø 1,3 mm
Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten