


EVC08A



Câble avec prise mâle

ASTAH040VAT0002H04/3G/2D



Application		
Caractéristique spécifique	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés	
Sans silicone	oui	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC/DC
Classe de protection		II
Courant de sortie total	[A]	2
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...60
Indice de protection	IP 67; (pour emploi en dehors de la zone explosive: IP 68 / IP 69K)	
Tests / homologations		
Homologation	BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U	
Marquage ATEX	 II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67	
Données mécaniques		
Poids	[g]	102,2
Matière du corps	TPU	
Matière écrou moleté	inox (1.4404 / 316L)	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	

EVC08A



Câble avec prise mâle

ASTAH040VAT0002H04/3G/2D

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU, orange; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 1,2...1,5 Nm



Raccordement

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc