



Principales

Gamme	Spacial
Produit	Spacial SFHD
Application spécifique	Renforcé pour l'extérieur
Certification	Bureau Veritas se conformer à CEI 61969-3 2011 UL se conformer à UL 508 A 2007 Bureau Veritas se conformer à CEI 61439-5 2010 DEKRA se conformer à CEI 62208 2011 Bureau Veritas se conformer à ISO 12944 2007
Application	Polyvalent
Type de produit ou équipement	Enveloppe juxtaposable
Hauteur de l'armoire avec auvent	1662 mm
Hauteur du auvent	62 mm
Largeur nominale de l'enveloppe	800 mm
Hauteur de l'armoire avec auvent	430 mm
Profondeur de l'armoire	400 mm
Type d'accessoire d'installation	Au sol
Fonctions disponibles avec accessoires	Gestion des toitures Adapté au rack électronique de 19" Couplage Gestion au sol
Composition de l'appareil	Rails coulissants 2 platine de montage Support de platine de montage 4 Structure 1 Système de verrouillage avec poignée et cadenas 1 Auvent 1 Retenue mécanique 1 porte Toit 1 Porte 1 Plastique porte document 1 A4 Aluminium plaque passe-câbles 1

Complémentaires

Type de structure	Formé à partir d'une section unique Panneaux et portes intégrés à la structure Montants verticaux vissés aux cadres supérieur et inférieur Structure perforée avec pas de 25&nbsp;mm
Type de porte	Pleine
Nombre de portes	1 porte(s)
Ouverture de porte	Réversible (120 °)
Type de verrou	4 points de fermeture, poignée cadenassable avec serrure 1242E porte avant
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Type de plaque passe-câbles	Aluminium
Accessibilité	Arrière Partie inférieure ouverte Côtés du boîtier Avant Partie supérieure ouverte avec auvent
Charge de levage max	1000 kg

Pièces amovibles	Support de platine de montage par vis Rail coulissant par vis Panneau arrière par vis pièce externe Toit par vis Auvent par vis et griffes Porte par axe amovible charnière Plaque passe-câbles écrou de fixation
Matière	Encadrement : acier avec traitement anticorrosion Charnière : zamak
Surface finie peinte	Sur l'enveloppe : poudre de polyester
Couleur	Enveloppe : gris (RAL 7035) Poignée : gris (RAL 7035)
Commande spécifique possible pour couleur spéciale	Oui

## Environnement

Normes	CEI 61439-5 UL 508 A CEI 62208 CEI 61969-3
Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262
Tenue climatique	C4H se conformer à ISO 12944 720 h brouillard salin
Température ambiante de fonctionnement	-45...80 °C se conformer à CEI 61969-3 classe 1
Résistance à la corrosion	90...100 % conforming to ISO 12944 C4H
Résistance environnementale	Radiation solaire : classe 1 jusqu'à 1120W/m <sup>2</sup> se conformer à CEI 61969-3 : 2011 Résistance à air ambiant : classe 1 jusqu'à 180 km/h se conformer à CEI 61969-3 : 2011 Test de dégradation aux ultraviolets : classe 1 se conformer à ISO 4892-2 : 2013 Formation de glace et de givre : classe 1 se conformer à CEI 61969-3 : 2011 Résistance à la faune et la flore : classe 1 se conformer à CEI 61969-3 : 2011 : classe 1 se conformer à CEI 61969-3 : 2011
Gestion thermique	Ventilateur: Dissipation: 1500 W pour un niveau de bruit maximum de 60 dB Avec refroidissement externe Dissipation: 4000 W Naturel: Dissipation: 2069 W à -25 °C Naturel: Dissipation: 905 W à 20 °C Naturel: Dissipation: 905 W à 40 °C Selon l'architecture de refroidissement Dissipation: 1500 W

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	50,0 cm
Largeur de l'emballage 1	85,0 cm
Longueur de l'emballage 1	182,0 cm
Poids de l'emballage 1	94,0 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 <a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	 <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------