

产品参数表

规格



OA型分裂式环形电流互感器 TOA80 - Ø 80 mm

50420

主要信息

产品系列	VigiPacT
产品短名	TOA
产品类型	接地故障保护电流互感器
产品应用	设备监测和控制
适用范围	VigiPacT RH10M 剩余电流保护继电器 VigiPacT RH10P 剩余电流保护继电器 VigiPacT RH21M 剩余电流保护继电器 VigiPacT RH21P 剩余电流保护继电器 VigiPacT RH68M 剩余电流保护继电器 VigiPacT RH86M 剩余电流保护继电器 VigiPacT RH86P 剩余电流保护继电器 VigiPacT RH99M 剩余电流保护继电器 VigiPacT RH99P 剩余电流保护继电器 VigiPacT RH197M 剩余电流保护继电器 VigiPacT RH197P 剩余电流保护继电器 VigiPacT RHU 剩余电流保护继电器 VigiPacT RHUs 剩余电流保护继电器 VigiPacT RMH 剩余电流保护继电器
current sensor type	OA 型 分裂式
额定工作电流 [Ie]	160 A

补充信息

变比	1/1000
电网频率	50/60 Hz 400 Hz
额定短时耐受电流 [Icw]	50 kA 适用 0.5 s
短路耐受剩余电流	50 kA / 0.5 s 符合 IEC 60947-2
额定绝缘电压[Ui]	1000 V
过电压类别	IV
额定冲击耐受电压 [Uimp]	12 kV
安装类型	固定式 (电缆) 固定式 (平面板) 固定式 (轮廓板) 固定式 (槽板)
发热量	8.02 MJ
接线能力	螺钉连接 0.22...2.5 mm²
直径	内部: 80 mm
净重	0.9 kg
高度	156 mm

免责声明：本文档不构成要约，不适用于特定用途，产品的规格可能随时更改。

宽度	177 mm
深度	28 mm

环境

IP 保护等级	灯体: IP40 连接器: IP20
环境特征	在使用中暴露于湿热: C2 类: 48 小时 符合 IEC 60068-2-56 湿热, 设备不操作 (25...55 °C, RH 95 %): 28 周期 符合 IEC 60068-2-30 盐雾环境: Kb/2 符合 IEC 60068-2-52
污染等级	3 级 符合 IEC 60664-1
运行温度	-35...70 °C
贮存环境温度	-55...85 °C
符合标准	IEC 60947-2
产品认证	CE

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	5.200 cm
包装1：宽度	17.800 cm
包装1：长度	20.200 cm
包装重量	982.000 g
包装2：包装单位类型	S03
包装2：包装单位数量	12
包装2：高度	30.000 cm
包装2：宽度	30.000 cm
包装2：长度	40.000 cm
包装2：毛重	12.250 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
生命周期总碳足迹	84
产品环境概况(PEP)	产品环境文件

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	是
欧盟ROHS指令	符合
SCIP编号	78b0d24c-0e62-4f91-9397-1958e4735328
REACH法规	REACH 声明
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明

Use Again

重新包装和再制造	
流通资料	产品使用寿命终期信息
回收	不支持
WEEE Label	 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。