




Disj.3P 6-10kA D-25A 3m

Photo non contractuelle.
Référence présentée : NFT316



Caractéristiques

Appareil de la famille	NGT
Type de pôles	3 P
Nombre de pôles	3 P
Position du neutre	sans neutre
Tension assignée d'emploi Ue	400/415 V
Courant assigné nominal	25 A
Courbe	D
Texte norme	EN 60898
Fréquence assignée	50/60 Hz
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif	10,7/14,4 In
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit	6
Nombre de modules	3
Hauteur produit installé	84,7 mm
Largeur produit installé	53,1 mm
Longueur	96,1 mm
Profondeur produit installé	70 mm
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	20000
Endurance électrique en nombre de cycles	4000
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne à vis
Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Bornes décalées
Type de connexion	cage à vis
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	0,75/16 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	0,75/10 mm ²
Couple de serrage	1,9Nm
Indice de protection IP	IP20
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Tropicalisation/humidité/Exécution	tous climats
Altitude	2000 m
Température de fonctionnement	-25 à 60 °C
Température de stockage	-25 à 80 °C
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Directive européenne WEEE	non concerné