



Datenblatt

DEUTSCH

# RS Pro Grau F2000 Kabelkanal mit Schlitz W25XH80

RS Stock No: 136-9111



RS Pro F 2000 Verdrahtungskanäle entsprechen der DIN EN 50085. Material: Hart-PVC bleifrei, schwer entflammbar, entsprechend UL 94V0, selbstverlöschend, temperaturbeständig -20° C bis +60° C.

#### Besondere Merkmale:


- Deckelkontur 90°
- Drahrückhaltenasen ab der Bauhöhe 60 mm
- Farbe: grau, RAL 7030

RS Pro F 2000 Control Panel Trunkings in accordance with DIN EN 50085. Material: rigid-PVC, lead-free, hard to inflame, according to UL 94V0 self-extinguishing, temperature-resistant -20° C up to + 60° C.


#### Specific Features:

- cover contour 90°
- cable hold-back noses from installation height 60 mm onwards
- colour: grey, RAL 7030



Bauhöhe 30/40



Bauhöhe 80




Bauhöhe 120





Bis Breite 60 mm

Up to width 60 mm

Bauhöhe 60



Bauhöhe 100



Ab Breite 80 mm

From width 80 mm upwards

# Datenblatt

Nennmaß Nominal Size	Innenmaße Interior Dimensions	Nutzungsquerschnitt Cross section	Anzahl der Leitungen bei Füllmenge 60 % Quantity of Cables with Filling Capacity of 60 %	VE / m PU / m	Art.-Nr. Art.-No.
B x H / W x H in mm	B x H / W x H in mm	in mm <sup>2</sup> (100%)	2,5 mm <sup>2</sup> Ø 3,4		
30 x 30	27 x 27	729	15	64	7308-1
25 x 40	22 x 37	814	22	68	7309-1
30 x 40	27 x 37	999	28	60	7310-1
40 x 40	37 x 37	1.347	40	52	7311-1
60 x 40	56 x 37	2.035	62	40	7312-1
25 x 60	22 x 56	1.232	34	60	7319-1
30 x 60	26 x 56	1.512	43	52	7320-1
40 x 60	36 x 56	2.027	61	48	7321-1
60 x 60	56 x 56	3.080	94	36	7322-1
80 x 60	76 x 56	4.200	130	32	7323-1
100 x 60	96 x 56	5.376	166	22	7324-1
120 x 60	115 x 56	6.496	202	20	7325-1
25 x 80	22 x 76	1.672	55	56	7329-1
30 x 80	26 x 76	2.052	70	48	7330-1
40 x 80	36 x 76	2.721	96	40	7331-1
60 x 80	56 x 76	4.180	156	36	7332-1
80 x 80	76 x 76	5.700	215	24	7333-1
100 x 80	96 x 76	7.296	275	24	7334-1
120 x 80	115 x 76	8.755	318	16	7335-1
30 x 100	26 x 96	2.477	96	32	7340-1
40 x 100	36 x 96	3.398	115	24	7343-1
60 x 100	56 x 96	5.280	187	32	7341-1
80 x 100	76 x 96	7.200	264	20	7344-1
100 x 100	96 x 96	9.139	324	16	7342-1
150 x 100	145 x 96	13.909	504	8	7345-1
40 x 120	35 x 116	4.060	153	24	7351-1
60 x 120	55 x 116	6.380	249	24	7352-1
80 x 120	75 x 116	8.700	348	20	7353-1

## Deckel / Covers

Nennmaß Nominal Size in mm	VE / m PU / m	Art.-Nr. Art.-No.
25	10	5509-1
30	10	5510-1
40	10	5511-1
60	10	5512-1

Nennmaß Nominal Size in mm	VE / m PU / m	Art.-Nr. Art.-No.
80	10	5513-1
100	10	5514-1
120	10	5515-1
150	10	5021-1