

Fiche technique du produit

Spécifications



Thorsman embase adhésive max 4.8mm, 100p

IMT46451

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Matériel d'installation Thorsman
Type de produit	Base auto-adhésive
Couleur	Transparent
Quantité par emballage	100 pièces

Complémentaires

Destination du produit	Pour largeur de collier de 4,8 mm maximum
Conditions d'utilisation	Intérieur
Mode de fixation	Adhésif
Matière	PA (polyamide) 6.6
Hauteur	28,0 mm
Largeur	28,0 mm
Profondeur	6,4 mm

Environnement

Caractéristique d'environnement	Résistance au feu 30 s conforming to EN 62275
Tenue à la flamme	Auto-extinguible
Température ambiante de fonctionnement	-30...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	12,000 cm
Longueur de l'emballage 1	20,000 cm
Poids de l'emballage 1	182,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	30
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	6,249 kg

Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	720
Hauteur de l'emballage 3	105,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	161,500 kg

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACh	Déclaration REACh

Use Again

Réemballer et réusiner

Reprise	No
---------	----