

DISCO 115 X 1 X 22,23 A46U

Fe S Cl
(≤ 0,1%)

ARTICOLO	Ø 115 mm
TIPOLOGIA	Mola da taglio
FORMA	T41 - PIANA
DIMENSIONI	115 X 1 X 22,23
APPLICAZIONE	Acciaio / Acciaio Inox
ABRASIVO	A = Corindone
GRANA	46
DUREZZA	U
LEGANTE ORGANICO	Resina fenolica
VELOCITA' DI UTILIZZO	80 m/sec - 13.300 r.p.m.
RINFORZO	2 Reti di rinforzo: n° 2 Ø114 - 70 g/m ²

CARATTERISTICHE

Tolleranza spessore : +0,3/-0,1 mm	ISO 13942
Tolleranza diametro esterno: ± 2,5 mm	
Sbilanciatura (g): 0,2 √ peso mola	EN ISO 6103
Scoppio: > 23.009 r.p.m.	EN12413

Data: 07/01/2026



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001