


Merkmale

- Leichte Aluminiumlegierung
- Geeignet für viele Anwendungen
- Strukturelement Typ: Strebenprofil
- Kompatibel mit vielen Systemkomponenten und -verbindern

RS PRO Strebenprofil, 20x40, schwarz, 5 mm Nut, 1000 mm Länge

Best.-Nr.: 0801801



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

RS PRO Aluminiumprofile bieten eine modulare Lösung für den Bau von Konstruktionen, Gestellen und Arbeitsplätzen. Eine große Anzahl an Komponenten und Verbindern ermöglicht Ihnen eine Vielzahl von Anwendungen. Das modulare System umfasst verschiedene Profiltypen und Längen von 1 m, 2 m und 3 m mit unterschiedlichen Querschnitten und Nutgrößen im Rastermaß 20 mm bis 90 mm.

Allgemeine Spezifikationen

Strukturelementtyp	Strebenprofil / Aluminium
Anzahl der Nuten	6
Material	Aluminium eloxiert
Farbe	schwarz
Produktsystem	Konstruktionen, Arbeitsplätze, Industrieanlagen, Automotivanwendungen

Mechanische Spezifikationen

Strebenprofil	20 x 40 mm
Länge	1000 mm
Nutgröße	5 mm
Masse (G)	0.89 kg/m
Trägheitsmoment (Ix, Iy)	5.12 cm ⁴ 1.40 cm ⁴
Abschnittmodul (Wx, Wy)	2.56 cm ³ 1.40 cm ³

Klassifizierung


ECL@ss Version	
UNSPSC Version	

Zulassungen

Normen erfüllt	
Meldungen	

Kompatibles Zubehör für Nut

Best.-Nr.	Artikel



Ähnliche Produkte

Parameter	850-8476	850-8470	850-8482	850-8486
Marke	RS PRO	RS PRO	RS PRO	RS PRO
Strukturelementtyp	Strebenprofil / Aluminiumprofil	Strebenprofil / Aluminiumprofil	Strebenprofil / Aluminiumprofil	Strebenprofil / Aluminiumprofil
Anzahl der Nuten	4	4	6	6
Material	Aluminium eloxiert	Aluminium eloxiert	Aluminium eloxiert	Aluminium eloxiert
Farbe	Silber	silber	silber	silber
Produktsystem	Konstruktionen, Arbeitsplätze, Industrieanlagen, Automotiv-anwendungen	Konstruktionen, Arbeitsplätze, Industrieanlagen, Automotiv-anwendungen	Konstruktionen, Arbeitsplätze, Industrieanlagen, Automotiv-anwendungen	Konstruktionen, Arbeitsplätze, Industrieanlagen, Automotiv-anwendungen
Strebenprofil	20 x 20 mm	20 x 20 mm	20 x 40 mm	20 x 40
Länge	1000 mm	2000 mm	1000 mm	2000 mm
Nutgröße	5	5	5	5
Außendurchmesser des runden Rohrs				
Rohrstärke				
Vierkantrohrprofil				
Masse (G)	0.49 kg/m	0.49 kg/m	0.89 kg/m	0.89 kg/m
Trägheitsmoment (Ix, Iy)	0.74 cm ⁴	0.74 cm ⁴	5.12 cm ⁴ 1.40 cm ⁴	5.12 cm ⁴ 1.40 cm ⁴
Abschnittmodul (Wx, Wy)	0.74 cm ³	0.74 cm ³	2.56 cm ³ 1.40 cm ³	2.56 cm ³ 1.40 cm ³
Normen erfüllt				

Optionales ZUBEHÖR/DIMENSIONALDIAGRAMM