

Meuleuse d'angle AlphaGrind LG 22-230 D

Meuleuse d'angle avec 2 200 W | Ø 230 mm

Conçue pour les travaux de meulage et de tronçonnage difficiles avec poignée anti-vibrations FEIN ergonomique et interrupteur « homme mort ». Profondeur de coupe de 69 mm. Convient pour le béton, optimisée pour le métal.

Référence: 7 22 51 260 00 0

Vos avantages avec FEIN

- Puissance très élevée de 2 200 W : optimisée sans compromis pour les travaux de meulage et de tronçonnage exigeants, en particulier avec des abrasifs céramiques hautement abrasifs.
- Robustesse supérieure dans le métal : plus de 400 heures de fonctionnement continu et excellente protection contre la poussière métallique grâce au moteur protégé et au filtre à poussière. Moins d'entretien grâce aux balais de charbon LongLife Auto-Stop (150+ heures) et à une conception optimisée pour l'entretien.
- Faible niveau de vibrations (4,8 m/s²) grâce à la poignée anti-vibrations FEIN.
- Profondeur de coupe de 69 mm : la tête d'entraînement mince permet une profondeur de coupe maximale et est spécialement conçue pour les travaux de tronçonnage précis.

Contenu de la livraison

- ✓ 1 meuleuse d'angle à deux mains
- ✓ 1 capot de protection 230 mm
- ✓ 1 capot protecteur pour les travaux de tronçonnage 230 mm
- ✓ 1 poignée anti-vibrations M14
- ✓ 1 bride d'appui M14
- ✓ 1 écrou de serrage
- ✓ 1 clé à ergots

Équipement

- ✓ Balais de charbon LongLife Auto-Stop
- ✓ Démarrage progressif
- ✓ Poignée anti-vibrations
- ✓ Réglage du capot de protection sans outil
- ✓ Protection contre le redémarrage intempestif
- ✓ Filtre anti-poussière

Application

Dégrossir	★★
Meulage	★★

Tronçonner	★★
Ebarber	★
Brossage	★

★ adapté
★★ parfaitement adapté

Caractéristiques techniques

CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES GéNéRALES

Plage de tension	220 - 240 V
Puissance absorbée	2 200 W
Puissance utile	1 500 W
Interrupteur	interrupteur homme mort
Moteur	moteur universel
Vitesse à vide	6 600 min^{-1}
Profondeur de coupe	69 mm
Meule Ø	230 mm
Fixation outils	M 14
Cordon	4 m
Poids	5,70 kg

VALEURS DE VIBRATION ET D'éMISSION DE BRUIT

Niveau sonore LpA	96,3 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpA	3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA	104,3 dB
Incertitude de la valeur de mesure KWA	3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak	110,4 dB
Valeur de vibration 1 αhv 3 voies	4,8 m/s^2
Valeur de vibration 2 αhv 3 voies	2,7 m/s^2
Incertitude de la valeur de mesure Kα	1,5 m/s^2

Exemples d’application









