


uvex Bamboo Twinflex® DuXT2



CODE PRODUIT

60093

NORMES



CERTIFICATIONS



MADE IN GERMANY

TECHNOLOGIES



CARACTÉRISTIQUES

GRIP	● ● ● ● ● ● ● ●
DEXTÉRITÉ	● ● ● ● ● ● ● ●
ÉTANCHÉITÉ	● ● ● ● ● ● ● ●
COUPURE	● ● ● ● ● ● ● ●



DÉTAILS TECHNIQUES

MODÈLE	poignet tricoté, renfort entre le pouce et l'index uvex proteXXion zone	
NORMES	EN 388:2016 EN 407:2020	4X42D X1XXXX
SUPPORT	matériaux	viscose de bambou, HPPE, acier, polyamide recyclé, élasthanne
	jauge	18
ENDUCTION	matériau(x)	NBR uXT2
	zone d'enduction	paume et bout des doigts
	finition	mousse
	respirabilité	bonne
	flexibilité	bonne
PRÉHENSION	milieux secs, humides et huileux	
TAILLES	6 à 12	
COLORIS	turquoise, vert haute visibilité	
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE	
CATÉGORIE EPI	2	

LES + PRODUIT

CONFORT

- Capacité d'absorption de l'humidité de la fibre de bambou jusqu'à 6 fois supérieure par rapport aux fibres synthétiques pour une peau qui reste agréablement au sec
- Ajustement personnalisé : le gant s'adapte à la forme de la main en 3 minutes sous l'effet de la chaleur corporelle et des mouvements

PROTECTION

- Protection contre les coupures élevée (niveau D)
- Enduction NBR uXT2 innovante pour une flexibilité, une longévité et une préhension extrêmement élevées dans les environnements secs, humides et huileux
- Durée de vie allongée grâce à l'enduction résistante à l'abrasion et à la zone uvex proteXXion
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C (niveau 1)
- Compatibilité avec les écrans tactiles
- Sécurité accrue grâce au coloris haute visibilité
- Très bonne tolérance cutanée : confirmée par des tests dermatologiques réalisés par l'institut proDERM®
- Certifié selon la norme OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

DOMAINES D'APPLICATION

- Industrie aéronotique
- Montage de pièces à bords tranchants ou non ébavurés
- Industrie du verre et du métal
- Contrôle qualité
- Industrie du papier et du conditionnement
- Industrie agroalimentaire

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	100 paires

LAVAGE

Pour des raisons d'hygiène et d'environnement, les gants uvex peuvent être lavés à 40 °C sans détergeant après usage, séchage à l'air libre. Les gants endommagés doivent être jetés.

TECHNOLOGIES



Bamboo TwinFlex®

Combinaison de fibres de bambou ultra confortables et de fibres haute performance contre les coupures



3D ErgoFlex

Ajustement parfait à la morphologie de la main



Extended LifeSpan

Durée de vie prolongée, rapport qualité-prix imbattable



uvex CrossLinking

Technologie uXT souple, flexible et extrêmement robuste



True DermaSafe

Testé dermatologiquement sans produits chimiques nocifs

DÉVELOPPEMENT DURABLE



PRODUIT



SUBSTANCES DANGEREUSES INTERDITES
DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH



45 % DE MATÉRIAUX DURABLES

SELON LA NORME 14021

- Fibres de bambou
- Polyamide recyclé

EMBALLAGE



ZÉRO EMBALLAGE PLASTIQUE

PRODUCTION EUROPÉENNE



SITE DE PRODUCTION À LUNEBOURG
CERTIFIÉ EN ISO 14001 MANAGEMENT ENVIRONNEMENT
ET ISO 5001 MANAGEMENT DE L'ÉNERGIE
MADE IN GERMANY

SANTÉ



TOLÉRANCE CUTANÉE
APPROUVÉE PAR LE LABORATOIRE PRODERM®



CERTIFICATION OEKO-TEX® STANDARD 100

EMPREINTE CARBONE



0,55 KG CO₂
DATE DU CALCUL : 10/2025*

*Informations : les valeurs sont arrondies à deux décimales • Calcul du transport : le transport du produit inclut une majoration de vente du groupe de produits • Méthode de calcul : IPCC 2021 GWP 100A (basé sur ISO 14067) Simapro 9.4.02 base de données Ecoinvent 3.8. Les valeurs CO2 mentionnées sont valables pour la période de calcul et peuvent être soumises à des modifications permanentes • Portée : cradle-to-customer • Unité : kg CO2 eq

Mise à jour : 08/2025 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels