

Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT G - Platine NSX/INS 100 à 250A - Fixe - côte/côte-L600-RAL9003

LVS03145

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G enveloppe PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Description d'installation	Armoire - largeur 600 mm Coffret mural - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm profondeur 400 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Description de la plaque de montage	Isolant
Appareil installé	ComPacT : fixe INV160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INV200 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe NSX100...160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe INV100 - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe INV160 - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe INV200 - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe INV250 - contrôle : par maneton - vertical installation
Description des pôles	1 x4P: fixe INV250 vertical installation 1 x4P: fixe INV100 vertical installation 1 x4P: fixe INV160 vertical installation 1 x4P: fixe INV200 vertical installation 1 x4P: fixe NSX100...160 vertical installation 1 x4P: fixe NSX250 vertical installation
Nombre de modules verticaux (50 mm)	12 module(s) : NSX100...160 avec protection différentielle , direct dans 600 mm largearmoire 12 module(s) : NSX100...160 avec protection différentielle , direct dans 600 mm largecoffret mural 12 module(s) : NSX250 avec protection différentielle , direct dans 650 + 150 mm largecellule
Normes	NF C 15-100 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Matière	Tôle d'acier
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Mat Texturé

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Couleur	Blanc (RAL 9003)
Largeur	600 mm
Hauteur	200 mm
Poids Net	1,28 kg
Unité fonctionnelle	600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INV100 fixe par maneton vertical 4P 1 direct 137,5 mm 600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT INV100 fixe par maneton vertical 4P 1 direct 137,5 mm 600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INV160 fixe par maneton vertical 4P 1 direct 125 mm 600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT INV160 fixe par maneton vertical 4P 1 direct 125 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INV160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 137,5 mm 600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INV200 fixe par maneton vertical 4P 1 direct 125 mm 600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT INV200 fixe par maneton vertical 4P 1 direct 125 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INV200 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 137,5 mm 600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INV250 fixe par maneton vertical 4P 1 direct 125 mm 600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT INV250 fixe par maneton vertical 4P 1 direct 125 mm 600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX100...160 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 12 125 mm 600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX100...160 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 12 125 mm 650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 12 137,5 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	4,2 cm
Largeur de l'emballage 1	20,0 cm
Longueur de l'emballage 1	47,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,33 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	13,903 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	80
Hauteur de l'emballage 3	74,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	124,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Use Better	
 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conforme
Régulation REACH	Déclaration REACH
Statut sur la présence d'halogène	Produit avec composants plastiques sans halogènes
sans PVC	Oui
Sans silicone	Oui
Use Longer	
 Prolongation de vie	
Réparation	Non
Use Again	
 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui