



## Données générales

Code Radium	LMZA4378
Désignation	CONTROLLER ZGB UNVRSL 480W/12-24V IP20
EAN 10 (unité)	4003556012240
Unité de transport (pièces)	25
EAN 40 (carton)	4003556412248
Poids brut du carton en kg	2.374
Longueur box in m	0.265
Largeur du carton en m	0.162
Hauteur du carton en m	0.14
Poids du produit	80 g
Product status	● Actif

## Les paramètres électriques

Tension d'entrée (zone)	12 - 24 V
Courant max. par canal	4 A
Nombre de canaux	5
Fréquence PWM	750 Hz
Puissance contrôlée	480.0 W
Interface de gradation	Zigbee

## Durée de vie

Température Tc max.	75 °C
---------------------	-------

## Spécification

Longueur	145 mm
hauteur	16 mm
Hauteur	16 mm
Largeur	46 mm
version	EV001626

## Notices explicatives pour fonctionnement

Degré de protection (IP)	IP20
Zone de température ambiante	-20 ... +45°C
Température Tc max.	75 °C

## Autre(s)

Produits similaires	LMRA3970, LMZA4376
---------------------	--------------------

## Notices explicatives

Gradateur à 5 canaux pour mélange couleurs RGBW et pour contrôle luminosité par Zigbee (télécommande), jusqu'à contrôle max 480W dans la plage 12-24V.

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur [www.radium.de/recycling](http://www.radium.de/recycling).

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

### Particularités



### Notices explicatives générales

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.