




TCJ35-XL-N

Corps de roulement à bride

Paliers auto-aligneurs TCJ, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité T

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

|           |    |                                                       |
|-----------|----|-------------------------------------------------------|
| rainure   | N  | Corps de palier en fonte avec rainure pour couvercles |
| Matériaux | GG | Grey cast iron                                        |

dimensions principale & données de performance

|                 |          |                               |
|-----------------|----------|-------------------------------|
| d               | 35 mm    | Alésage                       |
| L               | 118 mm   | Largeur de bride              |
| U               | 53,5 mm  | Hauteur totale de l'ensemble  |
| C <sub>r</sub>  | 27.500 N | Charge dyn. de base, radiale  |
| C <sub>0r</sub> | 15.300 N | Charge stat. de base, radiale |
| C <sub>ur</sub> | 800 N    | Limite à la fatigue, radiale  |
| ≈m              | 1,54 kg  | Poids                         |

Cotes de montage

|   |       |                            |
|---|-------|----------------------------|
| J | 92 mm | Distance trous de fixation |
| N | 14 mm | Trou de fixation           |
| W | 5 mm  | Cote sur plats             |
| n | 4     | Nombre de vis de fixation  |



Dimensions

|                |         |                                                      |
|----------------|---------|------------------------------------------------------|
| A              | 32,5 mm | Hauteur logement                                     |
| A <sub>1</sub> | 12,5 mm | Épaisseur de bride                                   |
| A <sub>2</sub> | 21 mm   | Distance piste                                       |
| B <sub>1</sub> | 51,3 mm | Largeur totale du collier de blocage                 |
| V              | 100 mm  | Diamètre d'épaulement logement                       |
| Q              | M6      | Taraudage de raccordement pour lubrification         |
| d <sub>3</sub> | 55 mm   | Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique |

information additionnelle

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| CJ07-N        | Corps de palier         |
| GE35-XL-KTT-B | Désignation roulement   |
| KASK07        | Couvercle de protection |

Plage de température

|                  |        |                                    |
|------------------|--------|------------------------------------|
| T <sub>min</sub> | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
| T <sub>max</sub> | 100 °C | Température de fonctionnement max. |