

SAC-3P- 5,0-PUR/M12FS-2L - Sensor-/Aktor-Kabel



1694787

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1694787>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, mit 2 LEDs, Kabellänge: 5 m

Ihre Vorteile

- Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
- Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose

Kaufmännische Daten

| | |
|--|-------------------------|
| Artikelnummer | 1694787 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
| Produktschlüssel | AF1CBA |
| GTIN | 4017918179786 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 116,6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 111,6 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | PL |

SAC-3P- 5,0-PUR/M12FS-2L - Sensor-/Aktor-Kabel

1694787

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1694787>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
| Anwendung | Standard |
| Polzahl | 3 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Geschirmt | nein |
| Kodierung | A |

Isolationseigenschaften

| | |
|------------------------|----|
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |

Materialangaben

| | |
|--------------------------------|--|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
| Material Dichtung | NBR |
| Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | TPU GF |
| Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |

Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Isolationswiderstand | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Nennspannung U_N | 24 V DC |
| Nennstrom I_N | 4 A |

Mechanische Eigenschaften

| | |
|-------------------|------------|
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 100 |

Signalisierung

| | |
|-------------------------|--------|
| Statusanzeige | 2 LEDs |
| Statusanzeige vorhanden | ja |

Anschlussdaten

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Leiteranschluss | |
| Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm (M12-Steckverbinder) |

Steckverbinder

| | |
|-------------|---------------------|
| Anschluss 1 | |
| Bauform | freies Leitungsende |

SAC-3P- 5,0-PUR/M12FS-2L - Sensor-/Aktor-Kabel

1694787

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1694787>



Anschluss 2

| | |
|---------------|-------------------|
| Bauform | Buchse gerade M12 |
| Polzahl | 3 |
| Kodierungsart | A |

Kabel / Leitung

| | |
|---------------|-----|
| Leitungslänge | 5 m |
|---------------|-----|

PUR halogenfrei schwarz [PUR]

| | |
|--|--|
| Maßzeichnung | |
| Leitungsgewicht | 23 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Polzahl | 3 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PUR halogenfrei schwarz [PUR] |
| Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 3x 0,34 mm ² (Signalleitung) |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,27 mm ±0,02 mm (Signalleitung) |
| Leitungsaußendurchmesser | 3,85 mm ±0,15 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | schwarzgrau RAL 7021 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PP |
| Einzelader, Farbe | braun, blau, schwarz |
| Wandstärke Isolierung | ≥ 0,21 mm (Aderisierung) ca. 0,50 mm (Außenmantel) |
| Gesamtverseilung | 3 Adern längsverseilt |
| Leiterwiderstand max. | max. 58 Ω/km (bei 20 °C) |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 GΩ*km (bei 20 °C) |
| Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
| Prüfspannung | ≥ 3000 V |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 19 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 38 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 10000000, Biegeradius: 38 mm, Biegeradius: 10 x D, Verfahrtsweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 10 m/s ² |

SAC-3P- 5,0-PUR/M12FS-2L - Sensor-/Aktor-Kabel



1694787

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1694787>

| | |
|------------------------------------|--|
| Dynamische Belastbarkeit (Torsion) | Torsion: ± 180 °/m, Torsionszyklen: ≥ 2000000 , Torsionshäufigkeit: 35 Zyklen/min. |
| Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
| Flammwidrigkeit | nach UL 758/1581 FT2 |
| | DIN EN 60332-2-2 (20 s) |
| Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
| Sonstige Beständigkeit | gut beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittel hydrolyse- und mikrobenbeständig bedingt UV beständig (nach DIN EN ISO 4892-2-A) |
| Besondere Eigenschaften | schleppkettentauglich silikonfrei Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) -25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|--|-----------------------------------|
| Schutzart | IP65 |
| | IP67 |
| | IP68 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |

Normen und Bestimmungen

| | |
|---------------------|--------------------|
| Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |

SAC-3P- 5,0-PUR/M12FS-2L - Sensor-/Aktor-Kabel


1694787

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1694787>




Zeichnungen

Maßzeichnung



Buchse M12 x 1, gerade, mit LED

Schemazeichnung



Polbild Buchse M12, 3-polig, A-kodiert, Ansicht Buchsenseite


SAC-3P- 5,0-PUR/M12FS-2L - Sensor-/Aktor-Kabel



1694787

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1694787>

Schaltplan



Kontaktbelegung der M12-Buchse mit LED

SAC-3P- 5,0-PUR/M12FS-2L - Sensor-/Aktor-Kabel

1694787

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1694787>



Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1694787>

| UL Listed Zulassungs-ID: FILE E 221474 | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|
| | Nennspannung U _N | Nennstrom I _N | Querschnitt AWG | Querschnitt mm ² |
| keine | 24 V | 4 A | - | - |

| cUL Listed Zulassungs-ID: FILE E 221474 | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|
| | Nennspannung U _N | Nennstrom I _N | Querschnitt AWG | Querschnitt mm ² |
| keine | 24 V | 4 A | - | - |

| EAC-RoHS Zulassungs-ID: RU D-DE.HB35.B.00387 | | | | |
|--|--|--|--|--|
|--|--|--|--|--|

SAC-3P- 5,0-PUR/M12FS-2L - Sensor-/Aktor-Kabel



1694787

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1694787>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001855 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

SAC-3P- 5,0-PUR/M12FS-2L - Sensor-/Aktor-Kabel



1694787

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1694787>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |
|--|---|

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de