



PRODUCT-DETAILS

# UPS PowerValue 11T G2 1 kVA B

## UPS PowerValue 11T G2 1 kVA B



| Informations générales   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de produit étendu   | UPS PowerValue 11T G2 1 kVA B                                                                                                                                                                                                                    |
| ID du produit            | 4NWP100160R0001                                                                                                                                                                                                                                  |
| EAN                      | 7640169261886                                                                                                                                                                                                                                    |
| Description du catalogue | UPS PowerValue 11T G2 1 kVA B                                                                                                                                                                                                                    |
| Description longue       | Rendement jusqu'à 95 % (98 % en mode ECO) /Facteur de puissance ≥0,995 à 100 % de charge - THDi <3 % /Configuration flexible pour autonomie évolutive /Tension et courant de batterie réglables /Courant chargeur batterie stable /Plug and Play |

| Material Compliance                                  |                                                                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle de rapport sur les minéraux de conflit (CMRT) | 9AKK108467A5658                                                                              |
| Déclaration REACH                                    | 4NWD005611                                                                                   |
| Informations RoHS                                    | 4NWD005610 rev.B                                                                             |
| Statut RoHS                                          | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019                       |
| SCIP                                                 | d4a7c838-eac3-4acf-bf4f-7f8776acb903 Switzerland                                             |
| SCIP simplifié                                       | 01a551ce-74c8-48eb-ac97-ffffbd9d51510 Norway<br>9b729f3b-bbbc-4a2a-89aa-a55e7925ba8e Croatia |

954b32eb-505e-4257-aa31-360a735ca50b Germany  
b0730bb6-6f60-4bed-ae99-7fcd2f30144e Denmark  
d2e1985a-d23c-4e3c-8db3-f2591d01cbe7 Germany  
9d493652-7b15-4f3c-bea5-0bd411ee159b Germany  
92f02ef1-f40c-475c-8b95-942218e7178d Sweden  
4e207d4e-6c35-40b4-8546-d6afc5529a8e Germany  
76bd9f12-15a4-42c3-9a07-82d2ce588161 Estonia  
a10770f0-c28d-433d-ae9-d8fc5723b6cf Finland  
ef25630c-a2a4-4d6d-8c29-afb7c2aa83 Germany  
be8dbcc9-0455-4f12-946b-9aa165ef662a Sweden  
1cd48341-93bf-425c-b2a3-83be3ffac0fe France  
dd383f3e-d53c-43e1-bd81-0977a1f9d1aa Poland  
f6ae7241-7db5-4748-83d6-90c203605920 Belgium  
ea784466-757e-40e6-a17e-ad93e61b43be Greece  
39d60a55-981c-41e8-a109-4bf52dc14f2b Portugal  
4e5f1432-929d-4196-ab4b-338aec2d9a79 Bulgaria  
2ef1c400-59b0-4d0d-9f59-299523b280c0 Belgium  
6b9321a7-5d67-4a0c-a61b-376f0fe655a6 Czech Republic  
c13d6f2b-a13e-4bfb-93b0-ed59cc5b7b8a Hungary  
153d9bd9-e9f2-4153-991d-1e8143b1300e Poland  
76ac568d-60e2-4ff5-b2ca-a4e37b0885cd Netherlands  
d103bae0-8869-432f-aac8-7200d62c3cc1 Spain  
2732acca-9562-449e-8338-d447ac5ab916 Hungary  
0a1e4b1f-7150-446e-920c-039e0c3709f6 France  
1b379d07-4fe8-4328-81bd-4476700c23d0 Poland

Downloads Préférés

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Fiche technique,<br>Informations techniques | 4NWD003883_EN |
| Instructions et manuels                     | 4NWD003883_EN |

Environnement

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Température de l'air<br>ambiant   | Storage -15...+60 °C  |
| Informations<br>environnementales | No declaration needed |

Commande

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Quantité minimale de<br>commande | 1 pièce  |
| Numéro de tarif<br>douanier      | 85044000 |
| Numéro E (Finlande)              | 8408610  |
| Numéro E (Norvège)               | 6609400  |
| Numéro E (Suède)                 | 5257245  |
| Pays ou territoire<br>d'origine  | China    |

Dimensions

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Largeur nette du produit                | 144 mm |
| Hauteur nette du<br>produit             | 228 mm |
| Profondeur/longueur<br>nette du produit | 356 mm |
| Poids net du produit                    | 9.3 kg |

## Emballage

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Nombre d'unités au niveau d'emballage 1     | box 1 pièce   |
| Largeur du niveau d'emballage 1             | 240 mm        |
| Hauteur du niveau d'emballage 1             | 330 mm        |
| Profondeur/Longueur du niveau d'emballage 1 | 436 mm        |
| Poids brut du colis niveau 1                | 10.3 kg       |
| Code EAN du niveau d'emballage 1            | 7640169261886 |

## Technique

|                                     |                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance de sortie apparente       | 1000 V-A                                                                       |
| Composition chimique de la batterie | Plomb-acide                                                                    |
| Type de batterie                    | Portable                                                                       |
| Poids de la batterie                | 2.5 kg                                                                         |
| Interface de communication          | USB, RS-232                                                                    |
| Type de connexion                   | IEC C14                                                                        |
| Type d'affichage                    | LCD                                                                            |
| Tension d'entrée ( $U_{in}$ )       | 220 V<br>230 V<br>240 V                                                        |
| Type de tension d'entrée            | AC                                                                             |
| Nombre de batteries                 | 4                                                                              |
| Nombre de sorties                   | Connexion C13 4                                                                |
| Nombre de phases                    | 1-phase Primary<br>1-phase Secondary                                           |
| Options proposées                   | Auto shut down function<br>Potential free switch contact<br>Network-management |
| Fréquence nominale (f)              | Primaire 50 Hz<br>Primaire 60 Hz<br>Secondary 50 Hz<br>Secondary 60 Hz         |
| Puissance de sortie nominale        | 900 W                                                                          |

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Déclaration de conformité - CCC | No certification needed |
| Déclaration de conformité - CE  | 4NWD004828              |

## External Classifications and Standards

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 9         | EC000382 - UPS                                             |
| ETIM 10        | EC000382 - UPS                                             |
| Catégorie DEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| DEEE B2C / B2B                       | Business To Business |
| CN8                                  | 85044000             |
| eClass                               | V11.1 : 27040690     |
| Code de classification<br>des objets | G                    |

---

## Catégories

---

UPS → UPS → UPS monophasés (standalone) → PowerValue 11 T G2 IEC 230V

