

**K81104-TV** **Cage à rouleaux axiale -CL**

Cage à rouleaux axiale K811, à simple effet,
combinable avec des rondelles de butée

Information technique**Votre alternative produit actuelle**

Cage	TV	Cage plastique en PA66
classe de tolérance	0-8	Groupage de rouleaux

dimensions principale & données de performance

D_{c1}	20 mm	Alésage cage
D_c	35 mm	Diamètre extérieur de cage
D_w	4,5 mm	Diamètre éléments roulants
C_a	25.000 N	Charge dyn. de base, axiale
C_{0a}	53.000 N	charge stat. de base, axiale
C_{ua}	7.500 N	limite à la fatigue, axiale
n_G	10.800 1/min	vitesse limite
n_{gr}	4.500 1/min	Vitesse de base
$\approx m$	8,46 g	Poids

Cotes de montage

E_b	21 mm	Dimension piste
E_a	34 mm	Dimension piste

Plage de température

T_{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.



Caractéristiques

 F_a Effort axial uni directionnel

 Lubrification à la graisse

 lubrification à l'huile

 Ouvert