

ST-06KP010 - 压接插针

1607577

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1607577>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



压接插针，针式插头，车削，触点直径: 0.6 mm，压接范围: 0.06 mm² ... 0.25 mm²，备选产品符合RoHS II非豁免 6c (Pb < 0.1 %) 产品编号：1242311

优势

- 压接连接：防振和耐高温组装
- 抗拉扯
- 接触电阻低
- 轻松监控生产

商业数据

订货号	1607577
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	ABREAB
产品关键代码	ABREAB
目录页面	页码70 (C-2-2019)
GTIN	4046356272933
单件重量 (含包装)	0.237 g
单件重量 (不含包装)	0.19 g
原产地	DE

ST-06KP010 - 压接插针

1607577

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1607577>



技术数据

产品属性

产品类型	压接插针
触点类型	车削

连接数据

连接方式	压接
触点类型	针式插头
导线横截面	0.06 mm ² ... 0.25 mm ²

材料规格

触点表面	镀镍 (Ni), 带有金覆层 (Au)
接触件材料	CuZn

尺寸

机械特性	
接点直径	0.6 mm

机械特性

机械参数	
插/拔周期	100

包装规格

包装类型	PE袋
------	-----

ST-06KP010 - 压接插针

1607577

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1607577>



分类

ECCLASS

ECCLASS-13.0	27440204
--------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

ST-06KP010 - 压接插针

1607577

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1607577>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
--	--

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	Lead (CAS编号: 7439-92-1)
SCIP	5afe6b3c-d868-4145-9059-cc5b579e07e4

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn