

Impresión portátil avanzada de etiquetas

Impresoras de etiquetas M610 y M611

Acerca de **BRADY**



Cuando comience a trabajar con BRADY, nuestro nombre quedará unido al suyo (al igual que nuestras etiquetas), porque BRADY es uno de los especialistas en etiquetado e identificación líderes del mundo.

Innovación

En BRADY mejoramos continuamente. Tenemos clientes de todos los sectores y nos esforzamos por adelantarnos a sus necesidades mediante la inversión continua en investigación para ofrecer soluciones con un rendimiento incluso mayor. Al desarrollar conceptos más eficientes y de uso sencillo, ofrecemos lo mejor en el mercado a miles de clientes.

Ventaja

En BRADY creemos que una de nuestras mayores ventajas es la amplia gama de soluciones de identificación y seguridad que ofrecemos a nuestros clientes, ya sea el etiquetado de los componentes de menor tamaño o la señalización completa de todo un almacén. También nos sentimos orgullosos de ofrecer muchos productos y servicios: desde impresoras, escáneres y software a contratos de servicio y formación in situ, que complementa cualquier trabajo de identificación. Y no lo olvide, nuestra amplia red de distribuidores expertos siempre pueden ofrecerle una solución personalizada para cubrir sus requisitos específicos.

Confianza

BRADY ha estado vinculado a la calidad, la confianza y la estabilidad durante casi cien años. Exigimos lo mejor de nuestros productos y servicios porque sabemos, mejor que nadie, la importancia de una identificación buena y fiable. La identificación parece un detalle adicional, pero todos los profesionales saben que este tipo de detalle es crucial para cualquier negocio.

Información

Existen proveedores especializados en su área, que pueden responder a todas sus preguntas sobre identificación y etiquetado específicas para su actividad. Estarán encantados de ofrecerle todas las opciones y soluciones sin ningún compromiso.

Microsoft es una marca comercial de Microsoft Corporation, Bluetooth es una marca comercial de Bluetooth Sig, Inc., Android es una marca comercial de Google Inc.



Los productos de Brady se venden con la condición de que el comprador los pruebe en su uso real y determine por sí mismo la adaptación a su uso previsto. Brady garantiza al comprador que los productos de Brady no tienen defectos en el material ni en la fabricación, pero limita su obligación bajo esta garantía a la sustitución del producto que, bajo criterio de Brady, se ha demostrado su estado defectuoso en el momento de la compra. La garantía no se extiende a las personas que hayan adquirido el producto del comprador. Se establece en función de cualquier otra garantía, incluidas las garantías de venta, comerciabilidad o idoneidad para el uso previsto, y se establece también en sustitución de cualquier otra obligación o responsabilidad por parte de Brady. En ningún caso Brady será responsable por las pérdidas, daños, costes o daños subsecuentes de cualquier naturaleza que puedan derivar del uso o la imposibilidad de uso de los productos de Brady.

Impresoras de etiquetas M610 y M611

Ventajas de Brady

En términos de identificación, seguridad y cumplimiento, trabajar con Brady supone una clara ventaja. Nuestros clientes son lo primero en todo lo que hacemos.

Nuestro objetivo es ofrecer una experiencia al cliente sin precedentes. Estamos comprometidos al máximo con el rendimiento y la excelencia en nuestros productos, servicios y personas.

Nuestros productos y soluciones tienen un rendimiento que otros no pueden igualar. Nuestra gente trabaja superando continuamente sus expectativas. Nuestro esfuerzo y disciplina se centran en un rendimiento sólido a largo plazo para nuestros clientes.

En definitiva, Brady es la empresa en la que confiar cuando el rendimiento es lo más importante.

Obtenga más información sobre Ventajas de Brady en: www.bradyeurope.com

Contenido

4	Introducción a la impresora de etiquetas M610
6	Resumen de características de la impresora de etiquetas M610
7	Etiquetas Brady Authentic
8	Introducción a la impresora de etiquetas M611
10	Resumen de características de la impresora de etiquetas M611
11	Materiales diseñados específicamente
12	Etiquetas
13	Cintas
14	Tamaños de fuente y librería de símbolos
15	Electricidad, identificación de voz/comunicación de datos
33	Identificación general e industrial
37	Identificación de seguridad e instalaciones
38	Identificación de dispositivos electrónicos
41	Identificación en laboratorios
51	Marcas y atributos de materiales
52	Índice maestro de materiales
57	Software de Brady Workstation
58	Software de impresoras de etiquetas M610 y M611
60	Especificaciones de la impresora de etiquetas M610
61	Especificaciones de la impresora de etiquetas M611
62	Impresora de etiquetas M610, kits y accesorios
63	Impresora de etiquetas M611, kits y accesorios
64	Kits completos de rastreo y seguimiento portátil por RFID
66	Kits completos de HF portátiles



La portabilidad ahora es más versátil

¡Haga bien su trabajo!

En la oficina o dondequiera que esté.



Obtenga el mejor rendimiento sobre el terreno con la impresora de etiquetas M610, un equipo de etiquetado extremadamente resistente. Se ocupa de las aplicaciones industriales más exigentes, como la identificación de cables y componentes, con rapidez y eficacia. Un equipo robusto para usar sobre el terreno. Fiable en el taller. Con la M610, puede administrar los datos de las etiquetas de muchas formas diferentes. Guarde las etiquetas en el propio equipo. Imprímalas con facilidad cuando las necesite. Si busca un socio fiable sobre el terreno, apueste por la M610.

Saque más partido de su impresora con estas funciones que le ahorrarán tiempo:

- Velocidad de impresión de 50,8 mm por segundo
- Batería de ion-litio mejorada de 3ª generación
- Guarde e importe archivos de datos desde una unidad de memoria USB
- Importe y guarde archivos, listas y gráficos
- Diseñe e imprima etiquetas con el teclado, la aplicación móvil o el software de escritorio
- Imprime texto, códigos de barras, formas e imágenes



Escanee el código para ver el vídeo de presentación



FUNCIONES MEJORADAS QUE OFRECEN MÁS POSIBILIDADES



RESISTENCIA A CAÍDAS DE 1,8 m SEGÚN EL ESTÁNDAR MILITAR



IMPRIMA 4500 ETIQUETAS CON UNA CARGA COMPLETA



RANGO DE TEMPERATURAS OPERATIVAS MÁS AMPLIO (de -18 a 46 °C)



TECLADO DE LA IMPRESORA



APLICACIÓN MÓVIL



SOFTWARE DE ESCRITORIO

Rendimiento avanzado en las instalaciones del cliente o sobre el terreno

Haga más cada día con la M610, una impresora robusta. Podrá trabajar como quiera, introduciendo los datos de múltiples formas, cuando el trabajo lo exija y en la ubicación deseada.

Con la durabilidad que su trabajo exige



Diseño robusto e industrial: resiste caídas de 1,8 m y golpes según el estándar militar



Puede funcionar a temperaturas extremas: utilícela para sus aplicaciones en un rango de temperaturas entre -18 y 46 °C.



Tecnología de batería avanzada: imprime 4500 etiquetas con una sola carga.

Dispone del abanico más amplio de opciones de entrada de datos



Permanezca conectado allí donde trabaje gracias a la tecnología Bluetooth mejorada



Importe y exporte fácilmente archivos de etiquetas como usted desee



Cargue listas y gráficos a la impresora a través del puerto USB 2.0 (tipo A y B) o de una unidad flash USB



Guarde las etiquetas en el propio equipo. Imprima fácilmente ahí donde su trabajo lo requiera



Diseñe e imprima etiquetas con texto, códigos de barras, formas e imágenes utilizando el teclado de la impresora, el teclado del dispositivo móvil o el software de escritorio.



Más información en
bradyeurope.com/M610



Resumen de características de la impresora de etiquetas M610



A

Imprime hasta 50,8 mm por segundo



B

Carga sencilla del material con opción de rollos de formatos a granel



C

La batería recargable de iones de litio permite imprimir hasta 4500 etiquetas con una sola carga



D

Puerto USB 2.0 para importar y guardar archivos, listas y gráficos

La etiqueta correcta del socio adecuado

La durabilidad se une a la versatilidad

La M610 se ocupa de todo para que usted pueda mantener un alto rendimiento y trabajar sin problemas. Se trata de una impresora con tecnología inteligente incorporada que se comunica con los materiales de etiquetas y el software para agilizar la configuración y la impresión de etiquetas. Es capaz de reconocer el tamaño, el tipo de etiqueta, el color, la cantidad y la compatibilidad del material, y ajustarse debidamente a estos parámetros; además, se ocupa de configurar la velocidad de impresión y los parámetros adecuados en cada caso. La M610, con un sistema sencillo e intuitivo, funciona prácticamente sola.

Disfrute de múltiples ventajas de ahorro de tiempo y dinero, entre ellas:



MENOR TIEMPO DE CONFIGURACIÓN



MENOS ERRORES EN LAS ETIQUETAS



CREACIÓN DE ETIQUETAS CONFORMES A LA NORMATIVA



MENOS MATERIALES DESPERDICIAOS

Haga bien su trabajo en la oficina o dondequiera que esté

Con la durabilidad que su trabajo exige



ROLLOS PEQUEÑOS

Complete su trabajo con más de 50 materiales de alto rendimiento y más de 800 opciones de etiquetas.



ROLLOS AL POR MAYOR

Compre al por mayor y ahorre en más de 14 materiales y más de 150 opciones de etiquetas.



OPCIONES PERSONALIZADAS

¿Tiene necesidades específicas? Disfrute de opciones ilimitadas de etiquetas personalizadas en más de 70 materiales diferentes.



Disfrute de una experiencia de etiquetado de mayor calidad con materiales Brady Authentic optimizados

Los materiales Authentic funcionan a la perfección con las impresoras Brady y ofrecen un rendimiento y una fiabilidad mejorados que no se consiguen con los materiales de terceros. Le ofrecemos el mayor rango de colores, acabados y aplicaciones específicas del sector. Apueste por lo auténtico con los materiales Authentic. Apueste por la calidad de Brady.

Flexibilidad en el trabajo para diseñar e imprimir

Diseñe. Vea una vista previa. Imprima.
Como usted decida.



La impresora de etiquetas M611 le permite diseñar e imprimir etiquetas a su manera, en cualquier momento y desde cualquier lugar. Complete su trabajo con agilidad conectándose a través de su aplicación y software intuitivos. Acceda a los archivos enviados por correo electrónico. Comparta los datos de etiquetas con los miembros de su equipo, estén donde estén. Impresión bajo demanda. Con la M611, sus opciones de trabajo son prácticamente infinitas.

Saque más partido de su impresora con estas funciones que le ahorrarán tiempo:

- Velocidad de impresión de 50,8 mm por segundo
- Comparta archivos de etiquetas en diversas ubicaciones
- Guarde e importe archivos de datos desde una unidad de memoria USB
- Anchura de impresión de 50,8 mm
- Compacta y ligera
- Conéctese al ordenador mediante Wi-Fi o cable USB o utilice su smartphone y la aplicación Etiquetas rápidas
- Conéctese a un dispositivo móvil a través de Bluetooth.



Escanee el código para ver el vídeo de presentación



MODERNICE LOS FLUJOS DE TRABAJO DE MUCHAS FORMAS DIFERENTES



CREE ETIQUETAS EN LA OFICINA O EN EL TALLER. GUÁRDELAS PARA COMPARTIRLAS FÁCILMENTE



ENVÍELAS POR CORREO ELECTRÓNICO A CUALQUIER EMPLAZAMIENTO, IMPRÍMALAS DESDE LA PANTALLA TÁCTIL DE LA IMPRESORA O DESDE SU TELÉFONO



CONECTE HASTA 5 DISPOSITIVOS MEDIANTE BLUETOOTH, AHORRE TIEMPO Y EVITE LAS COMPLICACIONES ETIQUETANDO SOBRE EL TERRENO



APLICACIÓN MÓVIL



PANTALLA TÁCTIL DE LA IMPRESORA



SOFTWARE DE ESCRITORIO

Diseñe. Vea una vista previa. Imprima.

Como usted decida.

La M611 facilita la impresión móvil. Basta con utilizar su teléfono y la aplicación Etiquetas rápidas. Gracias a la avanzada tecnología de pantalla táctil, es fácil cambiar el tamaño de las etiquetas, diseñarlas y editarlas con el teclado familiar de su dispositivo móvil. Además, dispone de un software intuitivo que guarda automáticamente su trabajo, de forma que puede introducir información en cualquier momento y modificarla cómodamente.



Diseño compacto. Grandes prestaciones.

La M611 le acompaña a todas partes: imprima sobre el terreno, en el taller o en la oficina. Con ella, usted elige cómo diseñar e imprimir. Donde quiera. Cuando quiera.

Su batería interna de iones de litio está diseñada para soportar las duras condiciones del trabajo de campo y cuenta con una batería de larga duración que le permitirá completar su trabajo. Aproveche la conectividad Bluetooth y wifi de la M611 para modernizar los flujos de trabajo e importe datos, compártalos o almacénelos en la propia impresora. Y, cuando esté listo, imprima y etiquete.



Más información en bradyeurope.com/M611



Resumen de características de la impresora de etiquetas M611



i Conozca nuestros niveles de servicio



A

Formato automático de etiquetas con tecnología de células inteligentes



B

Carga sencilla del material con opción de rollos de formatos a granel



C

La batería recargable de iones de litio permite imprimir hasta 2500 etiquetas con una sola carga



D

Puerto USB 2.0 para carga de teléfono de reserva, cable USB y puertos USB 2.0 de tipos A y B

Centenares de materiales diseñados específicamente para este equipo.

Las etiquetas especializadas que necesita.

Brady le ofrece el mayor rango de colores, acabados y aplicaciones específicas del sector.



Para todo tipo de climatología

Más durabilidad en exteriores y en áreas de trabajo industriales exigentes. Escoja etiquetas reflectantes o resistentes a los rayos UV, los productos químicos, la niebla salina y los productos de limpieza.



Papel

Utilice etiquetas de papel de bajo coste y resistentes a las manchas para identificar prácticamente cualquier artículo en laboratorios o entornos industriales.




Disipación electrostática

Emplee etiquetas de alto rendimiento y bajo perfil con adhesivo disipativo de cargas estáticas para aplicaciones de lectura por máquina, placas de circuitos y componentes electrónicos.



A prueba de manipulaciones

Garantice la integridad de sus productos y muestras con etiquetas a prueba de manipulaciones. Elija entre etiquetas que se rompen fácilmente, que dejan una huella de patrón «VACÍO» o que se destruyen al retirarlas.




Banderas

Cree una identificación permanente y fácil de leer para todo tipo de cables o realice el seguimiento de activos en laboratorios y entornos de fabricación.



Materiales únicos

Brady tiene todo lo que necesita, desde etiquetas que se adhieren a VELCRO® hasta identificación EPREP duradera para interruptores.



Termorretráctiles

Emplee etiquetas de manguito termorretráctiles de calidad industrial para una identificación duradera de todo tipo de cables. Diseño conforme a las normas específicas del sector.



Envoltentes

Identifique sus cables mediante etiquetas duraderas con una barrera de laminado transparente. El vinilo transparente resiste la abrasión y los productos químicos, manteniendo intacta la zona blanca imprimible.



Laboratorio

Identifique las muestras de laboratorio y asegúrese de que sigan siendo legibles, escaneables y rastreables independientemente del proceso al que se sometan: criogenia, tinción, disolventes y líquidos de procesamiento.



Insertos y soportes

El diseño del sistema de marcado de cables Dura Sleeve proporciona una leyenda duradera en insertos que pueden introducirse con facilidad en un soporte de cables. La leyenda puede modificarse antes o después de la terminación.



Metalizado

Utilice etiquetas profesionales de aspecto metalizado para placas de características, placas de identificación e identificación general de productos industriales.



RFID

Mejore la eficacia del seguimiento de los activos y de la gestión de inventarios en entornos industriales complejos con etiquetas RFID totalmente personalizables que se adaptan a cualquier superficie.



Varias finalidades

Utilice etiquetas blancas o transparentes para prácticamente cualquier aplicación industrial que implique temperaturas altas y bajas, entornos complicados o especificaciones normativas, incluido bajo contenido en haluro. Elija entre varios tipos de adhesivo: estándar, alta adherencia, adherencia extremadamente alta o reposicionable.



Etiquetas sin adhesivo

Consiga una mayor durabilidad con etiquetas sin adhesivo diseñadas para soportar temperaturas extremas y abrasión. Son marcadores robustos, imperecederos y con un grado muy elevado de permanencia de la impresión prácticamente en cualquier entorno. Estos marcadores se montan en el cable con dos bridas.

Continuamente intentamos mejorar y ampliar nuestra oferta de materiales de etiquetas, asegurándonos de comprobar las actualizaciones de firmware periódicamente a fin de garantizar siempre el acceso a los materiales más nuevos.

N.º de material Brady		N.º de material Brady	
B-109	Etiqueta de polietileno	B-489A	Poliéster
B-345	Manguito de fluoruro de polivinilideno termorretráctil de alta temperatura	B-490	Poliéster FreezerBondz™
B-348	Polioléfina	B-494	Poliéster
B-362	Vinilo metalizado a prueba de manipulaciones	B-498	Tela de vinilo
B-390	Encarte rígido	B-499	Tessuto in nylon
B-403	Papel	B-584	Cinta reflectante
B-412	Etiqueta de polipropileno	B-595	Vinilo
B-422	Poliéster	B-642	Fluoruro de polivinilo
B-422/B-966B	Poliéster	B-717	Poliamida
B-423	Poliéster	B-718	Poliamida
B-424	Papel	B-719	Poliamida
B-424/B-966B	Papel con sobrelaminado de poliéster	B-724	Poliamida
B-425A	Polipropileno	B-727	Poliamida
B-427	Vinilo autolaminado	B-7351	Vinilo a prueba de manipulaciones
B-428	Poliéster metallizado	B-7425	Polipropileno
B-428/B-966B	Poliéster metallizado con sovralaminazione in poliester	B-7546	Poliéster a prueba de manipulaciones
B-430	Poliéster	B-7551	Poliéster
B-432	Poliéster	B-7576	Poliéster metalizado a prueba de manipulaciones
B-435	Poliéster metallizado	B-7593	Poliéster laminado con espuma de polietileno
B-437	Fluoruro de polivinilo	B-7596	Etiqueta de polietileno
B-439	Vinilo	B-7597	Etiqueta de polietileno
B-459	Poliéster	B-7598	Etiqueta de poliéster
B-461	Poliéster autolaminado	B-7599	Etiqueta de polietileno
B-473	Poliéster disipativo de cargas estáticas	B-7643	Poliuretano de poliéster termoplástico
B-481	Poliéster StainerBondz™	B-7644	Etiqueta de polipropileno con sobrelaminado de poliéster
B-483A	Poliéster	B-7645	Etiqueta de polipropileno con sobrelaminado de poliéster
B-486B	Poliéster metallizado	B-7696	Etiqueta de vinilo
B-488	Poliéster		

Empaquetado a granel para impresiones de gran volumen

La impresión de etiquetas a granel precisa el sistema de introducción de etiquetas y un carrete de células inteligentes, que están incluidos en el paquete de materiales para etiquetas a granel.



Consiga una etiqueta personalizada que se adapte perfectamente a sus necesidades.

- Formas y dimensiones personalizadas
- Colores personalizados
- Materiales personalizados con resistencia específica
- Impresión o diseño personalizado

www.bradyeurope.com/customlabels



Todos los materiales de las impresoras funcionan con una serie cintas M61 que se adaptan fácilmente a las impresoras. Se recomienda insertar la cinta antes de cargar el consumible.



Referencia	Color	Anchura (mm)	Longitud (m)	Notas / detalles
M61-R10010	Negro	50,00	22,86	Cinta negra de alto rendimiento de la serie BMP61/M611 R10000, resistente a los arañazos y los disolventes
M61-R10010-BL	Azul	50,00	22,86	Cinta azul de alto rendimiento de la serie BMP61/M611 R10000, resistente a los arañazos y los disolventes
M61-R10010-GN	Verde	50,00	22,86	Cinta verde de alto rendimiento de la serie BMP61/M611 R10000, resistente a los arañazos y los disolventes
M61-R10010-RD	Rojo	50,00	22,86	Cinta roja de alto rendimiento de la serie BMP61/M611 R10000, resistente a los arañazos y los disolventes
M61-R10010-WT	Blanco	50,00	22,86	Cinta blanca de alto rendimiento de la serie BMP61/M611 R10000, resistente a los arañazos y los disolventes
M61-R10010-YL	Amarillo	50,00	22,86	Cinta amarilla de alto rendimiento de la serie BMP61/M611 R10000, resistente a los arañazos y los disolventes
M61-R4310	Negro	50,00	22,86	Cinta negra de la serie BMP61/M611 R4300 resistente a las manchas, los productos químicos y condiciones ambientales extremas
M61-R4410-BL	Azul	50,00	22,86	Cinta azul de la serie BMP61/M611 R4400 resistente a los disolventes, a las altas temperaturas y a los arañazos
M61-R4410-RD	Rojo	50,00	22,86	Cinta roja de la serie BMP61/M611 R4400 resistente a los disolventes, a las altas temperaturas y a los arañazos
M61-R4410-WT	Blanco	50,00	22,86	Cinta blanca de la serie BMP61/M611 R4400 resistente a los disolventes, a las altas temperaturas y a los arañazos
M61-R6010	Negro	50,00	22,86	Cinta negra de la serie BMP61/M611 R6000 muy resistente al calor, los arañazos y los disolventes
M61-R6210	Negro	50,00	22,86	Cinta negra de la serie BMP61/M611 R6200 resistente a los arañazos, las manchas, el calor y los productos químicos
M61-R6310	Negro	50,80	22,86	Serie R6000 para M61: cinta negra resistente a los disolventes y a la fricción
M61-R6410	Negro	50,00	22,86	Cinta negra de la serie BMP61/M611 R6400 resistente a los productos químicos y a las abrasiones
M61-R6610	Negro	50,00	22,86	Cinta negra de la serie BMP61/M611 R6600 resistente a los disolventes y a la fricción
M61-R6710-WT	Blanco	50,00	22,86	Cinta blanca de la serie BMP61/M611 R6700 resistente a los productos químicos
M61-R6810-WT	Blanco	50,00	22,86	Cinta blanca de la serie BMP61/M611 R6800 resistente a los disolventes, los arañazos y las manchas

Disfrute de una experiencia de etiquetado de mayor calidad con materiales Brady Authentic optimizados

Los materiales Authentic funcionan a la perfección con las impresoras Brady, y ofrecen un rendimiento y una fiabilidad mejorados que no se consiguen con los materiales de terceros. Le ofrecemos el mayor rango de colores, acabados y aplicaciones específicas del sector. Apueste por lo auténtico con los materiales Authentic. Apueste por la calidad de Brady.



Tamaños de fuente variables

Los tamaños de fuente van de 4 a 174 puntos.

El tamaño de fuente máximo disponible depende de factores tales como el tamaño de la etiqueta, el número de caracteres, el número de líneas, así como los tamaños de fuente de las otras líneas.

Point Size	Print Sample
4	ABC 12345
6	ABC 12345
7	ABC 12345
9	ABC 12345
10	ABC 12345
14	ABC 12345
16	ABC 12345
20	ABC 12345
26	ABC 12345
32	ABC 12345
40	ABC 12345
45	ABC 1234
51	ABC 123
55	ABC 123
60	ABC 123
65	ABC 12
70	ABC 12
76	ABC 12
102	ABC 1



La información de esta página es específica para la M610. Para la M611, las fuentes y los símbolos están dentro de la aplicación Etiquetas rápidas. Para más información sobre la aplicación Etiquetas rápidas, consulte la página 59.



Tipos de códigos de barras



Código QR



Código Data Matrix

- Puede escoger entre 9 tipos de códigos de barras
- Otros códigos de barras admitidos

Librería de símbolos

- Símbolos estándar para electricidad y comunicación de datos
- Más de 500 gráficos incorporados




Salud y seguridad



Alarmas



EPI



Flechas



Comunicación de datos




Electricidad



Salida




Incendios



Primeros auxilios



GHS



Electricidad en el hogar



Internacional



Obligación



Unidades incluidas



Prohibición



Información para el público
...y muchos más



Aviso



WHMIS

Marcado de cables

Marcadores de manguitos termorretráctiles PermaSleeve

- Estos manguitos termorretráctiles son lo último en identificación de marcadores, protección, durabilidad y apariencia estética.
- La rápida velocidad de retracción permite ahorrar tiempo y dinero durante la instalación.




Diagrama	Referencia	Ratio de contracción	Color	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Repetición vertical D (mm)	Min. diámetro del cable (mm)	Max. diámetro del cable (mm)	Manguitos por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
B-342: Poliolefina termorretráctil											
V	M6-094-1-342-WT-2	3:1	Blanco	12,70	4,62	12,70	0,58	2,03	200	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-094-1-342-2	3:1	Blanco	12,70	4,62	12,70	0,58	2,03	5000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	BM-094-175-342-2	3:1	Blanco	22,23	4,62	12,70	0,58	2,03	5000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-094-1-342-YL	3:1	Amarillo	25,40	4,62	12,70	0,58	2,03	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-094-1-342-YL	3:1	Amarillo	25,40	4,62	12,70	0,58	2,03	2500	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-094-1-342-BL	3:1	Azul	25,40	4,62	12,70	0,58	2,03	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-094-1-342-WT	3:1	Blanco	25,40	4,62	12,70	0,58	2,03	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-094-1-342	3:1	Blanco	25,40	4,62	12,70	0,58	2,03	2500	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-094-1-342-OR	3:1	Naranja	25,40	4,62	12,70	0,58	2,03	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-094-1-342-RD	3:1	Rojo	25,40	4,62	12,70	0,58	2,03	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-094-1-342-GR	3:1	Verde	25,40	4,62	12,70	0,58	2,03	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-094-175-342-YL	3:1	Amarillo	44,45	4,62	12,70	0,58	2,03	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-094-175-342-YL	3:1	Amarillo	44,45	4,62	12,70	0,58	2,03	2500	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-094-175-342-BL	3:1	Azul	44,45	4,62	12,70	0,58	2,03	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-094-175-342-WT	3:1	Blanco	44,45	4,62	12,70	0,58	2,03	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-094-175-342	3:1	Blanco	44,45	4,62	12,70	0,58	2,03	2500	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-094-175-342-OR	3:1	Naranja	44,45	4,62	12,70	0,58	2,03	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
⊙	M6-094-2-342-YL-R	3:1	Amarillo	50,80	4,62	12,70	0,58	2,03	70	R4300, R6600	M610, M611
⊙	M6-094-2-342-WT-R	3:1	Blanco	50,80	4,62	12,70	0,58	2,03	70	R4300, R6600	M610, M611
⊙	M6-094-2-342-BK-R	3:1	Negro	50,80	4,62	12,70	0,58	2,03	70	R6700	M610, M611
V	M6-125-1-342-WT-2	3:1	Blanco	12,70	5,97	12,70	1,17	2,79	200	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-125-1-342-2	3:1	Blanco	12,70	5,97	19,05	1,17	2,79	2000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-125-175-342-WT-3	3:1	Blanco	14,81	5,97	12,70	1,17	2,79	300	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-125-175-342-3	3:1	Blanco	14,81	5,97	19,05	1,17	2,79	3000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	BM-125-175-342-2	3:1	Blanco	22,23	5,97	19,05	1,17	2,79	2000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-125-1-342-YL	3:1	Amarillo	25,40	5,97	19,05	1,17	2,79	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-125-1-342-YL	3:1	Amarillo	25,40	5,97	19,05	1,17	2,79	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-125-1-342-BL	3:1	Azul	25,40	5,97	19,05	1,17	2,79	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-125-1-342-WT	3:1	Blanco	25,40	5,97	19,05	1,17	2,79	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-125-1-342	3:1	Blanco	25,40	5,97	19,05	1,17	2,79	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-125-1-342-BK	3:1	Negro	25,40	5,97	19,05	1,17	2,79	100	R6700	M610, M611
V	M6-125-1-342-RD	3:1	Rojo	25,40	5,97	19,05	1,17	2,79	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-125-175-342-YL	3:1	Amarillo	44,45	5,97	19,05	1,17	2,79	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-125-175-342-YL	3:1	Amarillo	44,45	5,97	19,05	1,17	2,79	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-125-1-342-BL	3:1	Azul	25,40	5,97	19,05	1,17	2,79	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-125-1-342-WT	3:1	Blanco	25,40	5,97	19,05	1,17	2,79	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-125-1-342	3:1	Blanco	25,40	5,97	19,05	1,17	2,79	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-125-1-342-BK	3:1	Negro	25,40	5,97	19,05	1,17	2,79	100	R6700	M610, M611
V	M6-125-1-342-RD	3:1	Rojo	25,40	5,97	19,05	1,17	2,79	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-125-175-342-YL	3:1	Amarillo	44,45	5,97	19,05	1,17	2,79	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-125-175-342-YL	3:1	Amarillo	44,45	5,97	19,05	1,17	2,79	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-125-175-342-WT	3:1	Blanco	44,45	5,97	19,05	1,17	2,79	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-125-175-342	3:1	Blanco	44,45	5,97	19,05	1,17	2,79	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-125-175-342-OR	3:1	Naranja	44,45	5,97	19,05	1,17	2,79	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-125-175-342-GR	3:1	Verde	44,45	5,97	19,05	1,17	2,79	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
⊙	M6-125-2-342-YL-R	3:1	Amarillo	50,80	5,97	19,05	1,17	2,79	70	R4300, R6600	M610, M611
⊙	M6-125-2-342-WT-R	3:1	Blanco	50,80	5,97	19,05	1,17	2,79	70	R4300, R6600	M610, M611
⊙	M6-125-2-342-BK-R	3:1	Negro	50,80	5,97	19,05	1,17	2,79	70	R6700	M610, M611
V	M6-187-1-342-WT-3	3:1	Blanco	8,38	8,51	15,88	1,57	3,81	300	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-187-175-342-4	3:1	Blanco	11,10	8,51	19,05	1,57	3,81	4000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-187-175-342-WT-4	3:1	Blanco	11,18	8,51	15,88	1,57	3,81	400	R4300, R6600	M610, M611
V	M6-187-1-342-WT-2	3:1	Blanco	12,70	8,51	15,88	1,57	3,81	200	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-187-1-342-2	3:1	Blanco	13,08	8,51	19,05	1,57	3,81	2000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-187-175-342-WT-3	3:1	Blanco	14,81	8,51	15,88	1,57	3,81	300	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-187-175-342-3	3:1	Blanco	14,81	8,51	19,05	1,57	3,81	3000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-187-175-342-WT-2	3:1	Blanco	22,23	8,51	15,88	1,57	3,81	200	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-187-175-342-2	3:1	Blanco	22,23	8,51	19,05	1,57	3,81	2000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-187-1-342-YL	3:1	Amarillo	25,40	8,51	15,88	1,57	3,81	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-187-1-342-YL	3:1	Amarillo	25,40	8,51	19,05	1,57	3,81	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-187-1-342-BL	3:1	Azul	25,40	8,51	15,88	1,57	3,81	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-187-1-342-WT	3:1	Blanco	25,40	8,51	15,88	1,57	3,81	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-187-1-342	3:1	Blanco	25,40	8,51	19,05	1,57	3,81	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel. Las referencias de pedidos que acaban con la letra «R» indican que el manguito se hace girar en el revestimiento.

La impresora BMP71 funciona con un juego diferente de cintas específicas. Para obtener más información, visite www.bradyeurope.com/BMP71

>>>

Marcado de cables



Marcadores de manguitos termorretráctiles PermaSleeve (continuación)




Diagrama	Referencia	Ratio de contracción	Color	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Repetición vertical D (mm)	Min. diámetro del cable (mm)	Max. diámetro del cable (mm)	Manguitos por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
V	M6-187-1-342-BK	3:1	Negro	25,40	8,51	15,88	1,57	3,81	100	R6700	M610, M611
V	M6-187-1-342-RD	3:1	Rojo	25,40	8,51	15,88	1,57	3,81	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-187-1-342-GR	3:1	Verde	25,40	8,51	15,88	1,57	3,81	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-187-1-342-VT	3:1	Violeta	25,40	8,51	15,88	1,57	3,81	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M61-187-175-342-YL	3:1	Amarillo	44,45	8,51	15,88	1,57	3,81	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-187-175-342-YL	3:1	Amarillo	44,45	8,51	19,05	1,57	3,81	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-187-175-342-WT	3:1	Blanco	44,45	8,51	15,88	1,57	3,81	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-187-175-342	3:1	Blanco	44,45	8,51	19,05	1,57	3,81	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-187-175-342-OR	3:1	Naranja	44,45	8,51	15,88	1,57	3,81	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	BM-187-175-342-OR	3:1	Naranja	44,45	8,51	19,05	1,57	3,81	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-187-175-342-BK	3:1	Negro	44,45	8,51	15,88	1,57	3,81	100	R6700	M610, M611
V	M6-187-175-342-RD	3:1	Rojo	44,45	8,51	15,88	1,57	3,81	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	BM-187-175-342-RD	3:1	Rojo	44,45	8,51	19,05	1,57	3,81	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-187-175-342-GR	3:1	Verde	44,45	8,51	15,88	1,57	3,81	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
⊙	M6-187-2-342-YL-R	3:1	Amarillo	50,80	8,51	12,70	1,57	3,81	70	R4300, R6600	M610, M611
⊙	M6-187-2-342-WT-R	3:1	Blanco	50,80	8,51	12,70	1,57	3,81	70	R4300, R6600	M610, M611
V	M6-250-1-342-WT-2	3:1	Blanco	12,70	11,15	22,23	2,39	5,46	200	R4300, R6600	M610, M611
V	M6-250-175-342-WT-3	3:1	Blanco	14,81	11,15	22,23	2,39	5,46	300	R4300, R6600	M610, M611
V	M6-250-175-342-YL-2	3:1	Amarillo	22,23	11,15	22,23	2,39	5,46	200	R4300, R6600	M610, M611
V	M6-250-1-342-YL	3:1	Amarillo	25,40	11,15	22,23	2,39	5,46	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-250-1-342-YL	3:1	Amarillo	25,40	11,15	22,23	2,39	5,46	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-250-1-342-WT	3:1	Blanco	25,40	11,15	22,23	2,39	5,46	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-250-1-342	3:1	Blanco	25,40	11,15	22,23	2,39	5,46	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-250-1-342-OR	3:1	Naranja	25,40	11,15	22,23	2,39	5,46	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-250-1-342-BK	3:1	Negro	25,40	11,15	22,23	2,39	5,46	100	R6700	M610, M611
V	M6-250-1-342-RD	3:1	Rojo	25,40	11,15	22,23	2,39	5,46	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-250-1-342-PK	3:1	Rosa	25,40	11,15	22,23	2,39	5,46	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-250-175-342-YL	3:1	Amarillo	44,45	11,15	22,23	2,39	5,46	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-250-175-342-YL	3:1	Amarillo	44,45	11,15	22,23	2,39	5,46	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-250-175-342-WT	3:1	Blanco	44,45	11,15	22,23	2,39	5,46	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-250-175-342	3:1	Blanco	44,45	11,15	22,23	2,39	5,46	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-250-175-342-OR	3:1	Naranja	44,45	11,15	22,23	2,39	5,46	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-250-175-342-RD	3:1	Rojo	44,45	11,15	22,23	2,39	5,46	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-250-175-342-GR	3:1	Verde	44,45	11,15	22,23	2,39	5,46	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
⊙	M6-250-2-342-YL-R	3:1	Amarillo	50,80	11,15	12,70	2,39	5,46	70	R4300, R6600	M610, M611
⊙	M6-250-2-342-WT-R	3:1	Blanco	50,80	11,15	12,70	2,39	5,46	70	R4300, R6600	M610, M611
⊙	M6-250-2-342-BK-R	3:1	Negro	50,80	11,15	12,70	2,39	5,46	70	R6700	M610, M611
V	M6-375-1-342-WT-2	3:1	Blanco	12,70	16,38	25,40	3,18	8,13	200	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-375-1-342-2	3:1	Blanco	12,70	16,38	25,40	3,18	8,13	2000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	BM-375-175-342-2	3:1	Blanco	22,23	16,38	25,40	3,18	8,13	2000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-375-1-342-YL	3:1	Amarillo	25,40	16,38	25,40	3,18	8,13	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-375-1-342-YL	3:1	Amarillo	25,40	16,38	25,40	3,18	8,13	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-375-1-342-BL	3:1	Azul	25,40	16,38	25,40	3,18	8,13	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-375-1-342-WT	3:1	Blanco	25,40	16,38	25,40	3,18	8,13	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-375-1-342	3:1	Blanco	25,40	16,38	25,40	3,18	8,13	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-375-1-342-GY	3:1	Gris	25,40	16,38	25,40	3,18	8,13	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-375-1-342-OR	3:1	Naranja	25,40	16,38	25,40	3,18	8,13	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-375-1-342-RD	3:1	Rojo	25,40	16,38	25,40	3,18	8,13	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-375-175-342-YL	3:1	Amarillo	44,45	16,38	25,40	3,18	8,13	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-375-175-342-YL	3:1	Amarillo	44,45	16,38	25,40	3,18	8,13	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-375-175-342-BL	3:1	Azul	44,45	16,38	25,40	3,18	8,13	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-375-175-342-WT	3:1	Blanco	44,45	16,38	25,40	3,18	8,13	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-375-175-342	3:1	Blanco	44,45	16,38	25,40	3,18	8,13	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel. Las referencias de pedidos que acaban con la letra «R» indican que el manguito se hace girar en el revestimiento.

La impresora M710 funciona con un juego diferente de cintas específicas. Para obtener más información, visite www.bradyeurope.com/M710

>>



Consulte un índice de materiales detallado en las páginas 52-56.

Marcado de cables

Marcadores de manguitos termorretráctiles PermaSleeve (continuación)




Diagrama	Referencia	Ratio de contracción	Color	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Repetición vertical D (mm)	Min. diámetro del cable (mm)	Max. diámetro del cable (mm)	Manguitos por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
V	M6-375-175-342-OR	3:1	Naranja	44,45	16,38	25,40	3,18	8,13	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-375-175-342-RD	3:1	Rojo	44,45	16,38	25,40	3,18	8,13	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-375-175-342-PK	3:1	Rosa	44,45	16,38	25,40	3,18	8,13	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-375-175-342-GR	3:1	Verde	44,45	16,38	25,40	3,18	8,13	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
Ⓞ	M6-375-2-342-YL-R	3:1	Amarillo	50,80	16,38	12,70	3,18	8,13	70	R4300, R6600	M610, M611
Ⓞ	M6-375-2-342-WT-R	3:1	Blanco	50,80	16,38	12,70	3,18	8,13	70	R4300, R6600	M610, M611
Ⓞ	M6-375-2-342-BK-R	3:1	Negro	50,80	16,38	12,70	3,18	8,13	70	R6700	M610, M611
V	BM-500-175-342-YL-3	3:1	Amarillo	14,81	21,62	31,75	4,75	11,43	3000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-500-1-342-YL	3:1	Amarillo	25,40	21,62	31,75	4,75	11,43	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-500-1-342-YL	3:1	Amarillo	25,40	21,62	31,75	4,75	11,43	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-500-1-342-WT	3:1	Blanco	25,40	21,62	31,75	4,75	11,43	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-500-1-342	3:1	Blanco	25,40	21,62	31,75	4,75	11,43	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-500-1-342-OR	3:1	Naranja	25,40	21,62	31,75	4,75	11,43	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-500-175-342-YL	3:1	Amarillo	44,45	21,62	31,75	4,75	11,43	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-500-175-342-YL	3:1	Amarillo	44,45	21,62	31,75	4,75	11,43	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-500-175-342-BL	3:1	Azul	44,45	21,62	31,75	4,75	11,43	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-500-175-342-WT	3:1	Blanco	44,45	21,62	31,75	4,75	11,43	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-500-175-342	3:1	Blanco	44,45	21,62	31,75	4,75	11,43	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-500-175-342-BK	3:1	Negro	44,45	21,62	31,75	4,75	11,43	100	R6700	M610, M611
V	M6-500-175-342-RD	3:1	Rojo	44,45	21,62	31,75	4,75	11,43	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-500-175-342-GR	3:1	Verde	44,45	21,62	31,75	4,75	11,43	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
Ⓞ	M6-500-2-342-YL-R	3:1	Amarillo	50,80	21,62	12,70	4,75	11,43	70	R4300, R6600	M610, M611
Ⓞ	M6-500-2-342-WT-R	3:1	Blanco	50,80	21,62	12,70	4,75	11,43	70	R4300, R6600	M610, M611
Ⓞ	M6-500-2-342-BK-R	3:1	Negro	50,80	21,62	12,70	4,75	11,43	70	R6700	M610, M611
V	M6-750-1-342-YL	3:1	Amarillo	25,40	31,75	41,28	6,35	17,78	100	R4300, R6600	M610, M611
V	M6-750-1-342-WT	3:1	Blanco	25,40	31,75	41,28	6,35	17,78	100	R4300, R6600	M610, M611
V	M6-750-175-342-YL	3:1	Amarillo	44,45	31,75	41,28	6,35	17,78	100	R4300, R6600	M610, M611
V	M6-750-175-342-WT	3:1	Blanco	44,45	31,75	41,28	6,35	17,78	100	R4300, R6600	M610, M611
Ⓞ	M6-750-2-342-YL-R	3:1	Amarillo	50,80	31,75	12,70	6,35	17,78	70	R4300, R6600	M610, M611
Ⓞ	M6-750-2-342-WT-R	3:1	Blanco	50,80	31,75	12,70	6,35	17,78	70	R4300, R6600	M610, M611
Ⓞ	M6-750-2-342-BK-R	3:1	Negro	50,80	31,75	12,70	6,35	17,78	70	R6700	M610, M611
V	BM-1000-175-342	3:1	Blanco	44,45	42,16	50,80	8,46	24,13	500	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-1000-1-342-YL	3:1	Amarillo	25,40	42,34	50,80	8,46	24,13	50	R4300, R6600	M610, M611
V	M6-1000-1-342-WT	3:1	Blanco	25,40	42,34	50,80	8,46	24,13	50	R4300, R6600	M610, M611
V	M6-1000-175-342-YL	3:1	Amarillo	44,45	42,34	50,80	8,46	24,13	50	R4300, R6600	M610, M611
V	M6-1000-175-342-BL	3:1	Azul	44,45	42,34	50,80	8,46	24,13	50	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-1000-175-342-WT	3:1	Blanco	44,45	42,34	50,80	8,46	24,13	50	R4300, R6600	M610, M611
V	M6-1000-175-342-OR	3:1	Naranja	44,45	42,34	50,80	8,46	24,13	50	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-1000-175-342-BK	3:1	Negro	44,45	42,34	50,80	8,46	24,13	50	R6700	M610, M611
V	M6-1000-175-342-RD	3:1	Rojo	44,45	42,34	50,80	8,46	24,13	50	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-1000-175-342-PK	3:1	Rosa	44,45	42,34	50,80	8,46	24,13	50	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-1000-175-342-GR	3:1	Verde	44,45	42,34	50,80	8,46	24,13	50	R4300, R6600, R6700	M610, M611
Ⓞ	M6-1000-2-342-WT-R	3:1	Blanco	50,80	42,34	12,70	8,46	24,13	70	R4300, R6600	M610, M611
Ⓞ	M6-1000-2-342-BK-R	3:1	Negro	50,80	42,34	12,70	8,46	24,13	70	R6700	M610, M611
B-345: Manguito de fluoruro de polivinilideno termorretráctil de alta temperatura											
V	M6-94-1-345-YL	2:1 (3:1 para diám. de 2,39 mm)	Amarillo	25,40	4,62	12,70	0,80	2,03	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-94-1-345-WT	2:1 (3:1 para diám. de 2,39 mm)	Blanco	25,40	4,62	12,70	0,80	2,03	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-94-175-345-YL	2:1 (3:1 para diám. de 2,39 mm)	Amarillo	44,45	4,62	12,70	0,80	2,03	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-94-175-345-WT	2:1 (3:1 para diám. de 2,39 mm)	Blanco	44,45	4,62	12,70	0,80	2,03	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-125-1-345-YL	2:1 (3:1 para diám. de 2,39 mm)	Amarillo	25,40	5,97	19,05	1,60	2,79	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-125-1-345-BL	2:1 (3:1 para diám. de 2,39 mm)	Azul	25,40	5,97	19,05	1,60	2,79	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-125-1-345-WT	2:1 (3:1 para diám. de 2,39 mm)	Blanco	25,40	5,97	19,05	1,60	2,79	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-125-1-345-BK	2:1 (3:1 para diám. de 2,39 mm)	Negro	25,40	5,97	19,05	1,60	2,79	100	R4400-WT	M610, M611

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel. Las referencias de pedidos que acaban con la letra «R» indican que el manguito se hace girar en el revestimiento.

La impresora M710 funciona con un juego diferente de cintas específicas. Para obtener más información, visite www.bradyeurope.com/M710

>>

Marcado de cables



Marcadores de manguitos termorretráctiles PermaSleeve (continuación)




Diagrama	Referencia	Ratio de contracción	Color	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Repetición vertical D (mm)	Min. diámetro del cable (mm)	Max. diámetro del cable (mm)	Manguitos por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
V	M6-125-1-345-PK	2:1 (3:1 para diám. de 2,39 mm)	Rosa	25,40	5,97	19,05	1,60	2,79	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-125-175-345-YL	2:1 (3:1 para diám. de 2,39 mm)	Amarillo	44,45	5,97	19,05	1,60	2,79	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-125-175-345-BL	2:1 (3:1 para diám. de 2,39 mm)	Azul	44,45	5,97	19,05	1,60	2,79	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-125-175-345-WT	2:1 (3:1 para diám. de 2,39 mm)	Blanco	44,45	5,97	19,05	1,60	2,79	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-187-1-345-YL	2:1 (3:1 para diám. de 2,39 mm)	Amarillo	25,40	8,51	19,05	2,39	3,81	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-187-1-345-WT	2:1 (3:1 para diám. de 2,39 mm)	Blanco	25,40	8,51	19,05	2,39	3,81	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-187-175-345-YL	2:1 (3:1 para diám. de 2,39 mm)	Amarillo	44,45	8,51	19,05	2,39	3,81	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-187-175-345-BL	2:1 (3:1 para diám. de 2,39 mm)	Azul	44,45	8,51	19,05	2,39	3,81	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-187-175-345-WT	2:1 (3:1 para diám. de 2,39 mm)	Blanco	44,45	8,51	19,05	2,39	3,81	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-250-1-345-YL	2:1 (3:1 para diám. de 2,39 mm)	Amarillo	25,40	11,15	22,23	3,18	5,46	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-250-1-345-WT	2:1 (3:1 para diám. de 2,39 mm)	Blanco	25,40	11,15	22,23	3,18	5,46	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-250-175-345-YL	2:1 (3:1 para diám. de 2,39 mm)	Amarillo	44,45	11,15	22,23	3,18	5,46	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-250-175-345-WT	2:1 (3:1 para diám. de 2,39 mm)	Blanco	44,45	11,15	22,23	3,18	5,46	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-375-1-345-YL	2:1 (3:1 para diám. de 2,39 mm)	Amarillo	25,40	16,38	25,40	4,75	8,13	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-375-1-345-WT	2:1 (3:1 para diám. de 2,39 mm)	Blanco	25,40	16,38	25,40	4,75	8,13	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-375-175-345-YL	2:1 (3:1 para diám. de 2,39 mm)	Amarillo	44,45	16,38	25,40	4,75	8,13	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-375-175-345-WT	2:1 (3:1 para diám. de 2,39 mm)	Blanco	44,45	16,38	25,40	4,75	8,13	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-500-1-345-YL	2:1 (3:1 para diám. de 2,39 mm)	Amarillo	25,40	21,62	31,75	6,35	11,43	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-500-1-345-WT	2:1 (3:1 para diám. de 2,39 mm)	Blanco	25,40	21,62	31,75	6,35	11,43	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-500-175-345-YL	2:1 (3:1 para diám. de 2,39 mm)	Amarillo	44,45	21,62	31,75	6,35	11,43	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-500-175-345-WT	2:1 (3:1 para diám. de 2,39 mm)	Blanco	44,45	21,62	31,75	6,35	11,43	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-750-1-345-YL	2:1 (3:1 para diám. de 2,39 mm)	Amarillo	25,40	31,75	41,28	9,53	17,78	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-750-1-345-WT	2:1 (3:1 para diám. de 2,39 mm)	Blanco	25,40	31,75	41,28	9,53	17,78	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-750-175-345-YL	2:1 (3:1 para diám. de 2,39 mm)	Amarillo	44,45	31,75	41,28	9,53	17,78	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-750-175-345-WT	2:1 (3:1 para diám. de 2,39 mm)	Blanco	44,45	31,75	41,28	9,53	17,78	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-1000-1-345-YL	2:1 (3:1 para diám. de 2,39 mm)	Amarillo	25,40	42,34	50,80	11,40	24,13	50	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-1000-1-345-WT	2:1 (3:1 para diám. de 2,39 mm)	Blanco	25,40	42,34	50,80	11,40	24,13	50	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-1000-175-345-YL	2:1 (3:1 para diám. de 2,39 mm)	Amarillo	44,45	42,34	50,80	11,40	24,13	50	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-1000-175-345-WT	2:1 (3:1 para diám. de 2,39 mm)	Blanco	44,45	42,34	50,80	11,40	24,13	50	R6000HF, R6600	M610, M611

Aplique manguitos para cables de forma rápida y sencilla

Los manguitos para cables son una solución fiable y resistente para identificar cables. Aplicar un manguito para cables no siempre es sencillo, especialmente cuando desea identificar cables finos con manguitos diminutos. Con nuestro aplicador de manguitos portátil QuickSleeve, aplicar manguitos es mucho más rápido y sencillo.

Para obtener más información, visite www.bradyeurope.com/QuickSleeve



Marcado de cables

Etiquetas autolaminadas

- Presenta una zona transparente no imprimible que envuelve el cable y actúa como sobrelaminado del texto impreso.
- Ofrece un resistencia superior a las abrasiones, la suciedad, aceites, disolventes y agua.





Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Área imprimible PW (mm)	Área imprimible PH (mm)	Repetición vertical D (mm)	Min. diámetro del cable (mm)	Max. diámetro del cable (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
B-417: Vinilo autolaminado												
▶	M6-11-417	Blanco, transparente	12,70	19,05	12,70	9,53	15,88	2,01	3,00	500	R4300	M610, M611
▶	M6-17-417	Blanco, transparente	12,70	25,40	12,70	9,53	15,88	3,05	3,81	500	R4300	M610, M611
▶	M6-29-417	Blanco, transparente	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	3,99	8,10	500	R4300	M610, M611
▶	M6-18-417	Blanco, transparente	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	3,99	8,10	250	R4300	M610, M611
▶	M6-19-417	Blanco, transparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	2,69	5,11	250	R4300	M610, M611
▶	M6-31-417	Blanco, transparente	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300	M610, M611
▶	M6-21-417	Blanco, transparente	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	100	R4300	M610, M611
▶	M6-23-417	Blanco, transparente	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300	M610, M611
▶	M6-32-417	Blanco, transparente	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	3,99	8,10	250	R4300	M610, M611
▶	M6-33-417	Blanco, transparente	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300	M610, M611
B-427: Vinilo autolaminado												
▶	M6-10-427	Blanco, transparente	6,35	19,05	6,35	9,53	9,53	2,01	3,00	750	R4300	M610, M611
▶	M6-10-427-YL	Amarillo, transparente	6,35	19,05	6,35	9,53	9,53	2,01	3,00	750	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-28-427	Blanco, transparente	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	3,99	8,10	750	R4300	M610, M611
▶	M6-28-427-BL	Azul, transparente	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	3,99	8,10	750	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-28-427-BR	Marrón, transparente	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	3,99	8,10	750	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-28-427-GR	Verde, transparente	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	3,99	8,10	750	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-28-427-GY	Gris, transparente	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	3,99	8,10	750	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-28-427-OR	Naranja, transparente	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	3,99	8,10	750	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-28-427-PL	Morado, transparente	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	3,99	8,10	750	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-28-427-RD	Rojo, transparente	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	3,99	8,10	750	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-28-427-YL	Amarillo, transparente	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	3,99	8,10	750	R4300, R6700	M610, M611
▶	BM-11-427	Blanco, transparente	12,70	19,05	12,70	9,53	15,88	2,01	3,00	5000	R4300, R6900	M610, M611, M710
▶	M6-11-427	Blanco, transparente	12,70	19,05	12,70	9,53	15,88	1,52	3,02	500	R4300	M611, M610
▶	M6-11-427-YL	Amarillo, transparente	12,70	19,05	12,70	9,53	15,88	1,52	3,02	500	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-17-427-YL	Amarillo, transparente	12,70	25,40	12,70	9,53	15,88	3,00	5,05	500	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-17-427	Blanco, transparente	12,70	25,40	12,70	9,53	15,88	3,05	3,81	500	R4300	M611, M610
▶	BM-17-427	Blanco, transparente	12,70	25,40	12,70	9,53	15,88	2,69	5,11	5000	R4300, R6900	M610, M611, M710
▶	M6-102-427	Blanco, transparente	12,70	31,75	12,70	9,53	34,93	3,40	7,12	250	R4300	M610, M611
▶	M6-29-427-BL	Azul, transparente	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	3,99	8,10	500	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-29-427-BR	Marrón, transparente	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	3,99	8,10	500	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-29-427-GR	Verde, transparente	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	3,99	8,10	500	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-29-427-GY	Gris, transparente	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	3,99	8,10	500	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-29-427-OR	Naranja, transparente	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	3,99	8,10	500	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-29-427-PL	Morado, transparente	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	3,99	8,10	500	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-29-427-RD	Rojo, transparente	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	3,99	8,10	500	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-29-427-YL	Amarillo, transparente	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	3,99	8,10	500	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-29-427	Blanco, transparente	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	3,99	8,10	500	R4300	M611, M610
▶	BM-29-427	Blanco, transparente	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	3,99	8,10	5000	R4300	M610, M611, M710
▶	M6-74-427	Blanco, transparente	12,70	55,88	12,70	19,05	60,33	5,89	11,71	100	R4300	M610, M611
▶	BM-18-427	Blanco, transparente	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	2,69	5,11	2500	R4300	M610, M611, M710

La impresora M710 funciona con un juego diferente de cintas específicas. Para obtener más información, visite www.bradyeurope.com/M710

>>



Aplique el área impresa a su cable.



Envuelva la zona transparente alrededor del cable, cubriendo el área impresa.



Una vez aplicado, el laminado transparente protegerá su leyenda durante años.

Marcado de cables

Etiquetas autolaminadas (continuación)




Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Área imprimible PW (mm)	Área imprimible PH (mm)	Repetición vertical D (mm)	Min. diámetro del cable (mm)	Max. diámetro del cable (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
▶	M6-18-427-YL	Amarillo, transparente	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	2,69	5,05	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-18-427	Blanco, transparente	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	3,99	9,40	250	R4300	M611, M610
▶	BM-30-427	Blanco, transparente	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	3,99	8,10	2500	R4300	M610, M611, M710
▶	M6-30-427-BL	Azul, transparente	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-30-427-BR	Marrón, transparente	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-30-427-GR	Verde, transparente	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-30-427-GY	Gris, transparente	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-30-427-OR	Naranja, transparente	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-30-427-PL	Morado, transparente	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-30-427-RD	Rojo, transparente	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-30-427-YL	Amarillo, transparente	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-30-427	Blanco, transparente	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	3,99	8,10	250	R4300	M610, M611
▶	M6-96-427	Blanco, transparente	25,40	19,05	25,40	9,53	22,23	2,69	5,11	250	R4300	M610, M611
▶	BM-19-427	Blanco, transparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	2,69	5,11	2500	R4300, R6900	M610, M611, M710
▶	M6-19-427-BL	Azul, transparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-19-427-BR	Marrón, transparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-19-427-GR	Verde, transparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-19-427-GY	Gris, transparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-19-427-OR	Naranja, transparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-19-427-PL	Morado, transparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-19-427-RD	Rojo, transparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-19-427-YL	Amarillo, transparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-19-427	Blanco, transparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	R4300	M610, M611
▶	M6-103-427	Blanco, transparente	25,40	31,75	25,40	12,70	34,93	3,40	6,10	250	R4300	M610, M611
▶	BM-31-427	Blanco, transparente	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	2500	R4300, R6900	M610, M611, M710
▶	M6-31-427-BL	Azul, transparente	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-31-427-BR	Marrón, transparente	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-31-427-GR	Verde, transparente	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-31-427-GY	Gris, transparente	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-31-427-OR	Naranja, transparente	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-31-427-PL	Morado, transparente	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-31-427-RD	Rojo, transparente	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-31-427	Blanco, transparente	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300	M611, M610
▶	M6-31-427-YL	Amarillo, transparente	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	BM-21-427	Blanco, transparente	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	1000	R4300, R6900	M610, M611, M710
▶	M6-21-427-BL	Azul, transparente	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-21-427-BR	Marrón, transparente	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-21-427-GR	Verde, transparente	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-21-427-GY	Gris, transparente	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-21-427-OR	Naranja, transparente	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-21-427-PL	Morado, transparente	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-21-427-RD	Rojo, transparente	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-21-427-YL	Amarillo, transparente	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-21-427	Blanco, transparente	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	100	R4300	M611, M610
▶	M6-75-427	Blanco, transparente	25,40	66,68	25,40	25,40	69,85	7,11	13,11	100	R4300	M610, M611
★	M6-64-427	Blanco, transparente	25,40	85,73	25,40	28,58	88,90	9,09	18,21	100	R4300	M610, M611
★	BM-64-427	Blanco, transparente	25,40	85,73	25,40	28,58	88,90	9,09	18,21	1000	R4300, R6900	M610, M611, M710
▶	BM-23-427	Blanco, transparente	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,31	1000	R4300, R6900	M610, M611, M710
▶	M6-23-427-BL	Azul, transparente	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-23-427-BR	Marrón, transparente	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-23-427-GR	Verde, transparente	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-23-427-GY	Gris, transparente	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611

La impresora M710 funciona con un juego diferente de cintas específicas. Para obtener más información, visite www.bradyeurope.com/M710

>>

Marcado de cables

Etiquetas autolaminadas (continuación)





Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Área imprimible PW (mm)	Área imprimible PH (mm)	Repetición vertical D (mm)	Min. diámetro del cable (mm)	Max. diámetro del cable (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
▶	M6-23-427-OR	Naranja, transparente	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-23-427-PL	Morado, transparente	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-23-427-RD	Rojo, transparente	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-23-427-YL	Amarillo, transparente	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-23-427	Blanco, transparente	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300	M611, M610
▲	M6-105-427-AW	Blanco	27,94	6,35	-	-	9,53	-	-	750	R4300	M610, M611
▲	M6C-106-427	Blanco, transparente	38,10	**	-	12,70	-	-	-	1	R4300	M610, M611
▲	M6-30-427-AW	Blanco	38,10	19,05	-	-	22,23	3,99	8,00	250	R4300	M610, M611
▶	M6-104-427	Blanco, transparente	38,10	25,40	38,10	9,53	28,58	2,69	5,11	250	R4300	M610, M611
▶	BM-32-427	Blanco, transparente	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	3,99	8,10	1000	R4300, R6900	M610, M611, M710
▶	M6-32-427-BL	Azul, transparente	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-32-427-BR	Marrón, transparente	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-32-427-GR	Verde, transparente	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-32-427-GY	Gris, transparente	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-32-427-OR	Naranja, transparente	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-32-427-PL	Morado, transparente	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-32-427-RD	Rojo, transparente	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-32-427-YL	Amarillo, transparente	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-32-427	Blanco, transparente	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	3,99	9,40	250	R4300	M611, M610
▶	BM-33-427	Blanco, transparente	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,31	500	R4300, R6900	M610, M611, M710
▶	M6-109-427	Blanco, transparente	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	12,12	20,19	100	R4300	M610, M611
▶	M6-33-427-BL	Azul, transparente	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-33-427-BR	Marrón, transparente	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-33-427-GR	Verde, transparente	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-33-427-GY	Gris, transparente	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-33-427-OR	Naranja, transparente	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-33-427-PL	Morado, transparente	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-33-427-RD	Rojo, transparente	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-33-427	Blanco, transparente	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300	M611, M610
▶	M6-33-427-YL	Amarillo, transparente	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	BM-109-427	Blanco, transparente	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	10,80	20,19	500	R4300, R6900	M610, M611, M710
▶	BM-34-427	Blanco, transparente	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,21	36,40	500	R4300, R6900	M610, M611, M710
▶	M6-34-427-BL	Azul, transparente	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,21	36,40	50	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-34-427-BR	Marrón, transparente	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,21	36,40	50	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-34-427-GR	Verde, transparente	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,21	36,40	50	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-34-427-GY	Gris, transparente	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,21	36,40	50	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-34-427-OR	Naranja, transparente	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,21	36,40	50	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-34-427-PL	Morado, transparente	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,21	36,40	50	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-34-427-RD	Rojo, transparente	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,21	36,40	50	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-34-427-YL	Amarillo, transparente	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,21	36,40	50	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-34-427	Blanco, transparente	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,21	36,40	50	R4300	M611, M610
▶	M6-87-427	Blanco, transparente	44,45	25,40	44,45	9,53	28,58	2,69	5,11	250	R4300	M610, M611
▶	M6-88-427	Blanco, transparente	44,45	38,10	44,45	12,70	41,28	3,99	8,10	250	R4300	M610, M611
▲	M6-78-427-AW	Blanco	48,26	25,40	-	-	28,58	-	-	250	R4300	M610, M611
▶	M6-66-427	Blanco, transparente	49,23	80,00	49,23	25,40	83,57	8,50	17,40	100	R4300	M611, M610
▶	M6-107-427	Blanco, transparente	50,80	38,10	50,80	12,70	53,98	3,99	8,10	100	R4300	M610, M611
▶	BM-107-427	Blanco, transparente	50,80	38,10	50,80	12,70	53,98	3,99	8,10	1000	R4300, R6900	M610, M611, M710
B-642: Fluoruro de polivinilo												
▶	M6-19-642	Blanco, transparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	R4300, R6200	M610, M611
▶	M6-31-642	Blanco, transparente	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300, R6200	M610, M611
▶	M6-21-642	Blanco, transparente	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	100	R4300, R6200	M610, M611

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel. Las referencias de pedido que acaben con «AW» indican que son etiquetas totalmente blancas sin ninguna zona transparente. **M6-106-427: material continuo, longitud 15,24 m.

La impresora M710 funciona con un juego diferente de cintas específicas. Para obtener más información, visite www.bradyeurope.com/M710

Marcado de cables



Etiquetas envoltentes

- Estas duraderas etiquetas envoltentes de tejido están disponibles con un adhesivo que permite retirar los marcadores de forma limpia y volverlos a aplicar si es necesario (B-498) o bien con un adhesivo permanente (B-437, B-499).
- Para estos materiales se recomienda una superposición de 3 mm para conseguir una solución ideal y de larga duración.




Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Longitud B (m)	Repetición vertical D (mm)	Max. diámetro del cable (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
B-437: Fluoruro de polivinilo										
▲	M6-9-437	Blanco	16,51	5,08	-	8,26	4,29	750	R4300, R6200	M610, M611
▲	M6-10-437	Blanco	19,05	6,35	-	9,53	5,11	750	R4300, R6200	M610, M611
▲	M6-15-437	Blanco	25,40	6,99	-	10,16	7,12	750	R4300, R6200	M610, M611
⊙	M6-41-437-WT-CM	Blanco	38,10	-	15,24	-	-	1	R4300, R6200	M610, M611
⊙	M6-41-437-YL-CM	Amarillo	38,10	-	15,24	-	-	1	R4300, R6200	M610, M611
▲	M6-29-437	Blanco	38,10	12,70	-	15,88	11,18	500	R4300, R6200	M610, M611
B-439: Vinilo										
∞	M6C-500-439-BK	Negro	12,70	-	15,24	-	-	1	R4400-WT	M610, M611
B-498: Tela de vinilo										
⊙	M6C-240-498	Blanco	6,10	-	9,14	-	-	1	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
▲	M6-10-498	Blanco	6,35	19,05	-	9,53	5,11	750	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
⊙	M6C-318-498	Blanco	8,08	-	9,14	-	-	1	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
⊙	BMC-375-498	Blanco	9,53	-	83,82	-	-	1	R4300, R6000HF, R6200, R6900	M610, M611, M710
⊙	M6C-375-498	Blanco	9,53	-	9,14	-	-	1	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
∞	M6C-500-498	Blanco	12,70	-	9,14	-	-	1	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
▲	M6-7-498	Blanco	12,70	12,70	-	15,88	3,10	500	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
▲	BM-29-498	Blanco	12,70	38,10	-	15,88	9,09	5000	R4300, R6000HF, R6200, R6900	M610, M611, M710
▲	M6-11-498	Blanco	19,05	12,70	-	15,88	5,11	500	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
▲	BM-11-498	Blanco	19,05	12,70	-	15,88	4,55	5000	R4300, R6000HF, R6200, R6900	M610, M611, M710
▲	M6-18-498	Blanco	19,05	25,40	-	22,23	7,14	250	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
▲	BM-18-498	Blanco	19,05	25,40	-	22,23	6,07	2500	R4300, R6000HF, R6200, R6900	M610, M611, M710
▲	M6-30-498	Blanco	19,05	38,10	-	22,23	11,18	250	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
▲	M6-23-498	Blanco	25,40	101,60	-	104,78	31,37	100	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
▲	M6-17-498	Blanco	25,40	12,70	-	15,88	3,10	500	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
▲	M6-19-498	Blanco	25,40	25,40	-	28,58	7,14	250	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
▲	BM-19-498	Blanco	25,40	25,40	-	28,58	6,07	2500	R4300, R6000HF, R6200, R6900	M610, M611, M710
▲	M6-103-498	Blanco	25,40	31,75	-	34,93	-	250	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
▲	M6-15-498	Blanco	25,40	6,99	-	10,16	7,12	750	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
▲	M6-21-498	Blanco	25,40	63,50	-	66,68	19,25	100	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
▲	M6-16-498	Blanco	25,40	9,53	-	12,70	7,14	500	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
▲	M6-33-498	Blanco	38,10	101,60	-	104,78	24,31	100	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
▲	M6-34-498	Blanco	38,10	152,40	-	155,58	47,53	50	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
▲	M6-31-498	Blanco	38,10	25,40	-	28,58	11,18	250	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
▲	M6-32-498	Blanco	38,10	38,10	-	41,28	11,18	250	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
▲	M6-28-498	Blanco	38,10	6,35	-	9,53	11,18	750	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel.

La impresora M710 funciona con un juego diferente de cintas específicas. Para obtener más información, visite www.bradyeurope.com/M710



Consulte un índice de materiales detallado en las páginas 52-56.

Marcado de cables

Etiquetas/banderas de fibra óptica

- Estas banderas de fibra óptica permiten imprimir información más legible en cables de menor diámetro y le permiten manejar y visualizar las etiquetas sin tocar los cables.




Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Repetición vertical D (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
B-425A: Polipropileno								
	M6-1-425-FP	Blanco	29,97	20,02	23,50	250	R4300, R6200	M611, M610
	M6-1-425-FT	Blanco	29,97	20,02	43,56	250	R4300, R6200	M611, M610
	M6-2-425-FP	Blanco	44,45	25,40	66,68	100	R4300, R6200	M610, M611
B-483A: Poliéster								
	M6-214-483	Blanco	25,40	50,80	53,98	250	R6000HF	M610, M611
	M6-218-483-HF*	Blanco	25,40	50,80	53,98	100	R6000HF	M610, M611

* Etiqueta QuickFlag™ habilitada para HF para impresoras M610, M611, M710.



Documente fácilmente sus cables

Consulte las páginas 66-67 para obtener más información sobre los kits RFID.



Marcadores de cables de plástico RAPIDO

- Etiqueta de polietileno con revestimiento amarillo adecuada para el marcado duradero de cables para dispositivos eléctricos e instalaciones de fibra.





Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Max. líneas de texto	Max. caracteres por línea	Repetición vertical D (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
B-7599: Polietileno										
	BM-1-7599-YL-R	Amarillo	23,00	5,20	1	11	8,38	2500	R6200	M611, M610, M710
	BM-2-7599-YL-R	Amarillo	23,00	5,20	1	8	8,38	2500	R6200	M611, M610, M710
	BM-3-7599-YL-R	Amarillo	25,00	5,70	2	7	8,89	2500	R6200	M611, M610, M710
	BM-4-7599-YL-R	Amarillo	26,00	7,00	2	7	12,01	2500	R6200	M611, M610, M710
	BM-5-7599-YL-R	Amarillo	41,00	11,00	3	17	14,20	2500	R6200	M611, M610, M710

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel.

La impresora M710 funciona con un juego diferente de cintas específicas. Para obtener más información, visite www.bradyeurope.com/M710



Consulte un índice de materiales detallado en las páginas 52-56.

Marcado de cables



Etiqueta para cables B-7643 sin halógenos

- Estos marcadores de cables están hechos de poliuretano sin halógeno.
- Son marcadores robustos, imperecederos y con un grado muy elevado de permanencia de la impresión prácticamente en cualquier entorno.




Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Repetición vertical D (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
B-7643: Poliuretano de poliéster termoplástico								
◇	BM-10x60-7643-BK	Negro	10,00	60,00	65,09	250	R4400-WT	M710, M610, M611
◇	BM-10x60-7643-BL	Azul	10,00	60,00	65,09	250	R6000HF, R4400	M710, M610, M611
◇	BM-10x60-7643-GN	Verde	10,00	60,00	65,09	250	R6000HF, R4400	M710, M610, M611
◇	BM-10x60-7643-OR	Naranja	10,00	60,00	65,09	250	R6000HF, R4400	M710, M610, M611
◇	BM-10x60-7643-RD	Rojo	10,00	60,00	65,09	250	R6000HF, R4400	M710, M610, M611
◇	BM-10x60-7643-WT	Blanco	10,00	60,00	65,09	250	R6000HF	M710, M610, M611
◇	BM-10x60-7643-YL	Amarillo	10,00	60,00	65,09	250	R6000HF, R4400	M710, M610, M611
▽	BM-10x60-7643-WT-L	Blanco	10,00	60,00	65,88	250	R6000HF	M610, M611, M710
▽	BM-10x60-7643-YL-L	Amarillo	10,00	60,00	65,88	250	R6000HF, R4400	M611, M610, M710
◇	M6-10X60-7643-WT	Blanco	10,00	60,00	65,09	50	R6000HF	M610, M611
◇	M6-10X60-7643-YL	Amarillo	10,00	60,00	65,09	50	R6000HF	M610, M611
◇	BM-10x75-7643-BK	Negro	10,00	75,00	80,43	250	R4400-WT	M710, M610, M611
◇	BM-10x75-7643-BL	Azul	10,00	75,00	80,43	250	R6000HF, R4400	M710, M610, M611
◇	BM-10x75-7643-GN	Verde	10,00	75,00	80,43	250	R6000HF, R4400	M710, M610, M611
◇	BM-10x75-7643-OR	Naranja	10,00	75,00	80,43	250	R6000HF, R4400	M710, M610, M611
◇	BM-10x75-7643-RD	Rojo	10,00	75,00	80,43	250	R6000HF, R4400	M710, M610, M611
◇	BM-10x75-7643-WT	Blanco	10,00	75,00	80,43	250	R6000HF, R4400	M710, M610, M611
◇	BM-10x75-7643-YL	Amarillo	10,00	75,00	80,43	250	R6000HF, R4400	M710, M610, M611
▽	BM-10x75-7643-WT-L	Blanco	10,00	75,00	81,17	250	R6000HF	M611, M610, M710
▽	BM-10x75-7643-YL-L	Amarillo	10,00	75,00	81,17	250	R6000HF, R4400	M611, M610, M710
◇	M6-10X75-7643-WT	Blanco	10,00	75,00	80,43	50	R6000HF	M610, M611
◇	M6-10X75-7643-YL	Amarillo	10,00	75,00	80,43	50	R6000HF	M610, M611
◇	M6-15x75-7643-WT	Blanco	15,00	75,00	80,43	50	R6000HF	M611, M610
◇	M6-15x75-7643-YL	Amarillo	15,00	75,00	80,43	50	R4400, R6000HF, R6200	M611, M610
◇	BM-15x75-7643-BK	Negro	15,00	75,00	80,43	250	R4400-WT	M611, M610, M710
◇	BM-15x75-7643-BL	Azul	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-15x75-7643-GN	Verde	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-15x75-7643-OR	Naranja	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-15x75-7643-RD	Rojo	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-15x75-7643-WT	Blanco	15,00	75,00	80,43	250	R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-15x75-7643-YL	Amarillo	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	M6-25x75-7643-BK	Negro	25,00	75,00	80,43	50	R4400-WT	M611, M610
◇	M6-25x75-7643-BL	Azul	25,00	75,00	80,43	50	R4400, R6000HF	M611, M610
◇	M6-25x75-7643-GN	Verde	25,00	75,00	80,43	50	R4400, R6000HF	M611, M610
◇	M6-25x75-7643-OR	Naranja	25,00	75,00	80,43	50	R4400, R6000HF	M611, M610
◇	M6-25x75-7643-RD	Rojo	25,00	75,00	80,43	50	R4400, R6000HF	M611, M610
◇	M6-25x75-7643-WT	Blanco	25,00	75,00	80,43	50	R4400, R6000HF	M611, M610
◇	M6-25x75-7643-YL	Amarillo	25,00	75,00	80,43	50	R4400, R6000HF	M611, M610
◇	BM-25x75-7643-BK	Negro	25,00	75,00	80,43	250	R4400-WT	M611, M610, M710
◇	BM-25x75-7643-BL	Azul	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-25x75-7643-GN	Verde	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-25x75-7643-OR	Naranja	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-25x75-7643-RD	Rojo	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-25x75-7643-WT	Blanco	25,00	75,00	80,43	250	R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-25x75-7643-YL	Amarillo	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
▽	BM-25x75-7643-WT-L	Blanco	25,00	75,00	82,55	250	R6000HF	M611, M610, M710
▽	BM-25x75-7643-YL-L	Amarillo	25,00	75,00	82,55	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710

Marcado de cables

Etiqueta sin adhesivo B-348 para transporte público

- La etiqueta sin adhesivo B-348 para transporte público cumple los requisitos de emisiones mínimas de humo y halógenos de las normas para uso subterráneo más estrictas relativas a los vehículos de transporte público.
- Imprimible tanto in situ como sobre el terreno, esta etiqueta sin adhesivo es una solución práctica que permite a los fabricantes de transporte público identificar cables gruesos y mazos de cables.



Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Repetición vertical D (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
B-348: Poliolefina								
◇	BM-10x60-348-WT	Blanco	10,00	60,00	65,09	250	R6000HF	M610, M611, M710
◇	BM-10x60-348-YL	Amarillo	10,00	60,00	65,09	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◇	BM-10x75-348-WT	Blanco	10,00	75,00	80,43	250	R6000HF	M610, M611, M710
◇	BM-10x75-348-YL	Amarillo	10,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◇	BM-15x75-348-WT	Blanco	15,00	75,00	80,43	250	R6000HF	M610, M611, M710
◇	BM-15x75-348-YL	Amarillo	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◇	BM-25x75-348-WT	Blanco	25,00	75,00	80,43	250	R6000HF	M610, M611, M710
◇	BM-25x75-348-YL	Amarillo	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel.

La impresora M710 funciona con un juego diferente de cintas específicas. Para obtener más información, visite www.bradyeurope.com/M710

Etiqueta para cables de poliéster B-7598

La etiqueta de poliéster B-7598 es una etiqueta de identificación general para cables expuestos a condiciones extremas. Se necesitan bridas para aplicarla en cables con distintos diámetros. Las aplicaciones más habituales de este material de etiquetas para cables son:

- Identificación de cables multiconductores
- Identificación de cables en torres de telefonía móvil
- Identificación de cables de comunicación de datos o telecomunicaciones en general
- Identificación general de cables que deba ser extremadamente resistente



Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Repetición vertical D (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
B-7598: Poliéster								
◇	M6-10x60-7598-WT	Blanco	10,00	60,00	65,09	100	R4400, R6000HF	M611, M610
◇	M6-10x60-7598-YL	Amarillo	10,00	60,00	65,09	100	R4400, R6000HF, R6600	M611, M610
◇	BM-10X60-7598-BK	Negro	10,00	60,00	65,09	500	R4400-WT	M611, M610, M710
◇	BM-10X60-7598-BL	Azul	10,00	60,00	65,09	500	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-10X60-7598-GN	Verde	10,00	60,00	65,09	500	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-10X60-7598-RD	Rojo	10,00	60,00	65,09	500	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-10X60-7598-SV	Plateado	10,00	60,00	65,09	500	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-10X60-7598-WT	Blanco	10,00	60,00	65,09	500	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-10X60-7598-YL	Amarillo	10,00	60,00	65,09	500	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	M6-10x75-7598-WT	Blanco	10,00	75,00	80,43	100	R4400, R6000HF	M611, M610
◇	M6-10x75-7598-YL	Amarillo	10,00	75,00	80,43	100	R4400, R6000HF, R6600	M611, M610
◇	BM-10X75-7598-BK	Negro	10,00	75,00	80,43	250	R4400-WT	M611, M610, M710
◇	BM-10X75-7598-BL	Azul	10,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-10X75-7598-GN	Verde	10,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-10X75-7598-RD	Rojo	10,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-10X75-7598-SV	Plateado	10,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-10X75-7598-WT	Blanco	10,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-10X75-7598-YL	Amarillo	10,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	M6-15x75-7598-WT	Blanco	15,00	75,00	80,43	100	R4400, R6000HF	M611, M610
◇	M6-15x75-7598-YL	Amarillo	15,00	75,00	80,43	100	R4400, R6000HF, R6600	M611, M610
◇	BM-15X75-7598-BK	Negro	15,00	75,00	80,43	250	R4400-WT	M611, M610, M710
◇	BM-15X75-7598-BL	Azul	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-15X75-7598-GN	Verde	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel.

La impresora M710 funciona con un juego diferente de cintas específicas. Para obtener más información, visite www.bradyeurope.com/M710

>>

Marcado de cables



Etiqueta para cables de poliéster B-7598 (continuación)




Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Repetición vertical D (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
◇	BM-15X75-7598-RD	Rojo	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-15X75-7598-SV	Plateado	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-15X75-7598-WT	Blanco	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-15X75-7598-YL	Amarillo	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	M6-25x75-B7598-BK	Negro	25,00	75,00	80,43	100	R4400-WT	M611, M610
◇	M6-25x75-B7598-BL	Azul	25,00	75,00	80,43	100	R4400, R6000HF	M611, M610
◇	M6-25x75-B7598-GN	Verde	25,00	75,00	80,43	100	R4400, R6000HF	M611, M610
◇	M6-25x75-B7598-RD	Rojo	25,00	75,00	80,43	100	R4400, R6000HF	M611, M610
◇	M6-25x75-B7598-SV	Plateado	25,00	75,00	80,43	100	R4400, R6000HF	M611, M610
◇	M6-25x75-B7598-WT	Blanco	25,00	75,00	80,43	100	R4400, R6000HF	M611, M610
◇	M6-25x75-B7598-YL	Amarillo	25,00	75,00	80,43	100	R4400, R6000HF, R6600	M611, M610
◇	BM-25X75-7598-BK	Negro	25,00	75,00	80,43	250	R4400-WT	M611, M610, M710
◇	BM-25X75-7598-BL	Azul	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-25X75-7598-GN	Verde	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-25X75-7598-RD	Rojo	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-25X75-7598-SV	Plateado	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-25X75-7598-WT	Blanco	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-25X75-7598-YL	Amarillo	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710



Marcadores de cables resistentes a desgarres

- Estos marcadores de cables extremadamente resistentes a los desgarres se pueden utilizar para una variedad de aplicaciones, incluyendo la identificación de cables multiconductores, inventario y equipos.




Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Área imprimible PW (mm)	Área imprimible PH (mm)	Repetición vertical D (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
B-109: Polietileno										
⊕	M6-60-109	Blanco	12,00	50,00	12,00	33,00	50,00	100	R4300, R6200	M610, M611
⊕	BM-60-109	Blanco	12,00	50,00	12,00	33,00	50,17	1000	R4300, R6200	M611, M610, M710
⊕	M6-12-109-YL	Amarillo	19,05	76,20	17,78	52,07	76,20	100	R4300, R6200	M611, M610
⊕	BM-12-109	Blanco	19,05	76,20	12,45	52,07	76,20	1000	R4300, R6200	M610, M611, M710
⊕	M6-12-109	Blanco	19,05	76,20	12,45	57,91	76,20	100	R4300, R6200	M610, M611
⊕	M6-36-109	Blanco	44,45	28,58	32,26	28,58	28,58	250	R4300, R6200	M610, M611

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel.

La impresora M710 funciona con un juego diferente de cintas específicas. Para obtener más información, visite www.bradyeurope.com/M710



Bridas de nailon de colores


- Perfectas para aplicaciones con códigos de colores.

Referencia	Color	Anchura (mm)	Longitud (mm)	Cantidad
196283	Negro	3,50	200,00	100
196311	Transparente	3,50	200,00	100
196352	Amarillo	3,50	200,00	100
196349	Azul	3,60	200,00	100
196350	Verde	3,60	200,00	100
196351	Rojo	3,60	200,00	100

Marcado de cables

Soportes de marcado de cables LAMINAT

- Los soportes LAMINAT se suministran con una tira para el laminado de etiquetas de texto.
- Los soportes se fijan con dos bridas a los cables para su identificación permanente.
- Los soportes LAMINAT pueden utilizarse para cualquier tipo de identificación de cables en los que la permanencia de la leyenda es crucial.



Tire de la película protectora hacia atrás.



Coloque la etiqueta en el centro, dejando un espacio para sellar a los cuatro lados de la etiqueta.



Selle el soporte colocando un dedo sobre la película y empujando hacia delante, pasando la película por encima y retirando el revestimiento de silicona.



Introduzca siempre las bridas para cables desde arriba, para que el soporte LAMINAT quede doblado a lo largo del cable.

Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Anchura de la zona de cierre (mm)	Altura de la zona de cierre (mm)	Etiquetas / Cintas recomendadas	Cinta recomendada	Etiquetas por rollo
B-430: Poliéster									
▲	M6-1-430-TL	Transparente	11,00	74,00	-	-	-	R4400, R6000HF, R6200	100
▲	M6-6-430-TL	Transparente	11,00	49,00	-	-	-	R4400, R6000HF	150
▲	M6-5-430-TL	Transparente	39,00	5,08	-	-	-	R4400, R6000HF, R6200	300
B-7644: Etiqueta de polipropileno con sobrelaminado de poliéster									
○	LC-71X9-B7644-0.1	Amarillo	70,99	9,00	45,00	9,00	M6-5-430-TL	-	100
○	LC-103X15-B7644-0.1	Amarillo	103,00	15,00	55,00	15,00	M6-6-430-TL	-	100
○	LC-128X15-B7644	Amarillo	128,00	15,00	80,00	15,00	M6-1-430-TL	-	100

Etiquetas LAMINAT

- Las etiquetas LAMINAT (etiquetas de manila) son ideales para la identificación de materiales en entornos difíciles, como por ejemplo válvulas, instrumentos, motores y otros componentes industriales.



Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Anchura de la zona de cierre (mm)	Altura de la zona de cierre (mm)	Etiquetas / Cintas recomendadas	Etiquetas por rollo
B-7644: Etiqueta de polipropileno con sobrelaminado de poliéster								
▼	LT-59X25-B7644-0.05	Amarillo	59,00	25,00	43,00	25,00	M6-4-430-TL	50
B-7645: Etiqueta de polipropileno con sobrelaminado de poliéster								
▼	LT-59X25-B7645-WR-0.05	Amarillo	59,00	25,00	43,00	25,00	M6-4-430-TL	50

Etiquetas recomendadas para soportes de marcado de cables LAMINAT

- Etiquetas de poliéster transparente diseñadas específicamente para ajustarse a los soportes de marcado de cables LAMINAT.





Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Información adicional	Etiquetas por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
B-430: Poliéster								
▲	M6-6-430-TL	Transparente	11,00	49,00	Alta adherencia; translúcidas; para utilizar en combinación con LC-103x15-B7644	150	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-1-430-TL	Transparente	11,00	74,00	Alta adherencia; translúcidas; para utilizar en combinación con LC-128x150-B7644	100	R4400, R6000HF, R6200	M611, M610
▲	M6-4-430-TL	Transparente	37,00	21,00	Alta adherencia; translúcidas; para utilizar en combinación con LT-59x25-B7645	300	R4400, R6000HF, R6200	M611, M610
▲	M6-5-430-TL	Transparente	39,00	5,08	Alta adherencia; translúcidas; para utilizar en combinación con LC-65x13-B7644 o LC-71x9-B7644	300	R4400, R6000HF, R6200	M611, M610

La impresora M710 funciona con un juego diferente de cintas específicas. Para obtener más información, visite www.bradyeurope.com/M710

Marcado de cables



Insertos DuraSleeve

- Los encartes imprimibles DuraSleeve de Brady crean una leyenda duradera.
- Etiquetas y encartes fáciles de introducir en los soportes transparentes.
- La leyenda puede modificarse antes o después de finalizar.




Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Repetición vertical D (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
B-390: Polipropileno								
	BM-15-390	Blanco	15,00	4,14	10,11	3000	R6000HF, R6200, R6600	M611, M610, M710
	M6-15-390	Blanco	15,00	4,14	10,10	300	R6000HF, R6200, R6600	M611, M610
	BM-30-390	Blanco	29,97	4,14	10,11	3000	R6000HF, R6200, R6600	M611, M610, M710
	M6-30-390	Blanco	29,97	4,14	4,06	300	R6000HF, R6200, R6600	M611, M610
B-7597: Polietileno								
	M6-10x4.2-7597-WT	Blanco	10,00	4,20	4,20	1500	R4300, R6200	M611, M610
	M6-10x4.2-7597-YL	Amarillo	10,00	4,20	4,20	1500	R6200	M611, M610
	M6-15x4.2-7597-WT	Blanco	15,00	4,20	8,02	1500	R4300, R6200	M611, M610
	M6-15x4.2-7597-YL	Amarillo	15,00	4,20	4,20	1500	R6200	M611, M610
	M6-30x4.2-7597-WT	Blanco	30,00	4,20	4,20	1500	R4300, R6200	M611, M610
	M6-30x4.2-7597-YL	Amarillo	30,00	4,20	4,20	1500	R6200	M611, M610
B-7696: Vinilo								
	BM-10x4.4-7696-WT	Blanco	10,00	4,40	7,56	2500	R6000HF, R6200, R6900	M611, M610, M710
	BM-10x4.4-7696-YL	Amarillo	10,00	4,40	7,56	2500	R6000HF, R6200	M611, M610, M710
	M6-12x4.4-7696-WT	Blanco	12,00	4,40	7,56	250	R6000HF, R6200	M611, M610
	BM-12x4.4-7696-WT	Blanco	12,00	4,40	7,56	2500	R6000HF, R6200, R6900	M611, M610, M710
	BM-12x4.4-7696-YL	Amarillo	12,00	4,40	7,56	2500	R6000HF, R6200	M611, M610, M710
	M6-16x4.4-7696-WT	Blanco	16,00	4,40	7,56	250	R6000HF, R6200	M611, M610
	M6-16x4.4-7696-YL	Amarillo	16,00	4,40	7,56	250	R6000HF, R6200	M611, M610
	BM-16x4.4-7696-WT	Blanco	16,00	4,40	7,56	2500	R6000HF, R6200, R6900	M611, M610, M710
	BM-16x4.4-7696-YL	Amarillo	16,00	4,40	7,56	5000	R6000HF, R6200	M611, M610, M710
	M6-23x4.4-7696-WT	Blanco	23,00	4,40	7,56	250	R6000HF, R6200	M611, M610
	BM-23x4.4-7696-WT	Blanco	23,00	4,40	7,56	2500	R6000HF, R6200, R6900	M611, M610, M710
	BM-23x4.4-7696-YL	Amarillo	23,00	4,40	7,56	2500	R6000HF, R6200	M611, M610, M710
	M6-30x4.4-7696-YL	Amarillo	30,00	4,40	7,56	250	R6000HF, R6200	M611, M610
	M6-30x4.4-7696-WT	Blanco	30,00	4,40	7,56	250	R6000HF, R6200	M611, M610
	BM-30x4.4-7696-WT	Blanco	30,00	4,40	7,56	2500	R6000HF, R6200, R6900	M611, M610, M710
	BM-30x4.4-7696-YL	Amarillo	30,00	4,40	7,56	5000	R6000HF, R6200	M611, M610, M710

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel.

La impresora M710 funciona con un juego diferente de cintas específicas. Para obtener más información, visite www.bradyeurope.com/M710

Soporte para etiquetas DuraSleeve

Los soportes de etiquetas DuraSleeve están fabricados en PVC transparente. La forma especial del soporte permite su adaptación a cables de distintos diámetros. Hay varios tamaños de soportes, para cables con diámetros externos de desde 1,50 mm hasta 14 mm.



Referencia	Anchura (mm)	Cantidad	Referencia	Referencia	Anchura (mm)	Cantidad	Referencia	Referencia	Anchura (mm)	Cantidad	Referencia
Diámetro del cable: 1,50 mm hasta 2,50 mm				Diámetro del cable: 4,00 mm hasta 7,00 mm				Diámetro del cable: 10,00 mm hasta 14,00 mm			
DMC-1.5/2.5-30	30,00	500	213263	DMC-4/7-30	30,00	200	213265	DMC-10/14-16	16,00	200	313656
DMC-1.5/2.5-10	10,00	1000	313644	DMC-4/7-10	10,00	500	313650	DMC-10/14-30	30,00	200	313657
DMC-1.5/2.5-12	12,00	1000	313645	DMC-4/7-12	12,00	500	313651	DMC-10/14-10	10,00	200	313658
DMC-1.5/2.5-23	23,00	500	313646	DMC-4/7-23	23,00	500	313652	DMC-10/14-12	12,00	200	313659
DMC-1.5/2.5-16	16,00	1000	313661	DMC-4/7-16	16,00	500	313663	DMC-10/14-23	23,00	200	313660
Diámetro del cable: 2,00 mm hasta 4,00 mm				Diámetro del cable: 6,00 mm hasta 10,00 mm							
DMC-2/4-30	30,00	500	213264	DMC-6/10-30	30,00	200	213266				
DMC-2/4-10	10,00	1000	313647	DMC-6/10-10	10,00	500	313653				
DMC-2/4-12	12,00	1000	313648	DMC-6/10-12	12,00	500	313654				
DMC-2/4-23	23,00	500	313649	DMC-6/10-23	23,00	200	313655				
DMC-2/4-16	16,00	1000	313662	DMC-6/10-16	16,00	500	313664				

Marcado de componentes y equipos

EPREP: Etiquetas de sustitución de placas grabadas

- Las etiquetas EPREP de Brady son etiquetas innovadoras diseñadas específicamente para sustituir placas grabadas y con diseños para la identificación de componentes eléctricos, armarios eléctricos, pulsadores, paneles de parcheo, etc.



Montados en rollos



Plegadas en acordeón



Rollo a granel





Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Diámetro del agujero C (mm)	Repetición vertical D (mm)	Etiquetas por rollo	Layout	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
B-7593: Poliéster laminado con espuma de polietileno										
▲	M6-01-7593-YL	Amarillo	27,00	7,95	-	11,17	250	Marcadores individuales en rollo	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-01-7593-WT	Blanco	27,00	7,95	-	11,17	250	Marcadores individuales en rollo	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-01-7593-SL	Plateado	27,00	7,95	-	11,17	250	Marcadores individuales en rollo	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-01-7593-RD	Rojo	27,00	7,95	-	11,17	250	Marcadores individuales en rollo	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-01-7593-GN	Verde	27,00	7,95	-	11,17	250	Marcadores individuales en rollo	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-01-7593-BK	Negro	27,00	7,95	-	11,17	250	Marcadores individuales en rollo	R4400-WT	M611, M610
▲	M6-02-7593-YL	Amarillo	27,00	12,45	-	15,67	250	Marcadores individuales en rollo	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-02-7593-WT	Blanco	27,00	12,45	-	15,67	250	Marcadores individuales en rollo	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-02-7593-SL	Plateado	27,00	12,45	-	15,67	250	Marcadores individuales en rollo	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-02-7593-RD	Rojo	27,00	12,45	-	15,67	250	Marcadores individuales en rollo	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-02-7593-GN	Verde	27,00	12,45	-	15,67	250	Marcadores individuales en rollo	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-02-7593-BK	Negro	27,00	12,45	-	15,67	250	Marcadores individuales en rollo	R4400-WT	M611, M610
▲	M6-03-7593-YL	Amarillo	27,00	15,00	-	18,17	150	Marcadores individuales en rollo	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-03-7593-WT	Blanco	27,00	15,00	-	18,17	150	Marcadores individuales en rollo	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-03-7593-SL	Plateado	27,00	15,00	-	18,17	150	Marcadores individuales en rollo	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-03-7593-RD	Rojo	27,00	15,00	-	18,17	150	Marcadores individuales en rollo	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-03-7593-BK	Negro	27,00	15,00	-	18,17	150	Marcadores individuales en rollo	R4400-WT	M611, M610
▲	M6-04-7593-YL	Amarillo	27,00	18,00	-	21,17	150	Marcadores individuales en rollo	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-04-7593-WT	Blanco	27,00	18,00	-	21,17	150	Marcadores individuales en rollo	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-04-7593-SL	Plateado	27,00	18,00	-	21,17	150	Marcadores individuales en rollo	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-04-7593-RD	Rojo	27,00	18,00	-	21,17	150	Marcadores individuales en rollo	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-04-7593-BK	Negro	27,00	18,00	-	21,17	150	Marcadores individuales en rollo	R4400-WT	M611, M610
△	M6-05-7593-YL	Amarillo	30,00	40,00	24,00	43,17	100	En abanico	R4400, R6000HF	M611, M610
△	M6-05-7593-WT	Blanco	30,00	40,00	24,00	43,17	100	En abanico	R4400, R6000HF	M611, M610
△	M6-05-7593-SL	Plateado	30,00	40,00	24,00	43,17	100	En abanico	R4400, R6000HF	M611, M610
△	M6-05-7593-RD	Rojo	30,00	40,00	24,00	43,17	100	En abanico	R4400, R6000HF	M611, M610
△	M6-05-7593-GN	Verde	30,00	40,00	24,00	43,17	100	En abanico	R4400, R6000HF	M611, M610
△	M6-05-7593-BK	Negro	30,00	40,00	24,00	43,17	100	En abanico	R4400-WT	M611, M610
▲	M6-06-7593-YL	Amarillo	15,00	45,00	-	68,26	300	En abanico	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-06-7593-RD	Rojo	15,00	45,00	-	68,26	300	En abanico	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-06-7593-BK	Negro	15,00	45,00	-	68,26	300	En abanico	R4400-WT	M611, M610
▲	M6-07-7593-YL	Amarillo	18,00	35,00	-	45,00	300	En abanico	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-07-7593-WT	Blanco	18,00	35,00	-	45,00	300	En abanico	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-07-7593-SL	Plateado	18,00	35,00	-	45,00	300	En abanico	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-07-7593-BK	Negro	18,00	35,00	-	45,00	300	En abanico	R4400-WT	M611, M610
▲	M6-08-7593-YL	Amarillo	19,00	48,00	-	71,00	300	En abanico	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-08-7593-WT	Blanco	19,00	48,00	-	71,00	300	En abanico	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-08-7593-SL	Plateado	19,00	48,00	-	71,00	300	En abanico	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-08-7593-BK	Negro	19,00	48,00	-	71,00	300	En abanico	R4400-WT	M611, M610
▲	M6-09-7593-YL	Amarillo	25,00	75,00	-	78,17	100	En abanico	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-09-7593-WT	Blanco	25,00	75,00	-	78,17	100	En abanico	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	BM-06-7593-WT	Blanco	45,00	15,00	-	18,26	450	Marcadores individuales en rollo	R6000HF, R6900	M710, M610, M611
▲	BM-06-7593-SL	Plateado	45,00	15,00	-	18,26	450	Marcadores individuales en rollo	R6000HF, R4400, R6900	M710, M610, M611

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel.

La impresora M710 funciona con un juego diferente de cintas específicas. Para obtener más información, visite www.bradyeurope.com/M710

Marcado de componentes y equipos



Marcado general de componentes eléctricos

- Marcador de tejido de nailon con un firme adhesivo que ofrece un excelente poder de sujeción en entornos adversos.





Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Longitud B (m)	Diámetro C (mm)	Repetición vertical D (mm)	Max. Characters per Line	Max. líneas de texto	Etiquetas por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
B-498: Tela de vinilo												
⊙	BMC-375-498	Blanco	9,53	-	83,82	-	-	7	-	1	R4300, R6000HF, R6200, R6900	M610, M611, M710
B-499: Tejido de nailon												
✕	M6-82-499-YL	Amarillo	-	-	-	9,53	12,70	8	3	500	R4300, R6200	M610, M611
✕	M6-83-499-YL	Amarillo	-	-	-	12,70	15,88	11	1	500	R4300, R6200	M610, M611
✕	M6-83-499	Blanco	-	-	-	12,70	15,88	11	1	500	R4300, R6200	M610, M611
✕	M6-82-499	Blanco	-	-	-	9,53	12,70	8	3	500	R4300, R6200	M610, M611
▲	M6-67-499-YL	Amarillo	15,00	9,00	-	-	12,17	13	2	750	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	BM-67-499-YL	Amarillo	15,00	9,00	-	-	12,17	13	2	7500	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
▲	M6-153-499-YL	Amarillo	16,00	5,08	-	-	8,17	15	1	750	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-47-499-YL	Amarillo	20,00	7,95	-	-	11,18	18	2	750	R4300, R6200	M610, M611

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel.

La impresora M710 funciona con un juego diferente de cintas específicas. Para obtener más información, visite www.bradyeurope.com/M710



Marcadores de bloques de terminales

- Marcador de tela de vinilo reposicionable con un adhesivo firme que ofrece un excelente poder de sujeción pero que puede retirarse y volverse a aplicar fácilmente.




Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Longitud B (m)	Etiquetas por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
B-422: Poliéster							
⊙	M6C-8-422-TB	Blanco	8,00	15,00	1	R6000HF	M611, M610
⊙	M6C-375-422	Blanco	9,53	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
B-430: Poliéster							
⊙	M6C-375-430	Transparente	9,53	15,24	1	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
B-432: Poliéster							
∞	M6C-250-432	Transparente	6,35	15,24	1	R6000HF, R4400	M610, M611
B-483A: Poliéster							
∞	M6C-250-483	Blanco	6,35	15,24	1	R6000HF	M610, M611
B-489A: Poliéster							
∞	M6C-250-489	Blanco	6,35	15,24	1	R4300	M610, M611
B-498: Tela de vinilo							
⊙	M6C-240-498	Blanco	6,10	9,14	1	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
⊙	M6C-318-498	Blanco	8,08	9,14	1	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
⊙	M6C-375-498	Blanco	9,53	9,14	1	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
⊙	BMC-375-498	Blanco	9,53	83,82	1	R4300, R6000HF, R6200, R6900	M610, M611, M710
B-499: Tejido de nailon							
⊙	M6C-375-499	Blanco	9,53	9,14	1	R4300, R6200	M610, M611
B-7551: Poliéster							
⊙	M6C-5-7551-TB	Transparente	4,50	15,00	1	R6200	M611, M610

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel.

La impresora M710 funciona con un juego diferente de cintas específicas. Para obtener más información, visite www.bradyeurope.com/M710



Documento fácilmente sus cables

Consulte las páginas 66-67 para obtener más información sobre los kits RFID.



Marcado de componentes y equipos

Marcado general de componentes eléctricos

- Marcador de tejido de nailon con un firme adhesivo que ofrece un excelente poder de sujeción en entornos adversos.




Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Repetición vertical D (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
B-423: Poliéster								
▲	M6-220-423-YL	Amarillo	15,00	6,00	9,20	750	R6000HF	M610, M611
▲	M6-220-423	Blanco	15,00	6,00	9,20	750	R6000HF	M610, M611
▲	M6-219-423-YL	Amarillo	17,00	6,00	9,20	750	R6000HF	M610, M611
▲	M6-219-423	Blanco	17,00	6,00	9,20	750	R6000HF	M610, M611
B-499: Tejido de nailon								
▲	M6-220-499-YL	Amarillo	15,00	6,00	9,20	750	R4300	M611, M610
▲	M6-220-499	Blanco	15,00	6,00	9,20	750	R4300	M611, M610
▲	M6-219-499-YL	Amarillo	17,00	6,00	9,20	750	R4300	M611, M610
▲	M6-219-499	Blanco	17,00	6,00	9,20	750	R4300	M611, M610

Etiquetas para la estación de trabajo

- Una variedad de materiales duraderos y resistentes para etiquetar su estación de trabajo.





Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Repetición vertical D (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
B-412: Polipropileno								
⊗	BM-40-412	Blanco	49,23	9,53	9,53	5000	R4300, R6200	M610, M611, M710
⊗	M6-40-412	Blanco	49,23	9,53	9,53	750	R4300, R6200	M610, M611
B-422: Poliéster								
⊗	M6-39-422	Blanco	9,53	15,24	15,24	750	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-44-422	Blanco	12,70	9,53	12,70	500	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-7-422	Blanco	12,70	12,70	15,88	500	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-16-422	Blanco	25,40	9,53	12,70	500	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-17-422	Blanco	25,40	12,70	15,88	500	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-29-422	Blanco	38,10	12,70	15,88	500	R4400, R6000HF	M610, M611
B-430: Poliéster								
▲	M6-71-430	Transparente	8,89	5,08	8,28	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
⊗	M6-39-430	Transparente	9,53	15,24	15,24	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-44-430	Transparente	12,70	9,53	12,70	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-7-430	Transparente	12,70	12,70	15,88	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-16-430	Transparente	25,40	9,53	12,70	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-17-430	Transparente	25,40	12,70	15,88	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-29-430	Transparente	38,10	12,70	15,88	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-45-430	Transparente	38,10	9,53	12,70	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel.

La impresora M710 funciona con un juego diferente de cintas específicas. Para obtener más información, visite www.bradyeurope.com/M710




Documento fácilmente sus cables

Consulte las páginas 66-67 para obtener más información sobre los kits RFID.



Marcado de activos y componentes



Etiquetas de paneles de parcheo

- Cree una etiqueta para bloques de cableado totalmente formateada y serializada para adaptarse a su equipo.
- Etiquete sus puertos, conectores y tomas de red con etiquetas adhesivas o tiras insertables.




Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Longitud B (m)	Etiquetas por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
B-412: Polipropileno							
◆	M6C-23-412	Blanco	5,84	15,24	1	R4300, R6200	M610, M611
◆	M6C-375-412	Blanco	9,53	15,24	1	R4300, R6200	M610, M611
◆	M6C-500-412	Blanco	12,70	15,24	1	R4300, R6200	M610, M611
◆	M6C-535-412	Blanco	13,59	15,24	1	R4300, R6200	M610, M611
◆	M6C-785-412	Blanco	19,94	15,24	1	R4300, R6200	M610, M611

La impresora M710 funciona con un juego diferente de cintas específicas. Para obtener más información, visite www.bradyeurope.com/M710



Identificación de racks, paneles y comunicación de datos general

- Materiales duraderos con adhesivo permanente en una variedad de tamaños para marcar racks, compartimentos, marcos, ranuras y otros equipos de voz/datos.




Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Longitud B (m)	Repetición vertical D (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
B-422: Poliéster									
▲	M6-20-422	Blanco	25,40	50,80	-	53,98	100	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	BM-20-422	Blanco	50,80	25,40	-	53,98	1000	R6000HF, R6900	M610, M611, M710
◎	M6C-375-422	Blanco	9,53	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF	M610, M611
◎	M6C-475-422	Blanco	12,07	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF	M610, M611
◎	M6C-500-422	Blanco	12,70	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF	M610, M611
◎	M6C-625-422	Blanco	15,88	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1000-422	Blanco	25,40	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF	M610, M611
B-423: Poliéster									
▲	M6-10-423	Blanco	19,05	6,35	-	9,53	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-30-423	Blanco	38,10	19,05	-	22,23	250	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-52-423	Blanco	48,26	15,24	-	18,42	250	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
◎	M6C-500-423	Blanco	12,70	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
B-428: Poliéster metalizado									
◎	M6C-500-428	Gris claro	12,70	-	15,24	-	1	R4300	M610, M611
B-430: Poliéster									
▲	M6-22-430	Transparente	25,40	76,20	-	79,38	100	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-30-430	Transparente	38,10	19,05	-	22,23	250	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-28-430	Transparente	38,10	6,35	-	9,53	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-52-430	Transparente	48,26	15,24	-	18,42	250	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-78-430	Transparente	48,26	25,40	-	28,58	250	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-37-430	Transparente	76,20	48,26	-	79,38	100	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
◎	M6C-375-430	Transparente	9,53	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
◎	M6C-500-430	Transparente	12,70	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
∞	M6C-1000-430	Transparente	25,40	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
∞	M6C-1900-430	Transparente	48,26	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
B-432: Poliéster									
▲	M6-11-432	Transparente	19,05	12,70	-	15,88	500	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-500-432	Transparente	12,70	-	9,14	-	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-250-432	Transparente	6,35	-	15,24	-	1	R6000HF, R4400	M610, M611
∞	M6C-1000-432	Transparente	25,40	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1900-432	Transparente	48,26	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF	M610, M611
B-483A: Poliéster									
∞	M6C-250-483	Blanco	6,35	-	15,24	-	1	R6000HF	M610, M611
◎	M6C-500-483	Blanco	12,70	-	15,24	-	1	R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1000-483	Blanco	25,40	-	15,24	-	1	R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1900-483	Blanco	48,26	-	15,24	-	1	R6000HF	M610, M611

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel.

La impresora M710 funciona con un juego diferente de cintas específicas. Para obtener más información, visite www.bradyeurope.com/M710

Marcado de activos y componentes

Etiquetas de activos y equipos

- Ideal para su uso en el marcado de tuberías, identificación de almacenes y seguridad, arco eléctrico y etiquetas visuales para lugares de trabajo, tanto en interiores como en exteriores.




Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Longitud B (m)	Repetición vertical D (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
B-422: Poliéster									
⊙	M6C-375-422	Blanco	9,53	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF	M610, M611
⊙	M6C-475-422	Blanco	12,07	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF	M610, M611
⊙	M6C-500-422	Blanco	12,70	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF	M610, M611
⊙	M6C-625-422	Blanco	15,88	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1000-422	Blanco	25,40	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-17-422	Blanco	25,40	12,70	-	15,88	500	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-19-422	Blanco	25,40	25,40	-	28,58	250	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-20-422	Blanco	25,40	50,80	-	53,98	100	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-29-422	Blanco	38,10	12,70	-	15,88	500	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-30-422	Blanco	38,10	19,05	-	22,23	250	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-32-422	Blanco	38,10	38,10	-	41,28	250	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1900-422	Blanco	48,26	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-22-422	Blanco	76,20	25,40	-	79,38	100	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-37-422	Blanco	76,20	48,26	-	79,38	100	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-23-422	Blanco	101,60	25,40	-	104,78	100	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-38-422	Blanco	101,60	48,26	-	104,78	100	R4400, R6000HF	M610, M611
B-423: Poliéster									
⊙	M6C-500-423	Blanco	12,70	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-7-423	Blanco	12,70	12,70	-	15,88	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	BM-7-423	Blanco	12,70	12,70	-	15,88	5000	R6000HF, R6900	M610, M611, M710
▲	BM-17-423	Blanco	25,40	12,70	-	15,88	5000	R6000HF, R6900	M610, M611, M710
▲	M6-17-423	Blanco	25,40	12,70	-	15,88	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-19-423	Blanco	25,40	25,40	-	28,58	250	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	BM-19-423	Blanco	25,40	25,40	-	28,58	2500	R6000HF, R6900	M610, M611, M710
▲	BM-20-423	Blanco	25,40	50,80	-	53,98	1000	R6000HF, R6900	M610, M611, M710
▲	M6-20-423	Blanco	25,40	50,80	-	53,98	100	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-24-423-BK	Blanco	28,70	12,70	-	15,88	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-26-423	Blanco	31,75	69,85	-	73,03	100	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-29-423	Blanco	38,10	12,70	-	15,88	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	BM-29-423	Blanco	38,10	12,70	-	15,88	5000	R6000HF, R6900	M610, M611, M710
▲	M6-31-423	Blanco	38,10	25,40	-	28,58	250	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-32-423	Blanco	38,10	38,10	-	41,28	250	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-221-423-UHF*	Blanco	45,00	18,00	-	22,23	100	R6000HF	M610, M611
▲	M6-22-423	Blanco	76,20	25,40	-	79,38	100	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-37-423	Blanco	76,20	48,26	-	79,38	100	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-23-423	Blanco	101,60	25,40	-	104,78	100	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-38-423	Blanco	101,60	48,26	-	104,78	100	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
B-428: Poliéster metalizado									
▲	M6-17-428	Gris claro	25,40	12,70	-	15,88	500	R4300	M610, M611
B-432: Poliéster									
∞	M6C-250-432	Transparente	6,35	-	15,24	-	1	R6000HF, R4400	M610, M611
∞	M6C-500-432	Transparente	12,70	-	9,14	-	1	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-10-432	Transparente	19,05	6,35	-	9,53	750	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-11-432	Transparente	19,05	12,70	-	15,88	500	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1000-432	Transparente	25,40	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-17-432	Transparente	25,40	12,70	-	15,88	500	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1900-432	Transparente	48,26	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF	M610, M611
B-459: Poliéster									
▲	M6-20-459	Blanco	25,40	50,80	-	53,98	100	R6000HF	M610, M611
▲	M6-29-459	Blanco	38,10	12,70	-	15,88	500	R6000HF	M610, M611
▲	M6-30-459	Blanco	38,10	19,05	-	22,23	250	R6000HF	M610, M611
B-473: Poliéster disipativo de cargas estáticas									
▲	M6-17-473	Blanco	25,40	12,70	-	15,88	500	R6000HF	M610, M611
B-483A: Poliéster									
⊙	M6C-500-483	Blanco	12,70	-	15,24	-	1	R6000HF	M610, M611
▲	M6-61-483	Blanco	12,70	50,80	-	53,98	100	R6000HF	M610, M611
▲	M6-62-483	Blanco	19,05	101,60	-	104,78	50	R6000HF	M610, M611
▲	M6-63-483	Blanco	19,05	203,20	-	206,38	50	R6000HF	M610, M611
▲	M6-16-483	Blanco	25,40	9,53	-	12,70	500	R6000HF	M610, M611
▲	M6-17-483	Blanco	25,40	12,70	-	15,88	500	R6000HF	M610, M611
▲	M6-19-483	Blanco	25,40	25,40	-	28,58	250	R6000HF	M610, M611

La impresora M710 funciona con un juego diferente de cintas específicas. Para obtener más información, visite www.bradyeurope.com/M710

* Etiqueta QuickFlag™ habilitada para HF para impresoras M610, M611, M710.

>>

Marcado de activos y componentes



Etiquetas de activos y equipos (continuación)




Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Longitud B (m)	Repetición vertical D (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
▲	M6-20-483	Blanco	25,40	50,80	-	53,98	100	R6000HF	M610, M611
▲	M6-24-483-BK	Blanco	28,70	12,70	-	15,88	500	R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1300-483	Blanco	33,02	-	15,24	-	1	R6000HF	M610, M611
▲	M6-65-483	Blanco	34,93	25,40	-	28,58	250	R6000HF	M610, M611
▲	M6-29-483	Blanco	38,10	12,70	-	15,88	500	R6000HF	M610, M611
▲	M6-30-483	Blanco	38,10	19,05	-	22,23	250	R6000HF	M610, M611
▲	M6-31-483	Blanco	38,10	25,40	-	28,58	250	R6000HF	M610, M611
▲	M6-32-483	Blanco	38,10	38,10	-	41,28	250	R6000HF	M610, M611
▲	M6-37-483	Blanco	76,20	48,26	-	79,38	100	R6000HF	M610, M611
▲	M6-23-483	Blanco	101,60	25,40	-	104,78	100	R6000HF	M610, M611
▲	M6-38-483	Blanco	101,60	48,26	-	104,78	100	R6000HF	M610, M611
B-488: Poliéster									
▲	M6-80-488	Blanco	19,05	22,86	-	28,58	250	R4300	M610, M611
▲	M6-97-488	Blanco	22,86	22,86	-	28,58	250	R4300	M610, M611
▲	M6-78-488	Blanco	48,26	25,40	-	28,58	250	R4300	M610, M611
B-489A: Poliéster									
∞	M6C-250-489	Blanco	6,35	-	15,24	-	1	R4300	M610, M611
∞	M6C-500-489	Blanco	12,70	-	9,14	-	1	R4300	M610, M611
∞	M6C-1000-489	Blanco	25,40	-	15,24	-	1	R4300	M610, M611
▲	M6-16-489	Blanco	25,40	9,53	-	12,70	500	R4300	M610, M611
▲	M6-17-489	Blanco	25,40	12,70	-	15,88	500	R4300	M610, M611
▲	M6-19-489	Blanco	25,40	25,40	-	28,58	250	R4300	M610, M611
▲	M6-20-489	Blanco	25,40	50,80	-	53,98	100	R4300	M610, M611
∞	M6C-1300-489	Blanco	33,02	-	15,24	-	1	R4300	M610, M611
▲	M6-29-489	Blanco	38,10	12,70	-	15,88	500	R4300	M610, M611
▲	M6-30-489	Blanco	38,10	19,05	-	22,23	250	R4300	M610, M611
▲	M6-31-489	Blanco	38,10	25,40	-	28,58	250	R4300	M610, M611
▲	M6-32-489	Blanco	38,10	38,10	-	41,28	250	R4300	M610, M611
∞	M6C-1900-489	Blanco	48,26	-	15,24	-	1	R4300	M610, M611
▲	M6-37-489	Blanco	76,20	48,26	-	79,38	100	R4300	M610, M611
▲	M6-38-489	Blanco	101,60	48,26	-	104,78	100	R4300	M610, M611
B-499: Tejido de nailon									
▲	M6-81-499	Blanco	48,26	6,35	-	9,53	750	R4300, R6200	M610, M611
▲	M6-78-499	Blanco	48,26	25,40	-	28,58	250	R4300, R6200	M610, M611
B-595: Vinilo									
∞	M6C-375-595-YL	Amarillo	9,53	-	15,24	-	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-375-595-BL	Azul	9,53	-	15,24	-	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-375-595-WT	Blanco	9,53	-	15,24	-	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-375-595-OR	Naranja	9,53	-	15,24	-	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-375-595-RD	Rojo	9,53	-	15,24	-	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-375-595-GN	Verde	9,53	-	15,24	-	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-750-595-YL	Amarillo	19,05	-	15,24	-	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-750-595-BL	Azul	19,05	-	15,24	-	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-750-595-WT	Blanco	19,05	-	15,24	-	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-750-595-OR	Naranja	19,05	-	15,24	-	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-750-595-RD	Rojo	19,05	-	15,24	-	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-750-595-GN	Verde	19,05	-	15,24	-	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611



Etiquetas de papel

- Elección económica para la identificación general en aplicaciones menos exigentes.
- Acabado blanco y capa superior mate.
- Excelente contraste y resistencia a las manchas para la impresión de códigos de barras.




Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Repetición vertical D (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
B-424: Papel								
▲	M6-80-424	Blanco	19,05	22,86	28,58	250	R4300	M610, M611
▲	M6-20-424	Blanco	25,40	50,80	53,98	100	R4300	M610, M611
▲	BM-20-424	Blanco	50,80	25,40	53,98	1000	R4300, R6900	M610, M611, M710
▲	M6-22-424	Blanco	76,20	25,40	79,38	100	R4300	M610, M611
▲	M6-37-424	Blanco	76,20	48,26	79,38	100	R4300	M610, M611
▲	M6-38-424	Blanco	101,60	48,26	104,78	100	R4300	M610, M611

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel.

La impresora M710 funciona con un juego diferente de cintas específicas. Para obtener más información, visite www.bradyeurope.com/M710

Marcado de activos y componentes

Etiquetas para placas de identificación y de características

- Elija entre distintos materiales con adhesivos agresivos para su uso en aplicaciones comerciales/industriales, incluyendo superficies con baja tensión de superficie y superficies con textura.




Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Longitud B (m)	Repetición vertical D (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
B-428: Poliéster metalizado									
⊙	M6C-500-428	Gris claro	12,70	-	15,24	-	1	R4300	M610, M611
▲	M6-15-428	Gris claro	25,40	6,99	-	10,16	750	R4300	M610, M611
▲	M6-17-428	Gris claro	25,40	12,70	-	15,88	500	R4300	M610, M611
▲	BM-17-428	Gris claro	25,40	12,70	-	15,88	5000	R4300, R6200	M610, M611, M710
▲	M6-20-428	Gris claro	25,40	50,80	-	53,98	100	R4300	M610, M611
◐	M6-24-428-BK	Gris claro	28,70	12,70	-	15,88	500	R4300	M610, M611
▲	M6-26-428	Gris claro	31,75	69,85	-	73,03	100	R4300	M610, M611
▲	M6-29-428	Gris claro	38,10	12,70	-	15,88	500	R4300	M610, M611
▲	BM-20-428	Gris claro	50,80	25,40	-	53,98	1000	R4300, R6200	M610, M611, M710
▲	M6-22-428	Gris claro	76,20	25,40	-	79,38	100	R4300	M610, M611
▲	M6-37-428	Gris claro	76,20	48,26	-	79,38	100	R4300	M610, M611
▲	M6-38-428	Gris claro	101,60	48,26	-	104,78	100	R4300	M610, M611
B-435: Poliéster metalizado									
∞	M6C-1900-435	Plateado	48,26	-	15,24	-	1	R6000HF	M611, M610, M710
B-435A: Poliéster metalizado									
▲	M6-16-435	Plateado	25,40	9,53	-	12,70	500	R6000HF	M610, M611
▲	M6-17-435	Plateado	25,40	12,70	-	15,88	500	R6000HF	M610, M611
▲	M6-20-435	Plateado	25,40	50,80	-	53,98	100	R6000HF	M610, M611
▲	M6-29-435	Plateado	38,10	12,70	-	15,88	500	R6000HF	M610, M611
▲	M6-30-435	Plateado	38,10	19,05	-	22,23	250	R6000HF	M610, M611
▲	M6-31-435	Plateado	38,10	25,40	-	28,58	250	R6000HF	M610, M611
▲	M6-32-435	Plateado	38,10	38,10	-	41,28	250	R6000HF	M610, M611
▲	M6-37-435	Plateado	76,20	48,26	-	79,38	100	R6000HF	M610, M611
▲	M6-38-435	Plateado	101,60	48,26	-	104,78	100	R6000HF	M610, M611
B-486: Poliéster metalizado									
∞	M6C-1900-486	Gris claro	48,26	-	15,24	-	1	R4300	M611, M610
B-486B: Poliéster metalizado									
▲	M6-16-486	Gris claro	25,40	9,53	-	12,70	500	R4300	M610, M611
▲	M6-17-486	Gris claro	25,40	12,70	-	15,88	500	R4300	M610, M611
▲	M6-19-486	Gris claro	25,40	25,40	-	28,58	250	R4300	M610, M611
▲	M6-20-486	Gris claro	25,40	50,80	-	53,98	100	R4300	M610, M611
◐	M6-24-486-BK	Gris claro	28,70	12,70	-	15,88	500	R4300	M610, M611
▲	M6-29-486	Gris claro	38,10	12,70	-	15,88	500	R4300	M610, M611
▲	M6-30-486	Gris claro	38,10	19,05	-	22,23	250	R4300	M610, M611
▲	M6-31-486	Gris claro	38,10	25,40	-	28,58	250	R4300	M610, M611
▲	M6-32-486	Gris claro	38,10	38,10	-	41,28	250	R4300	M610, M611
▲	M6-37-486	Gris claro	76,20	48,26	-	79,38	100	R4300	M610, M611
▲	M6-38-486	Gris claro	101,60	48,26	-	104,78	100	R4300	M610, M611

La impresora M710 funciona con un juego diferente de cintas específicas. Para obtener más información, visite www.bradyeurope.com/M710

Identificación general industrial

- Vinilo flexible que se adapta bien a superficies lisas o rugosas, tales como paredes, puertas, paneles, estantes y equipos. Excelente resistencia a aceites, detergentes, suciedad, manchas y muchos disolventes.




Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Longitud B (m)	Etiquetas por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
B-439: Vinilo							
∞	M6C-500-439-YL	Amarillo	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-500-439-BL	Azul	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-500-439	Blanco	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-500-439-OR	Naranja	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-500-439-BK	Negro	12,70	15,24	1	R4400-WT	M610, M611
∞	M6C-500-439-RD	Rojo	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-500-439-GR	Verde	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1000-439-YL	Amarillo	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611

>>

Marcado de activos y componentes



Identificación general industrial (continuación)




Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Longitud B (m)	Etiquetas por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
∞	M6C-1000-439-BL	Azul	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1000-439	Blanco	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1000-439-OR	Naranja	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1000-439-BK	Negro	25,40	15,24	1	R4410-WT	M610, M611
∞	M6C-1000-439-RD	Rojo	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1000-439-GR	Verde	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1900-439-YL	Amarillo	48,26	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1900-439-BL	Azul	48,26	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1900-439	Blanco	48,26	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1900-439-OR	Naranja	48,26	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1900-439-BK	Negro	48,26	15,24	1	R4410-WT	M610, M611
∞	M6C-1900-439-RD	Rojo	48,26	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1900-439-GR	Verde	48,26	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611



Etiquetas PermaShield

- Estas etiquetas se suministran con un sobrelaminado separado que se aplica sobre la etiqueta impresa.
- La etiqueta se mantiene nítida y fácil de leer, incluso en entornos muy adversos.
- El sobrelaminado se extiende más allá de los lados de la etiqueta al aplicarse.





Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Anchura de la zona de cierre (mm)	Altura de la zona de cierre (mm)	Repetición vertical D (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
B-422/B-966B: Poliéster										
◇	M6-17-422-PSL	Blanco	25,40	12,70	31,75	19,05	22,23	500	R4400, R6000HF	M610, M611
◇	M6-20-422-PSL	Blanco	50,80	25,40	57,15	31,75	60,33	100	R4400, R6000HF	M610, M611
◇	M6-26-422-PSL	Blanco	69,85	31,75	76,20	38,10	79,38	100	R4400, R6000HF	M610, M611
◇	M6-50-422-PSL	Blanco	76,20	41,91	82,55	48,26	85,73	100	R4400, R6000HF	M610, M611
B-424/B-966B: Papel										
◇	M6-17-424-PSL	Blanco	25,40	12,70	31,75	19,05	22,23	500	R4300	M610, M611
◇	M6-20-424-PSL	Blanco	50,80	25,40	57,15	31,75	60,33	100	R4300	M610, M611
B-428/B-966B: Poliéster metalizado con sobrelaminado de poliéster										
◇	M6-17-428-PSL	Gris claro	25,40	12,70	31,75	19,05	22,23	500	R4300	M610, M611
◇	M6-20-428-PSL	Gris claro	50,80	25,40	57,15	31,75	60,33	100	R4300	M610, M611
◇	M6-26-428-PSL	Gris claro	69,85	31,75	76,20	38,10	79,38	100	R4300	M610, M611
◇	M6-50-428-PSL	Gris claro	76,20	41,91	82,55	48,26	85,73	100	R4300	M610, M611



Etiquetas preimpresas

- Etiquetas imprimibles con cabezales preimpresos permiten a los clientes imprimir información variable junto a títulos de alta visibilidad.



Referencia	Color	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Repetición vertical D (mm)	Legend	Etiquetas por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
B-422: Poliéster								
M6-35-422-PROP	Negro sobre blanco	41,40	19,05	22,23	PROPERTY TAG	250	R4400, R6000HF	M610, M611
B-423: Poliéster								
M6-30-423-TEST	Verde sobre blanco	19,05	38,10	22,23	TESTED	250	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
M6-30-423-INSP	Negro sobre blanco	38,10	19,05	22,23	INSPECTED	250	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
M6-30-423-CALI	Verde sobre blanco	38,10	19,05	22,23	CALIBRATION	250	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
M6-35-423-PROP	Negro sobre blanco	41,40	19,05	22,23	PROPERTY TAG	250	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
B-428: Poliéster metalizado								
M6-30-428-CALI	Verde sobre gris	19,05	38,10	22,23	CALIBRATION	250	R4300	M610, M611
M6-35-428-PROP	Negro sobre gris claro	41,28	19,05	22,23	PROPERTY TAG	250	R4300	M610, M611

Identificación de seguridad e instalaciones

Vinilo de alto rendimiento para interior y exterior

- Se adhiere a materiales difíciles con tensión en superficie baja, entre los que se incluyen: Tuberías de PVC, maletines de transporte moldeados por soplado, plásticos ABS, superficies con recubrimiento de polvo y equipamiento fabricado con plásticos reciclados.
- Destaca por su adherencia a superficies altamente texturizadas, como muros de bloques de hormigón pintado, madera con acabado irregular, plásticos texturizados, tuberías rugosas y tuberías con aislamiento de papel.
- Durabilidad en exteriores de 8 a 10** años a temperaturas de -40 °C a 82 °C, se puede aplicar a una temperatura de hasta -18 °C




Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Longitud B (m)	Etiquetas por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
B-595: Vinilo							
∞	M6C-375-595-YL	Amarillo	9,53	15,24	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-375-595-BL	Azul	9,53	15,24	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-375-595-WT	Blanco	9,53	15,24	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-375-595-OR	Naranja	9,53	15,24	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-375-595-RD	Rojo	9,53	15,24	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-375-595-GN	Verde	9,53	15,24	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
⊙	M6C-500-595-YL	Amarillo	12,70	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-500-595-BL	Azul	12,70	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-500-595-WT	Blanco	12,70	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-500-595-OR	Naranja	12,70	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-500-595-BK	Negro	12,70	15,24	1	R4410, R10000	M610, M611
⊙	M6C-500-595-RD	Rojo	12,70	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-500-595-CL	Transparente	12,70	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-500-595-GN	Verde	12,70	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-750-595-YL	Amarillo	19,05	15,24	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-750-595-BL	Azul	19,05	15,24	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-750-595-WT	Blanco	19,05	15,24	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-750-595-OR	Naranja	19,05	15,24	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-750-595-RD	Rojo	19,05	15,24	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-750-595-GN	Verde	19,05	15,24	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
⊙	M6C-1000-595-YL	Amarillo	25,40	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-1000-595-BL	Azul	25,40	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-1000-595-WT	Blanco	25,40	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-1000-595-GY	Gris	25,40	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-1000-595-OR	Naranja	25,40	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-1000-595-BK	Negro	25,40	15,24	1	R4400, R10000	M610, M611
⊙	M6C-1000-595-RD	Rojo	25,40	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-1000-595-CL	Transparente	25,40	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-1000-595-GN	Verde	25,40	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-2000-595-YL	Amarillo	50,80	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-2000-595-BL	Azul	50,80	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-2000-595-LB	Azul claro	50,80	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-2000-595-WT	Blanco	50,80	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-2000-595-GD	Dorado	50,80	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-2000-595-BR	Marrón	50,80	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-2000-595-PL	Morado	50,80	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-2000-595-OR	Naranja	50,80	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-2000-595-BK	Negro	50,80	15,24	1	R4400, R10000	M610, M611
⊙	M6C-2000-595-RD	Rojo	50,80	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-2000-595-CL	Transparente	50,80	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-2000-595-GN	Verde	50,80	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611

**La duración media prevista del producto en exteriores dependerá de la definición del usuario del fallo, las condiciones climáticas, las técnicas de montaje y el color del material. La durabilidad de 8 a 10 años en exteriores solo es aplicable al material de la etiqueta de vinilo. La durabilidad de la cinta puede variar. Se recomienda un sobrelaminado de poliéster en entornos adversos con prolongada exposición al viento y la lluvia.



Consulte un índice de materiales detallado en las páginas 52-56.

Identificación de seguridad e instalaciones



Cintas reflectantes

- Al ser reflectante, es el material perfecto para la lectura de etiquetas en condiciones de baja luminosidad (con linternas).





Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Longitud B (m)	Etiquetas por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
B-584: Cinta reflectante							
∞	M6C-750-584-YL	Amarillo	19,05	9,14	1	R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-750-584	Blanco	19,05	9,14	1	R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-750-584-OR	Naranja	19,05	9,14	1	R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-1000-584-YL	Amarillo	25,40	9,14	1	R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-1000-584	Blanco	25,40	9,14	1	R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-1000-584-OR	Naranja	25,40	9,14	1	R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-2000-584-YL	Amarillo	50,80	9,14	1	R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-2000-584-OR	Naranja	50,80	9,14	1	R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-2000-584-SL	Plateado	50,80	9,14	1	R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-1500-584-YL	Amarillo	38,10	15,24	1	R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-1500-584	Blanco	38,10	15,24	1	R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-1500-584-OR	Naranja	38,10	15,24	1	R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-2000-584	Blanco	50,80	15,24	1	R6000HF, R10000	M610, M611

Marcado de componentes



Etiquetas de identificación de seguridad

- La cinta a prueba de manipulaciones se destruye en fragmentos diminutos cuando se retira, y hace que cualquier intento de retirar la etiqueta resulte muy difícil y laborioso.





Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Repetición vertical D (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
B-351: Vinilo a prueba de manipulaciones								
▲	M6-31-351	Blanco	38,10	25,40	28,45	250	R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-37-351	Blanco	76,20	48,26	79,38	100	R6000HF, R6200	M611, M610
B-362: Vinilo metalizado a prueba de manipulaciones								
▲	M6-17-362	Plateado	25,40	12,70	15,88	500	R6000HF	M610, M611
▲	M6-20-362	Plateado	25,40	50,80	53,98	100	R6000HF	M610, M611
▲	M6-31-362	Plateado	38,10	25,40	28,58	250	R6000HF	M610, M611
▲	M6-37-362	Plateado	76,20	48,26	79,38	100	R6000HF	M610, M611
B-7351: Vinilo a prueba de manipulaciones								
▲	M6-17-7351	Blanco	25,40	12,70	15,87	500	R6000HF, R6200	M611, M610
▲	M6-20-7351	Blanco	25,40	50,80	53,98	100	R6000HF, R6200	M611, M610
B-7546: Poliéster a prueba de manipulaciones								
▲	M6-17-7546	Blanco	25,40	12,70	15,88	500	R6000HF	M610, M611
▲	M6-20-7546	Blanco	25,40	50,80	53,98	100	R6000HF	M610, M611
▲	M6-31-7546	Blanco	38,10	25,40	28,58	250	R6000HF	M610, M611
B-7576: Poliéster metalizado a prueba de manipulaciones								
▲	M6-17-7576	Plateado	25,40	12,70	15,88	500	R6000HF	M610, M611
▲	M6-20-7576	Plateado	25,40	50,80	53,98	100	R6000HF	M610, M611
▲	M6-31-7576	Plateado	38,10	25,40	28,58	250	R6000HF	M610, M611
▲	M6-37-7576	Plateado	76,20	48,26	79,38	100	R6000HF	M610, M611



Consulte un índice de materiales detallado en las páginas 52-56.



Gráfico de proceso de circuito impreso, productos imprimibles por transferencia térmica



	Tecnología de agujeros pasantes		Tecnología de montaje superficial (SMT)	
	Arriba	Abajo	Arriba o Abajo	Post-proceso
B-717, B-718, B-719, B-724, B-727	Sí	Sí	Sí	Sí
B-422, B-423, B-430, B-437, B-459, B-473, B-488	Sí*	No	No	Sí

*En temperaturas extremadamente altas, se recomienda la prueba de estos materiales.

Marcado de placas de circuitos



Etiquetas de poliéster

- Varios tipos de materiales de poliéster de alta resistencia para relés, solenoides, PCB, componentes electrónicos y más.





Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Repetición vertical D (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
B-422: Poliéster								
⊗	M6-39-422	Blanco	9,53	15,24	15,24	750	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-44-422	Blanco	12,70	9,53	12,70	500	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-5-422	Blanco	12,70	5,08	8,26	750	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-7-422	Blanco	12,70	12,70	15,88	500	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-16-422	Blanco	25,40	9,53	12,70	500	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-45-422	Blanco	38,10	9,53	12,70	500	R4400, R6000HF	M610, M611
B-423: Poliéster								
▲	M6-1-423	Blanco	6,35	6,35	9,53	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-3-423	Blanco	9,53	9,53	12,70	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-4-423	Blanco	10,16	10,16	13,34	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-5-423	Blanco	12,70	5,08	8,26	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-6-423	Blanco	12,70	6,99	10,16	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-9-423	Blanco	16,51	5,08	8,26	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-10-423	Blanco	19,05	6,35	9,53	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-13-423	Blanco	22,86	6,35	9,53	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-14-423	Blanco	25,40	4,75	8,26	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-15-423	Blanco	25,40	6,99	10,16	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-16-423	Blanco	25,40	9,53	12,70	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	BM-16-423	Blanco	25,40	9,53	12,70	5000	R6000HF, R6900	M610, M611, M710
▲	M6-25-423	Blanco	31,75	6,35	9,53	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-27-423	Blanco	38,10	3,18	6,35	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-28-423	Blanco	38,10	6,35	9,53	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-2-423	Blanco	50,80	6,35	53,98	100	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
B-430: Poliéster								
▲	M6-71-430	Transparente	8,89	5,08	8,28	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-6-430	Transparente	12,70	6,99	10,16	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-44-430	Transparente	12,70	9,53	12,70	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
B-437: Fluoruro de polivinilo								
▲	M6-10-437	Blanco	19,05	6,35	9,53	750	R4300, R6200	M610, M611
▲	M6-15-437	Blanco	25,40	6,99	10,16	750	R4300, R6200	M610, M611
▲	M6-29-437	Blanco	38,10	12,70	15,88	500	R4300, R6200	M610, M611
B-473: Poliéster disipativo de cargas estáticas								
▲	M6-1-473	Blanco	6,35	6,35	9,53	750	R6000HF	M610, M611
▲	M6-5-473	Blanco	12,70	5,08	8,26	750	R6000HF	M610, M611
▲	M6-6-473	Blanco	12,70	6,99	10,16	750	R6000HF	M610, M611
▲	M6-9-473	Blanco	16,51	5,08	8,26	750	R6000HF	M610, M611
▲	M6-10-473	Blanco	19,05	6,35	9,53	750	R6000HF	M610, M611
▲	M6-16-473	Blanco	25,40	9,53	12,70	500	R6000HF	M610, M611
▲	M6-17-473	Blanco	25,40	12,70	15,88	500	R6000HF	M610, M611
▲	M6-28-473	Blanco	38,10	6,35	9,53	750	R6000HF	M610, M611
B-488: Poliéster								
▲	M6-80-488	Blanco	19,05	22,86	28,58	250	R4300	M610, M611
▲	M6-97-488	Blanco	22,86	22,86	28,58	250	R4300	M610, M611
▲	M6-78-488	Blanco	48,26	25,40	28,58	250	R4300	M610, M611
▲	M6-81-488	Blanco	48,26	6,35	9,53	750	R4300	M610, M611

La impresora M710 funciona con un juego diferente de cintas específicas. Para obtener más información, visite www.bradyeurope.com/M710

Marcado de placas de circuitos



Etiquetas de poliamida

- Distintos tipos de materiales de poliamida de alta resistencia para relés, solenoides, PCB y componentes electrónicos.





Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Repetición vertical D (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
B-718: Poliamida								
▲	M6-14-718	Blanco	25,40	4,75	8,26	750	R6000HF	M610, M611
B-719: Poliamida								
▲	M6-10-719	Blanco	6,35	19,05	9,53	750	R6000HF	M610, M611
▲	M6-4-719	Blanco	10,16	10,16	13,34	500	R6000HF	M610, M611
▲	M6-6-719	Blanco	12,70	6,99	10,16	750	R6000HF	M610, M611
▲	M6-9-719	Blanco	16,51	5,08	8,26	750	R6000HF	M610, M611
▲	M6-13-719	Blanco	22,86	6,35	9,53	750	R6000HF	M610, M611
▲	M6-16-719	Blanco	25,40	9,53	12,70	500	R6000HF	M610, M611
▲	M6-17-719	Blanco	25,40	12,70	15,88	500	R6000HF	M610, M611
▲	M6-28-719	Blanco	38,10	6,35	9,53	750	R6000HF	M610, M611
B-724: Poliamida								
▲	M6-10-724	Ámbar	6,35	19,05	9,53	750	R4300	M610, M611
▲	M6-1-724	Ámbar	6,35	6,35	9,53	750	R4300	M610, M611
▲	M6-3-724	Ámbar	9,53	9,53	12,70	500	R4300	M610, M611
▲	M6-4-724	Ámbar	10,16	10,16	13,34	500	R4300	M610, M611
▲	M6-6-724	Ámbar	12,70	6,99	10,16	750	R4300	M610, M611
▲	M6-9-724	Ámbar	16,51	5,08	8,26	750	R4300	M610, M611
▲	M6-13-724	Ámbar	22,86	6,35	9,53	750	R4300	M610, M611
▲	M6-16-724	Ámbar	25,40	9,53	12,70	500	R4300	M610, M611
▲	M6-17-724	Ámbar	25,40	12,70	15,88	500	R4300	M610, M611
▲	M6-25-724	Ámbar	31,75	6,35	9,53	750	R4300	M610, M611
▲	M6-27-724	Ámbar	38,10	3,18	6,35	750	R4300	M610, M611
▲	M6-28-724	Ámbar	38,10	6,35	9,53	750	R4300	M610, M611
▲	M6-2-724	Ámbar	50,80	6,35	53,98	100	R4300	M610, M611
B-767: Poliamida disipativa de cargas estáticas								
▲	M6-14-767	Blanco	4,75	25,40	8,26	750	R6300	M610, M611
▲	M6-10-767	Blanco	6,35	19,05	9,53	750	R6300	M610, M611
▲	M6-1-767	Blanco	6,35	6,35	9,53	750	R6300	M610, M611
▲	M6-3-767	Blanco	9,53	9,53	12,70	500	R6300	M610, M611
▲	M6-9-767	Blanco	16,51	5,08	8,26	750	R6300	M610, M611
▲	M6-25-767	Blanco	31,75	6,35	9,53	750	R6300	M610, M611
▲	M6-27-767	Blanco	38,10	3,18	6,35	750	R6300	M610, M611
▲	M6-28-767	Blanco	38,10	6,35	9,53	750	R6300	M610, M611
▲	M6-2-767	Blanco	50,80	6,35	53,98	100	R6300	M610, M611
B-768: Poliamida disipativa de cargas estáticas								
▲	M6-10-768	Blanco	6,35	19,05	9,53	750	R6300	M610, M611
▲	M6-1-768	Blanco	6,35	6,35	9,53	750	R6300	M610, M611
▲	M6-3-768	Blanco	9,53	9,53	12,70	500	R6300	M610, M611
▲	M6-4-768	Blanco	10,16	10,16	13,34	500	R6300	M610, M611
▲	M6-6-768	Blanco	12,70	6,99	10,16	750	R6300	M610, M611
▲	M6-9-768	Blanco	16,51	5,08	8,26	750	R6300	M610, M611
▲	M6-13-768	Blanco	22,86	6,35	9,53	750	R6300	M610, M611
▲	M6-16-768	Blanco	25,40	9,53	12,70	500	R6300	M610, M611
▲	M6-28-768	Blanco	38,10	6,35	9,53	750	R6300	M610, M611
B-797: Poliamida								
▲	M6-10-797	Blanco	6,35	19,05	9,53	750	R6300	M610, M611
▲	M6-1-797	Blanco	6,35	6,35	9,53	750	R6300	M610, M611
▲	M6-3-797	Blanco	9,53	9,53	12,70	500	R6300	M610, M611
▲	M6-4-797	Blanco	10,16	10,16	13,34	500	R6300	M610, M611
▲	M6-6-797	Blanco	12,70	6,99	10,16	750	R6300	M610, M611
▲	M6-9-797	Blanco	16,51	5,08	8,26	750	R6300	M610, M611
▲	M6-13-797	Blanco	22,86	6,35	9,53	750	R6300	M610, M611
▲	M6-14-797	Blanco	25,40	4,75	8,26	750	R6300	M610, M611
▲	M6-16-797	Blanco	25,40	9,53	12,70	500	R6300	M610, M611
▲	M6-28-797	Blanco	38,10	6,35	9,53	750	R6300	M610, M611
▲	M6-2-797	Blanco	50,80	6,35	53,98	100	R6300	M610, M611

La impresora M710 funciona con un juego diferente de cintas específicas. Para obtener más información, visite www.bradyeurope.com/M710

Identificación de seguimiento del espécimen

Etiquetas para tubos y varillas

- Brady ofrece una gama de etiquetas diseñadas para ajustarse a la reducida superficie de tubos y varillas y que resisten el almacenamiento a largo plazo.



- F** Entorno de congelador
- N** Entorno de nitrógeno líquido
- A** Entorno de autoclave
- H** Baño de agua caliente (100 °C)
- S** Etiqueta autolaminada
- L** Etiqueta de perfil bajo (extremadamente delgada)
- R** Reposicionable

Los colores de fondo de la columna de Referencia representan el color del material.

Las etiquetas se muestran por tamaño de tubo y por orden de anchura de la etiqueta.

Diagrama	N.º de material Brady	Propiedades Especiales	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Área imprimible PW (mm)	Área imprimible PH (mm)	Referencia	Compatibilidad de la impresora	Cinta recomendada	Etiquetas por rollo
0,25 mL Straw										
▷	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	BM-19-427	M610, M611, M710	R4300, R6900	2500
▷	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	M6-19-427-BL	M610, M611	R4300, R6700	250
▷	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	M6-19-427-BR	M610, M611	R4300, R6700	250
▷	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	M6-19-427-GR	M610, M611	R4300, R6700	250
▷	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	M6-19-427-GY	M610, M611	R4300, R6700	250
▷	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	M6-19-427-OR	M610, M611	R4300, R6700	250
▷	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	M6-19-427-PL	M610, M611	R4300, R6700	250
▷	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	M6-19-427-RD	M610, M611	R4300, R6700	250
▷	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	M6-19-427-YL	M610, M611	R4300, R6700	250
▷	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	M6-19-427	M610, M611	R4300	250
▲	B-427	F N	27,94	6,35	-	-	M6-105-427-AW*	M610, M611	R4300	750
0,50 mL										
▷	B-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	BM-21-427	M610, M611, M710	R4300, R6900	1000
▷	B-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	M6-21-427-BL	M610, M611	R4300, R6700	100
▷	B-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	M6-21-427-BR	M610, M611	R4300, R6700	100
▷	B-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	M6-21-427-GR	M610, M611	R4300, R6700	100
▷	B-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	M6-21-427-GY	M610, M611	R4300, R6700	100
▷	B-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	M6-21-427-OR	M610, M611	R4300, R6700	100
▷	B-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	M6-21-427-PL	M610, M611	R4300, R6700	100
▷	B-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	M6-21-427-RD	M610, M611	R4300, R6700	100
▷	B-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	M6-21-427-YL	M610, M611	R4300, R6700	100
▷	B-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	M6-21-427	M611, M610	R4300	100

*AW = Todo blanco/sin zona transparente.

La impresora M710 funciona con un juego diferente de cintas específicas. Para obtener más información, visite www.bradyeurope.com/M710




Consulte un índice de materiales detallado en las páginas 52-56.

Identificación de seguimiento del espécimen



Etiquetas para tubos/viales

- Las etiquetas para tubos de ensayo y viales están diseñadas para resistir disolventes extremos de laboratorio tales como xileno, etanol, alcohol y DMSO, garantizando que la identificación del espécimen siempre esté legible y que no se manche, se desgaste ni caiga.



Los colores de fondo de la columna de Referencia representan el color del material.

Las etiquetas se muestran por tamaño de vial/tubo y por orden de anchura de la etiqueta.


Diagrama	N.º de material Brady	Propiedades Especiales	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Longitud B (m)	Diámetro C (mm)	Área imprimible PW (mm)	Área imprimible PH (mm)	Referencia	Compatibilidad de la impresora	Cinta recomendada	Etiquetas por rollo
0,5 mLt												
○	B-499	F N A	9,53	-	9,14	-	-	-	M6C-375-499	M610, M611	R4300, R6200	1
⊙	B-499	F N A	12,70	-	9,14	-	-	-	M6C-500-499	M610, M611	R4300, R6200	1
▲	B-499	F N A	12,70	25,40	-	-	-	-	M6-47-499	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-498	F	R	19,05	12,70	-	-	-	BM-11-498	M610, M611, M710	R4300, R6000HF, R6200, R6900	5000
▲	B-499	F N A	20,96	9,53	-	-	-	-	M6-130-499	M610, M611	R4300, R6400	500
▲	B-499	F N A	22,86	12,70	-	-	-	-	M6-84-499	M610, M611	R4300, R6200	500
⊗	B-7425	F N A H	25,40	9,53	-	9,53	-	-	M6-98-7425	M610, M611	R4300, R6400	500
⊗	B-499	F A	25,40	9,53	-	9,53	-	-	M6-98-499	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-7425	F N A H	25,40	12,70	-	-	-	-	M6-17-7425	M610, M611	R4300, R6400	500
⊗	B-499	F A	25,40	12,70	-	9,53	-	-	M6-120-499	M610, M611	R4300, R6400	250
▷	B-427	F N S	25,40	63,50	-	-	25,40	19,05	M6-21-427	M611, M610	R4300	100
1,5 mLt												
⊗	B-499	F N A	-	-	-	9,53	-	-	M6-82-499-YL	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-492	F N H L	-	-	-	9,53	-	-	M6-82-492	M610, M611	R4300, R6400	500
▲	B-499	F N A	-	-	-	9,53	-	-	M6-82-499-OR	M610, M611	R4300, R6400	500
▲	B-499	F N A	-	-	-	9,53	-	-	M6-82-499-RD	M610, M611	R4300, R6400	500
⊗	B-499	F N A	-	-	-	9,53	-	-	M6-82-499	M610, M611	R4300, R6200	500
⊙	B-499	F N A	19,05	-	9,14	-	-	-	M6C-750-499	M610, M611	R4300, R6200	1
▲	B-7425	F N A H	25,40	19,05	-	-	-	-	M6-18-7425	M610, M611	R4300, R6400	250
▷	B-461	F N A H S L	95,25	19,05	-	-	25,40	25,40	M6-79-461	M610, M611	R4300, R6200	100
2,0 mLt												
⊗	B-499	F N A	-	-	-	12,70	-	-	M6-83-499	M610, M611	R4300, R6200	500
⊗	B-499	F N A	-	-	-	12,70	-	-	M6-83-499-YL	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-492	F N H L	-	-	-	12,70	-	-	M6-83-492	M610, M611	R4300, R6400	500
▲	B-499	F N A	-	-	-	12,70	-	-	M6-83-499-OR	M610, M611	R4300, R6400	500
▲	B-499	F N A	-	-	-	12,70	-	-	M6-83-499-RD	M610, M611	R4300, R6400	500
⊙	B-499	F N A	25,40	-	9,14	-	-	-	M6C-1000-499	M610, M611	R4300, R6200	1
▲	B-7425	F N A H	33,02	15,24	-	-	-	-	M6-199-7425	M610, M611	R4300, R6400	250
4,0 mLt												
▲	B-7425	F N A H	38,10	25,40	-	-	-	-	M6-31-7425	M610, M611	R4300, R6400	250
▲	B-499	F N A	38,10	31,75	-	-	-	-	M6-132-499	M610, M611	R4300, R6200	250
▲	B-7425	F N A H	48,26	38,10	-	-	-	-	M6-121-7425	M610, M611	R4300, R6400	100
▷	B-461	F N A H S L	66,68	25,40	-	-	25,40	25,40	M6-75-461-YL	M610, M611	R4300, R6200	100
▷	B-461	F N A H S L	66,68	25,40	-	-	25,40	25,40	M6-75-461	M610, M611	R4300, R6200	100
▷	B-461	F N A H S L	66,68	25,40	-	-	25,40	25,40	BM-75-461	M610, M611, M710	R4300, R6200, R6900	1000

La impresora M710 funciona con un juego diferente de cintas específicas. Para obtener más información, visite www.bradyeurope.com/M710

>>

Identificación de seguimiento del espécimen

Etiquetas para tubos/viales (continuación)



- F** Entorno de congelador
- N** Entorno de nitrógeno líquido
- A** Entorno de autoclave
- H** Baño de agua caliente (100 °C)
- S** Etiqueta autolaminada
- L** Etiqueta de perfil bajo (extremadamente delgada)
- R** Reposicionable

Los colores de fondo de la columna de Referencia representan el color del material.

Las etiquetas se muestran por tamaño de vial/tubo y por orden de anchura de la etiqueta.

Diagrama	N.º de material	Propiedades	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Longitud B (m)	Diámetro C (mm)	Área imprimible PW (mm)	Área imprimible PH (mm)	Referencia	Compatibilidad de la impresora	Cinta recomendada	Etiquetas por rollo
8,0 mL												
▲	B-498	F	R	19,05	25,40	-	-	-	BM-18-498	M610, M611, M710	R4300, R6000HF, R6200, R6900	2500
◇	B-494	F N H		25,40	9,53	-	9,53	25,40	M6-98-494-BL	M611, M610	R6400	500
◇	B-494	F N H		25,40	9,53	-	9,53	25,40	M6-98-494-GN	M611, M610	R6400	500
◇	B-494	F N H		25,40	9,53	-	9,53	25,40	M6-98-494-OR	M611, M610	R6400	500
◇	B-494	F N H		25,40	9,53	-	9,53	25,40	M6-98-494-PK	M611, M610	R6400	500
◇	B-494	F N H		25,40	9,53	-	9,53	25,40	M6-98-494-RD	M611, M610	R6400	500
◇	B-494	F N H		25,40	9,53	-	9,53	25,40	M6-98-494-YL	M611, M610	R6400	500
▲	B-494	F N H		25,40	12,70	-	-	25,40	M6-17-494-BL	M611, M610	R6400	500
▲	B-494	F N H		25,40	12,70	-	-	25,40	M6-17-494-GN	M611, M610	R6400	500
▲	B-494	F N H		25,40	12,70	-	-	25,40	M6-17-494-OR	M611, M610	R6400	500
▲	B-494	F N H		25,40	12,70	-	-	25,40	M6-17-494-PK	M611, M610	R6400	500
▲	B-494	F N H		25,40	12,70	-	-	25,40	M6-17-494-RD	M611, M610	R6400	500
▲	B-494	F N H		25,40	12,70	-	-	25,40	M6-17-494-YL	M611, M610	R6400	500
▲	B-494	F N H		25,40	25,40	-	-	25,40	M6-19-494-BL	M611, M610	R6400	250
▲	B-494	F N H		25,40	25,40	-	-	25,40	M6-19-494-GN	M611, M610	R6400	250
▲	B-494	F N H		25,40	25,40	-	-	25,40	M6-19-494-OR	M611, M610	R6400	250
▲	B-494	F N H		25,40	25,40	-	-	25,40	M6-19-494-PK	M611, M610	R6400	250
▲	B-494	F N H		25,40	25,40	-	-	25,40	M6-19-494-RD	M611, M610	R6400	250
▲	B-494	F N H		25,40	25,40	-	-	25,40	M6-19-494-YL	M611, M610	R6400	250
▷	B-427	F N S		25,40	66,68	-	-	25,40	M6-75-427	M610, M611	R4300	100
▲	B-490	F N H L		48,26	25,40	-	-	-	M6-78-490	M610, M611	R4300	250
25,0 mL												
▲	B-498	F	R	12,70	38,10	-	-	-	BM-29-498	M610, M611, M710	R4300, R6000HF, R6200, R6900	5000

La impresora M710 funciona con un juego diferente de cintas específicas. Para obtener más información, visite www.bradyeurope.com/M710

i Consulte un índice de materiales detallado en las páginas 52-56.


Identificación de seguimiento del espécimen



Etiquetas para tubos cónicos/grandes

- Brady ofrece varias etiquetas de identificación de muestras que son perfectas para identificar tubos cónicos. Son fáciles de manejar, tienen una gran flexibilidad y se pegan fácilmente envolviendo recipientes de muestras curvados. La etiqueta de identificación de la muestra se mantendrá pegada y legible, incluso cuando la muestra se guarda en un congelador o en nitrógeno líquido o se calienta en un autoclave.

- F** Entorno de congelador
- N** Entorno de nitrógeno líquido
- A** Entorno de autoclave
- H** Baño de agua caliente (100 °C)
- S** Etiqueta autolaminada
- L** Etiqueta de perfil bajo (extremadamente delgada)
- R** Re posicionable



Los colores de fondo de la columna de Referencia representan el color del material.

Las etiquetas se muestran por tamaño de vial/tubo y por orden de anchura de la etiqueta.

Diagrama	N.º de material Brady	Propiedades Especiales	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Longitud B (m)	Área imprimible PW (mm)	Área imprimible PH (mm)	Referencia	Compatibilidad de la impresora	Cinta recomendada	Etiquetas por rollo
0,5 mLt											
▲	B-423	F A	12,70	12,70	-	-	-	M6-7-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	500
▲	B-423	F A H	12,70	12,70	-	-	-	BM-7-423	M610, M611, M710	R6000HF, R6900	5000
▲	B-499	F N A	22,86	12,70	-	-	-	M6-84-499	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-423	F A	25,40	12,70	-	-	-	M6-17-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	500
▷	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	M6-21-427	M611, M610	R4300	100
1,5 mLt											
○	B-430	F A H	12,70	-	15,24	-	-	M6C-500-430	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	1
▲	B-423	F A	25,40	4,75	-	-	-	M6-14-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	750
▲	B-423	F A	25,40	6,99	-	-	-	M6-15-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	750
▷	B-461	F N A H S L	41,28	15,24	-	25,40	15,24	M6-76-461	M610, M611	R4300, R6200	250
4,0 mLt											
▲	B-499	F N A	12,70	38,10	-	-	-	M6-29-499	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-499	F N A	38,10	19,05	-	-	-	M6-30-499	M610, M611	R4300, R6200	250
▲	B-423	F A	38,10	25,40	-	-	-	M6-31-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	250
▲	B-499	F N A	38,10	25,40	-	-	-	M6-31-499	M610, M611	R4300, R6200	250
▷	B-461	F N A H S L	66,68	25,40	-	25,40	25,40	BM-75-461	M610, M611, M710	R4300R6200R6900	1000
8,0 mLt											
▲	B-423	F A H	25,40	50,80	-	-	-	BM-20-423	M610, M611, M710	R6000HF, R6900	1000
▲	B-488	F A	48,26	25,40	-	-	-	M6-78-488	M610, M611	R4300	250
▲	B-499	F N A	48,26	25,40	-	-	-	M6-78-499	M610, M611	R4300R6200	250
15,0 mLt											
▲	B-423	F A	25,40	50,80	-	-	-	M6-20-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	100
▲	B-490	F N H L	38,10	55,88	-	-	-	M6-113-490	M610, M611	R4300	100
▲	B-423	F A	76,20	25,40	-	-	-	M6-22-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	100
25,0 mLt											
▲	B-498	F R	12,70	38,10	-	-	-	BM-29-498	M610, M611, M710	R4300, R6000HF, R6200, R6900	5000
▲	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	M6-29-498	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200, R6600	500
▷	B-461	F N A H S L	88,90	38,10	-	25,40	15,24	M6-77-461	M610, M611	R4300R6200	100
50,0 mLt											
▷	B-427	F N S	19,05	38,10	-	19,05	12,70	BM-30-427	M610, M611, M710	R4300	2500
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	M6C-1000-439	M610, M611	R4400, R6000HF	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	M6C-1000-439-OR	M610, M611	R4400, R6000HF	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	M6C-1000-439-RD	M610, M611	R4400, R6000HF	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	M6C-1000-439-YL	M610, M611	R4400, R6000HF	1
▲	B-430	F A H	25,40	12,70	-	-	-	M6-17-430	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	500
▷	B-427	F N S	25,40	38,10	-	25,40	12,70	BM-31-427	M610, M611, M710	R4300R6900	2500
▲	B-427	F N	38,10	19,05	-	-	-	M6-30-427-AW	M610, M611	R4300	250
▲	B-498	F R	38,10	25,40	-	-	-	M6-31-498	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200, R6600	250
▲	B-490	F N H L	38,10	98,43	-	-	-	M6-114-490	M610, M611	R4300	100
▲	B-427	F N	48,26	25,40	-	-	-	M6-78-427-AW	M610, M611	R4300	250


*AW = Todo blanco/sin zona transparente. La impresora M710 funciona con un juego diferente de cintas específicas. Para obtener más información, visite www.bradyeurope.com/M710

Marcado del proceso del espécimen

Etiquetas para centrifugadora/microcentrifugadora

- Brady ofrece una amplia gama de etiquetas para centrifugadora, Eppendorf y PCR. Al aplicar una etiqueta autolaminada, le recomendamos que evite tocar la cara adhesiva de la etiqueta al pegarla alrededor de un vial o tubo para asegurar la máxima adherencia.

- F** Entorno de congelador
- N** Entorno de nitrógeno líquido
- A** Entorno de autoclave
- H** Baño de agua caliente (100 °C)
- S** Etiqueta autolaminada
- L** Etiqueta de perfil bajo (extremadamente delgada)
- R** Reposicionable



Los colores de fondo de la columna de Referencia representan el color del material.

Las etiquetas se muestran por tamaño de vial/tubo y por orden de anchura de la etiqueta.

Diagrama	N.º de material Brady	Propiedades Especiales	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Longitud B (m)	Diámetro C (mm)	Área imprimible PW (mm)	Área imprimible PH (mm)	Referencia	Compatibilidad de la impresora	Cinta recomendada	Etiquetas por rollo
0,5 mLt												
⊙	B-461	F N A H S L	9,53	-	15,24	-	-	-	M6C-375-461	M610, M611	R4300, R6200	1
⊙	B-461	F N A H S L	12,70	-	15,24	-	-	-	M6C-500-461	M610, M611	R4300, R6200	1
⊙	B-492	F N H L	12,70	-	15,24	-	-	-	M6C-500-492	M610, M611	R4400, R6000HF	1
▲	B-499	F N A	19,05	12,70	-	-	-	-	BM-11-499	M610, M611, M710	R4300, R6000HF, R6200, R6900	5000
▲	B-498	F	R	19,05	12,70	-	-	-	M6-11-498	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200, R6600	500
▲	B-499	F N A	19,05	12,70	-	-	-	-	M6-11-499	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-498	F	R	19,05	12,70	-	-	-	BM-11-498	M610, M611, M710	R4300, R6000HF, R6200, R6900	5000
▲	B-492	F N H L	20,96	9,53	-	-	-	-	M6-130-492	M610, M611	R4300, R6400	500
⊘	B-492	F H L	22,86	12,70	-	12,70	-	-	M6-117-492	M610, M611	R4300, R6400	500
⊘	B-499	F A	22,86	12,70	-	12,70	-	-	M6-117-499	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-498	F	R	25,40	9,53	-	-	-	M6-16-498	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200, R6600	500
▲	B-499	F N A	25,40	9,53	-	-	-	-	M6-16-499	M610, M611	R4300, R6200	500
⊘	B-492	F H L	25,40	9,53	-	9,53	-	-	M6-98-492	M610, M611	R4300, R6400	500
⊘	B-499	F A	25,40	9,53	-	9,53	-	-	M6-98-499	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-492	F N H L	25,40	12,70	-	-	-	-	M6-17-492	M610, M611	R4300, R6400	500
⊘	B-492	F H L	25,40	12,70	-	9,53	-	-	M6-120-492	M610, M611	R4300, R6400	250
▷	B-427	F N S	25,40	63,50	-	-	25,40	19,05	M6-21-427	M611, M610	R4300	100
▷	B-461	F N A H S L	28,58	12,70	-	-	19,05	12,70	M6-122-461	M610, M611	R4300, R6200	500
▷	B-461	F N A H S L	38,10	4,75	-	-	17,78	4,75	M6-108-461	M610, M611	R4300, R6200	750
▷	B-461	F N A H S L	41,91	12,70	-	-	19,05	12,70	M6-202-461	M610, M611	R4300, R6200	500
▷	B-461	F N A H S L	45,72	12,70	-	-	19,05	12,70	M6-72-461	M610, M611	R4300, R6200	500
▷	B-461	F N A H S L	55,88	12,70	-	-	19,05	12,70	M6-74-461	M610, M611	R4300, R6200	100
1,5 mLt												
▷	B-461	F N A H S L	28,58	9,53	-	-	19,05	9,53	M6-123-461	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-490	F N H L	31,75	9,53	-	-	-	-	M6-112-490	M610, M611	R4300	500
▷	B-461	F N A H S L	41,28	15,24	-	-	25,40	15,24	M6-76-461	M610, M611	R4300, R6200	250
▷	B-461	F N A H S L	45,72	9,53	-	-	19,05	9,53	M6-73-461	M610, M611	R4300, R6200	500
▷	B-461	F N A H S L	45,72	15,24	-	-	25,40	15,24	M6-201-461	M610, M611	R4300, R6200	100
2,0 mLt												
▷	B-427	F N S	12,70	55,88	-	-	12,70	19,05	M6-74-427	M610, M611	R4300	100
▲	B-492	F N H L	22,86	25,40	-	-	-	-	M6-156-492	M610, M611	R4300, R6400	250
▲	B-492	F N H L	25,40	25,40	-	-	-	-	M6-19-492	M610, M611	R4300, R6400	250
▷	B-461	F N A H S L	44,45	25,40	-	-	25,40	25,40	M6-203-461	M610, M611	R4300, R6200	100

La impresora M710 funciona con un juego diferente de cintas específicas. Para obtener más información, visite www.bradyeurope.com/M710


>>

Marcado del proceso del espécimen



Etiquetas para centrifugadora/microcentrifugadora (continuación)


- F** Entorno de congelador
- N** Entorno de nitrógeno líquido
- A** Entorno de autoclave
- H** Baño de agua caliente (100 °C)
- S** Etiqueta autolaminada
- L** Etiqueta de perfil bajo (extremadamente delgada)
- R** Reubicable



Las etiquetas se muestran por tamaño de vial/tubo y por orden de anchura de la etiqueta.


Los colores de fondo de la columna de Referencia representan el color del material.

Diagrama	N.º de material Brady	Propiedades Especiales	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Longitud B (m)	Diámetro C (mm)	Área imprimible PW (mm)	Área imprimible PH (mm)	Referencia	Compatibilidad de la impresora	Cinta recomendada	Etiquetas por rollo
4,0 mLt												
▲	B-492	F N H L	12,70	41,91	-	-	-	-	M6-124-492	M610, M611	R4300, R6400	500
◆	B-492	F H L	15,24	41,28	-	9,53	-	-	M6-205-492	M610, M611	R4300, R6400	250
▲	B-490	F N H L	41,28	15,24	-	-	-	-	M6-76-490	M610, M611	R4300	250
8,0 mLt												
▶	B-461	F N A H S L	15,24	66,68	-	-	25,40	15,24	M6-86-461	M610, M611	R4300, R6200	100
▲	B-492	F N H L	25,40	44,45	-	-	-	-	M6-203-492	M610, M611	R4300, R6400	250
15,0 mLt												
▲	B-492	F N H L	25,40	48,26	-	-	-	-	M6-204-492	M610, M611	R4300, R6400	250
▶	B-461	F N A H S L	63,50	38,10	-	-	19,05	38,10	M6-157-461	M610, M611	R4300, R6200	100



Etiquetas de portaobjetos

- Brady ofrece etiquetas específicamente diseñadas para identificar portaobjetos y para resistir la exposición a productos químicos agresivos durante el proceso de tinción de portaobjetos. Funcionan bien en el proceso de tinción de portaobjetos con hematoxilina y eosina y ofrecen una resistencia química superior que también resulta útil en otros contextos de laboratorio.



Las etiquetas se muestran por orden de anchura de la etiqueta.

Los colores de fondo de la columna de Referencia representan el color del material.



Diagrama	N.º de material Brady	Propiedades Especiales	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Referencia	Compatibilidad de la impresora	Cinta recomendada	Etiquetas por rollo
▲	B-488	F A	19,05	22,86	M6-80-488	M610, M611	R4300	250
▲	B-481	F H	22,86	9,53	M6-195-481	M610, M611	R6400	500
▲	B-481	F H	22,86	19,05	M6-194-481	M610, M611	R6400	250
▲	B-481	F H	22,86	22,86	M6-97-481	M610, M611	R6400	250
▲	B-488	F A	22,86	22,86	M6-97-488	M610, M611	R4300	250

La impresora M710 funciona con un juego diferente de cintas específicas. Para obtener más información, visite www.bradyeurope.com/M710

Identificación de almacenamiento del espécimen

Viales y tubos criogénicos

- Brady ofrece una gama de etiquetas diseñadas específicamente para identificar muestras de laboratorio para la criopreservación. Estas etiquetas se pueden aplicar a muestras a temperatura ambiente o ya congeladas, pero con una pequeña superposición. La etiqueta se mantendrá legible y se pegará al recipiente de muestras durante el procesamiento, incluso aunque se exponga a un calor extremo o a productos químicos como DMSO, xileno y etanol, asegurando una identificación de muestras segura en las condiciones de laboratorio más complicadas.



Las etiquetas se muestran por tamaño de vial/tubo y por orden de anchura de la etiqueta.

Los colores de fondo de la columna de Referencia representan el color del material.

Diagrama	N.º de material Brady	Propiedades Especiales	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Diámetro C (mm)	Área imprimible PW (mm)	Área imprimible PH (mm)	Referencia	Compatibilidad de la impresora	Cinta recomendada	Etiquetas por rollo
0,5 mLt											
▲	B-499	F N A	19,05	12,70	-	-	-	BM-11-499	M610, M611, M710	R4300, R6000HF, R6200, R6900	5000
▲	B-499	F N A	19,05	12,70	-	-	-	M6-11-499	M610, M611	R4300, R6200	500
⚡	B-499	F A	22,86	12,70	12,70	-	-	M6-117-499	M610, M611	R4300, R6200	500
⚡	B-499	F A	25,40	9,53	9,53	-	-	M6-98-499	M610, M611	R4300, R6200	500
▷	B-461	F N A H S L	55,88	12,70	-	19,05	12,70	M6-74-461	M610, M611	R4300, R6200	100
1,5 mLt											
▷	B-461	F N A H S L	41,28	15,24	-	25,40	15,24	M6-76-461	M610, M611	R4300, R6200	250
▷	B-461	F N A H S L	95,25	19,05	-	25,40	25,40	M6-79-461	M610, M611	R4300, R6200	100
2,0 mLt											
▷	B-427	F N S	12,70	55,88	-	12,70	19,05	M6-74-427	M610, M611	R4300	100
4,0 mLt											
▲	B-490	F N H L	41,28	15,24	-	-	-	M6-76-490	M610, M611	R4300	250
▷	B-461	F N A H S L	66,68	25,40	-	25,40	25,40	M6-75-461-YL	M610, M611	R4300, R6200	100
▷	B-461	F N A H S L	66,68	25,40	-	25,40	25,40	M6-75-461	M610, M611	R4300, R6200	100
8,0 mLt											
▷	B-461	F N A H S L	15,24	66,68	-	25,40	15,24	M6-86-461	M610, M611	R4300, R6200	100
◇	B-494	F N H	25,40	9,53	9,53	25,40	6,35	M6-98-494-BL	M611, M610	R6400	500
◇	B-494	F N H	25,40	9,53	9,53	25,40	6,35	M6-98-494-GN	M611, M610	R6400	500
◇	B-494	F N H	25,40	9,53	9,53	25,40	6,35	M6-98-494-OR	M611, M610	R6400	500
◇	B-494	F N H	25,40	9,53	9,53	25,40	6,35	M6-98-494-PK	M611, M610	R6400	500
◇	B-494	F N H	25,40	9,53	9,53	25,40	6,35	M6-98-494-RD	M611, M610	R6400	500
◇	B-494	F N H	25,40	9,53	9,53	25,40	6,35	M6-98-494-YL	M611, M610	R6400	500
▲	B-494	F N H	25,40	12,70	-	25,40	9,53	M6-17-494-BL	M611, M610	R6400	500
▲	B-494	F N H	25,40	12,70	-	25,40	9,53	M6-17-494-GN	M611, M610	R6400	500
▲	B-494	F N H	25,40	12,70	-	25,40	9,53	M6-17-494-OR	M611, M610	R6400	500
▲	B-494	F N H	25,40	12,70	-	25,40	9,53	M6-17-494-PK	M611, M610	R6400	500
▲	B-494	F N H	25,40	12,70	-	25,40	9,53	M6-17-494-RD	M611, M610	R6400	500
▲	B-494	F N H	25,40	12,70	-	25,40	9,53	M6-17-494-YL	M611, M610	R6400	500
▲	B-494	F N H	25,40	25,40	-	25,40	22,23	M6-19-494-BL	M611, M610	R6400	250
▲	B-494	F N H	25,40	25,40	-	25,40	22,23	M6-19-494-GN	M611, M610	R6400	250
▲	B-494	F N H	25,40	25,40	-	25,40	22,23	M6-19-494-OR	M611, M610	R6400	250
▲	B-494	F N H	25,40	25,40	-	25,40	22,23	M6-19-494-PK	M611, M610	R6400	250
▲	B-494	F N H	25,40	25,40	-	25,40	22,23	M6-19-494-RD	M611, M610	R6400	250
▲	B-494	F N H	25,40	25,40	-	25,40	22,23	M6-19-494-YL	M611, M610	R6400	250
▷	B-427	F N S	25,40	66,68	-	25,40	25,40	M6-75-427	M610, M611	R4300	100
▲	B-490	F N H L	48,26	25,40	-	-	-	M6-78-490	M610, M611	R4300	250
25,0 mLt											
▲	B-498	F R	12,70	38,10	-	-	-	BM-29-498	M610, M611, M710	R4300, R6000HF, R6200, R6900	5000
▲	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	M6-29-498	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200, R6600	500
▷	B-461	F N A H S L	88,90	38,10	-	25,40	15,24	M6-77-461	M610, M611	R4300, R6200	100


La impresora M710 funciona con un juego diferente de cintas específicas. Para obtener más información, visite www.bradyeurope.com/M710

Identificación de almacenamiento del espécimen



Etiquetas para placas de pocillos

- Cuando es necesario realizar un seguimiento completo de una colección de muestras, Brady tiene una solución para la identificación de placas de pocillos. Nuestras etiquetas para placas de pocillos garantizan que el texto y el código de barras serán totalmente legibles en la mayoría de entornos de laboratorio.



- F** Entorno de congelador
- N** Entorno de nitrógeno líquido
- A** Entorno de autoclave
- H** Baño de agua caliente (100 °C)
- S** Etiqueta autolaminada
- L** Etiqueta de perfil bajo (extremadamente delgada)
- R** Reposicionable

Las etiquetas se muestran por orden de anchura de la etiqueta.

Los colores de fondo de la columna de Referencia representan el color del material.

Diagrama	N.º de material Brady	Propiedades Especiales	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Longitud B (m)	Referencia	Compatibilidad de la impresora	Cinta recomendada	Etiquetas por rollo
▲	B-7425	F N A H	6,35	50,80	-	M6-2-7425	M610, M611	R4300, R6400	100
⊙	B-430	F A H	12,70	-	15,24	M6C-500-430	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	1
▲	B-423	F A	12,70	12,70	-	M6-7-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	500
▲	B-423	F A H	12,70	12,70	-	BM-7-423	M610, M611, M710	R6000HF, R6900	5000
▲	B-499	F N A	12,70	38,10	-	M6-29-499	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-498	F	R	12,70	38,10	BM-29-498	M610, M611, M710	R4300, R6000HF, R6200, R6900	5000
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	M6C-1000-439	M610, M611	R4400, R6000HF	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	M6C-1000-439-OR	M610, M611	R4400, R6000HF	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	M6C-1000-439-RD	M610, M611	R4400, R6000HF	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	M6C-1000-439-YL	M610, M611	R4400, R6000HF	1
▲	B-423	F A	25,40	4,75	-	M6-14-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	750
▲	B-423	F A	25,40	6,99	-	M6-15-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	750
▲	B-423	F A	25,40	12,70	-	M6-17-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	500
▲	B-430	F A H	25,40	12,70	-	M6-17-430	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	500
▲	B-498	F	R	25,40	12,70	M6-17-498	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200, R6600	500
▲	B-490	F N H L	25,40	44,45	-	M6-203-490	M610, M611	R4300	250
▲	B-423	F A	25,40	50,80	-	M6-20-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	100
▲	B-498	F	R	38,10	12,70	M6-29-498	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200, R6600	500
▲	B-427	F N	38,10	19,05	-	M6-30-427-AW	M610, M611	R4300	250
▲	B-499	F N A	38,10	19,05	-	M6-30-499	M610, M611	R4300, R6200	250
▲	B-423	F A	38,10	25,40	-	M6-31-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	250
▲	B-498	F	R	38,10	25,40	M6-31-498	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200, R6600	250
▲	B-499	F N A	38,10	25,40	-	M6-31-499	M610, M611	R4300, R6200	250
▲	B-490	F N H L	38,10	55,88	-	M6-113-490	M610, M611	R4300	100
▲	B-490	F N H L	38,10	98,43	-	M6-114-490	M610, M611	R4300	100
▲	B-488	F A	48,26	6,35	-	M6-81-488	M610, M611	R4300	750
▲	B-499	F N A	48,26	6,35	-	M6-81-499	M610, M611	R4300, R6200	750
▲	B-427	F N	48,26	25,40	-	M6-78-427-AW	M610, M611	R4300	250
▲	B-488	F A	48,26	25,40	-	M6-78-488	M610, M611	R4300	250
▲	B-499	F N A	48,26	25,40	-	M6-78-499	M610, M611	R4300, R6200	250
▲	B-423	F A	50,80	6,35	-	M6-2-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	100
▲	B-423	F A	76,20	25,40	-	M6-22-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	100

*AW = Todo blanco/sin zona transparente.

La impresora M710 funciona con un juego diferente de cintas específicas. Para obtener más información, visite www.bradyeurope.com/M710


Identificación de laboratorio de producción eficiente

Frascos/matracas y placas

- Las etiquetas de Brady para frascos, matracas y placas son fáciles de manejar y flexibles. Esto permite colocar las etiquetas en recipientes curvados y que se mantengan pegadas y legibles incluso después de estar sometidas a congelación, nitrógeno líquido y calor.



- F** Entorno de congelador
- N** Entorno de nitrógeno líquido
- A** Entorno de autoclave
- H** Baño de agua caliente (100 °C)
- S** Etiqueta autolaminada
- L** Etiqueta de perfil bajo (extremadamente delgada)
- R** Reposicionable



Las etiquetas se muestran por orden de anchura de la etiqueta.

Los colores de fondo de la columna de Referencia representan el color del material.

Diagrama	N.º de material Brady	Propiedades Especiales	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Longitud B (m)	Referencia	Compatibilidad de la impresora	Cinta recomendada	Etiquetas por rollo
⊙	B-430	F A H	12,70	-	15,24	M6C-500-430	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	1
▲	B-423	F A	12,70	12,70	-	M6-7-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	500
▲	B-498	F R	12,70	12,70	-	M6-7-498	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200, R6600	500
▲	B-499	F N A	12,70	12,70	-	M6-7-499	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-423	F A H	12,70	12,70	-	BM-7-423	M610, M611, M710	R6000HF, R6900	5000
▲	B-499	F N A	12,70	38,10	-	M6-29-499	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-490	F N H L	15,24	45,72	-	M6-126-490	M610, M611	R4300	250
▲	B-432	F A	19,05	12,70	-	M6-11-432	M610, M611	R4400, R6000HF	500
▲	B-499	F N A	22,86	12,70	-	M6-84-499	M610, M611	R4300, R6200	500
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	M6C-1000-439	M610, M611	R4400, R6000HF	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	M6C-1000-439-OR	M610, M611	R4400, R6000HF	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	M6C-1000-439-RD	M610, M611	R4400, R6000HF	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	M6C-1000-439-YL	M610, M611	R4400, R6000HF	1
▲	B-423	F A	25,40	4,75	-	M6-14-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	750
▲	B-423	F A	25,40	6,99	-	M6-15-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	750
▲	B-432	F A	25,40	12,70	-	M6-17-432	M610, M611	R4400, R6000HF	500
▲	B-423	F A	25,40	12,70	-	M6-17-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	500
▲	B-430	F A H	25,40	12,70	-	M6-17-430	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	500
▲	B-498	F R	25,40	12,70	-	M6-17-498	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200, R6600	500
▲	B-7351	F	25,40	12,70	-	M6-17-7351	M611, M610	R6000HF, R6200	500
▲	B-498	F R	25,40	31,75	-	M6-103-498	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200, R6600	250
▲	B-423	F A H	25,40	50,80	-	BM-20-423	M610, M611, M710	R6000HF, R6900	1000
▲	B-423	F A	25,40	50,80	-	M6-20-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	100
▲	B-7351	F	25,40	50,80	-	M6-20-7351	M611, M610	R6000HF, R6200	100
▲	B-498	F R	38,10	12,70	-	M6-29-498	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200, R6600	500
▲	B-427	F N	38,10	19,05	-	M6-30-427-AW	M610, M611	R4300	250
▲	B-499	F N A	38,10	19,05	-	M6-30-499	M610, M611	R4300, R6200	250
▲	B-490	F N H L	38,10	55,88	-	M6-113-490	M610, M611	R4300	100
▲	B-490	F N H L	38,10	98,43	-	M6-114-490	M610, M611	R4300	100
▲	B-427	F N	48,26	25,40	-	M6-78-427-AW	M610, M611	R4300	250
▲	B-488	F A	48,26	25,40	-	M6-78-488	M610, M611	R4300	250
▲	B-499	F N A	48,26	25,40	-	M6-78-499	M610, M611	R4300, R6200	250
▲	B-423	F A	76,20	25,40	-	M6-22-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	100
▲	B-351	F	76,20	48,26	-	M6-37-351	M611, M610	R6000HF, R6200	100

*AW = Todo blanco/sin zona transparente.


La impresora M710 funciona con un juego diferente de cintas específicas. Para obtener más información, visite www.bradyeurope.com/M710

Identificación de laboratorio de producción eficiente

Etiquetas solubles en agua

La etiqueta de papel soluble en agua B-403 es autoadhesiva y extremadamente fácil de aplicar. En contacto con agua caliente, la etiqueta se disuelve por completo en 30 segundos sin causar daños en la superficie en la que se había aplicado y sin dejar residuos. La etiqueta soluble en agua se adhiere bien a la mayoría de superficies, incluyendo el vidrio, acero inoxidable, aluminio, plástico y otros materiales. Esto convierte a esta etiqueta en una gran solución que permite la identificación a corto plazo para contenedores, cajas y objetos de cristal con un mínimo de residuos.

- F** Entorno de congelador
- N** Entorno de nitrógeno líquido
- A** Entorno de autoclave
- H** Baño de agua caliente (100 °C)
- S** Etiqueta autolaminada
- L** Etiqueta de perfil bajo (extremadamente delgada)
- R** Reposicionable



Los colores de fondo de la columna de Referencia representan el color del material.

Diagrama	N.º de material Brady	Propiedades Especiales	Anchura A (mm)	Longitud B (m)	Referencia	Compatibilidad de la impresora	Cinta recomendada	Etiquetas por rollo
⊙	B-403	R	19,05	15,24	M6C-750-403	M610, M611	R4300	1
⊙	B-403	R	38,10	15,24	M6C-1500-403	M610, M611	R4300	1



¡Vea el vídeo!



Iconos de rendimiento de los productos

La implementación de Brady de una serie de iconos de atributos permite a los clientes obtener, de un vistazo, información sobre los atributos de rendimiento de cada uno de los materiales de las etiquetas. Busque estos iconos para identificar fácilmente las características de rendimiento de productos que mejor se adapten a sus necesidades.



¿Desea obtener más información?

Hay fichas de especificaciones técnicas completas disponibles en www.bradyeurope.com/tds para toda la gama de etiquetas fiables de identificación de Brady. Pueden encontrarse fácilmente introduciendo un número B específico de la etiqueta. Los números B relevantes para su impresora se detallan en las páginas 52 a 57 de este folleto.



Etiquetas WorkHorse



Serie MetaLabel



Serie ToughBond



Serie Defender



Serie CleanLift



Serie UltraTemp

	Etiquetas WorkHorse	Serie MetaLabel	Serie ToughBond	Serie Defender	Serie CleanLift	Serie UltraTemp
Resistencia a abrasiones	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Disipación electrostática	✓	-	-	-	-	✓
Resistencia a aceites y combustibles	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Resistencia a altas temperaturas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Resistencia a bajas temperaturas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Removible	-	-	-	-	✓	-
Resistencia a disolventes y productos químicos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Indicación de manipulación	-	-	-	✓	-	-
Adhesivo altamente adherente	-	✓	✓	-	-	-



Etiquetas WorkHorse



Serie MetaLabel



Serie ToughBond



Serie Defender



Serie CleanLift



Serie UltraTemp

	Etiquetas WorkHorse	Serie MetaLabel	Serie ToughBond	Serie Defender	Serie CleanLift	Serie UltraTemp
UL/CSA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Identificación de equipos/componentes	✓	✓	✓	✓	✓	-
Código de barras/códigos de datos	✓	✓	✓	-	✓	✓
Seguimiento de inventario	✓	-	✓	-	✓	-
Seguimiento de activos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Placa de características	✓	✓	✓	-	✓	-
Identificación general	✓	-	✓	-	✓	-
Sobrelaminado	✓	-	✓	-	✓	-
Adhesivo altamente adherente	-	✓	✓	-	-	-
Identificación de placa de circuitos/alta temperatura	✓	-	-	-	✓	✓
Indicación de manipulación	-	-	-	✓	-	-
DoD UID*	-	-	✓	-	-	✓

* El programa DoD UID (programa de identificador único del departamento de Defensa, por sus siglas en inglés) es el método de seguimiento de activos usado para gestionar el inventario en la cadena de suministro de Defensa.

Índice maestro de materiales

Esta sección ofrece una referencia rápida de los materiales de Brady listados en este catálogo, incluyendo sus características básicas, aplicaciones y cumplimiento con la normativa, cuando sea el caso.

Si desea información más detallada sobre las características y el rendimiento de los materiales, consulte la hoja de datos técnicos de cada material en www.bradyeurope.com/tds.

N.º de material Brady	Material	Acabado	Color	Temperatura		Atributos de rendimiento	Especificaciones y aplicaciones	Aprobaciones / normativas
				Min.	Max.			
B-109	Poliétileno	Mate	Blanco	-40 °C	49 °C		Material de etiqueta de polietileno blanco con acabado mate. Excelente etiqueta multifuncional para identificar cables multiconductores, inventario, aviso de seguridad para reparaciones y fabricación en curso. Buena resistencia a la intemperie, resistencia a la humedad y legibilidad tras la exposición a disolventes.	—
B-342	Polioléfina termorretráctil	Mate	Blanco	-55 °C	130,6 °C		Manguito para marcado de cables termorretráctil en una proporción 3:1 que se ajustan perfectamente alrededor de los cables para su identificación y protección. Resistentes al borrado e ignífugos. También disponibles en amarillo y negro.	Reconocido por UL según UL224; SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Clase 1)SAE AS-81531
B-345	Manguito de fluoruro de polivinilideno termorretráctil de alta temperatura	Mate	Blanco	-70 °C	130,6 °C		Manguito termorretráctil en una proporción 2:1 para el marcado de cables específicamente diseñado para altas temperaturas y aplicaciones de desgasificación de vacío bajo. Estos manguitos termorretráctiles para el marcado de cables están hechos de PVDF irradiado para altas temperaturas. También disponible en negro.	NASA SP-R-0022A Gaz Çıkış Performansı; SAE-AMS-DTL-23053/18 (Snif 2); SAE AS-81531MIL-STD-202G Método 215K
B-348	Polioléfina	Mate	Blanco	-55 °C	135 °C		La etiqueta sin adhesivo para transporte público cumple los requisitos de emisiones mínimas de humo y halógenos de las normas para uso subterráneo más estrictas relativas a los vehículos de transporte público. Esta etiqueta sin adhesivo es una solución práctica que permite a los fabricantes de transporte público identificar cables gruesos y mazos de cable.	—
B-362	Vinilo metalizado a prueba de manipulaciones	Brillo	Plateado	-70 °C	80 °C		Diseñada para fracturarse fácilmente, mostrando así señales de manipulación del producto y evitando que se retire la etiqueta por completo. Tenga cuidado al separarla de su forro, ya que el material es muy frágil.	—
B-390	Encarte rígido	Mate	Blanco	-40 °C	100 °C		Diseñada para ser imprimida y fijada en un cable utilizando los soportes de PVC extruido y transparente de Brady para el marcado de cables.	Libre de halógenos (DIN VDE 0472/parte 815)
B-403	Papel	Mate	Negro sobre blanco	-70 °C	100 °C		Papel soluble blanco. Se disuelve completamente en agua sin dejar residuos adhesivos, ideal para aplicaciones de etiquetado temporales.	—
B-412	Polipropileno	Mate	Blanco	-40 °C	100 °C		Material de etiqueta de polipropileno blanco con acabado mate. Aporta una alta legibilidad de la impresión y una gran fuerza de tensión.	—
B-414	Poliéster	Mate	Blanco	-40 °C	50 °C			—
B-417	Vinilo autolaminado	Mate	Blanco, transparente	-40 °C	70 °C		Proteja la identificación de los cables con este marcador autolaminado con adhesivo extrafuerte. El adhesivo extrafuerte hace que estos marcadores sean ideales para cables de diámetro pequeño. Presenta un área imprimible en blanco y un faldón transparente que envuelve el marcador.	UL reconocido conforme a la norma UL969 de marcado y etiquetado al imprimirse con las cintas de la serie R4300 y R7950 de Brady. Consulte los archivos de UL MH62024 para obtener detalles específicos. En el momento de la compra, los clientes de Brady deben especificar si necesitan etiquetas B-417 con reconocimiento de UL. Brady vende tanto etiquetas B-417 con reconocimiento UL como etiquetas sin esta aprobación, en función de las necesidades del cliente.
B-422	Poliéster	Brillo	Blanco	-40 °C	100 °C		Diseñado para soportar la exposición a disolventes. Se utiliza para la identificación de componentes, códigos de barras y seguimiento de activos e inventario.	Reconocido por UL; Aceptado por CSA
B-422/B-966B	Poliéster	Brillo	Blanco	-40 °C	100 °C		Se suministra con un sobrelaminado separado montado en el revestimiento debajo de la etiqueta para que la etiqueta se pueda imprimir primero.	—



WorkHorse™ Labels



MetaLabel™ Series



ToughBond™ Series



Defender™ Series



CleanLift™ Series



UltraTemp™ Series



Resistencia a abrasiones



Disipación electrostática



Resistencia a aceites y combustibles



Resistencia a altas temperaturas



Resistencia a bajas temperaturas



Removible



Resistencia a disolventes y productos químicos



Indicación de manipulación



Adhesivo altamente adherente

N.º de material Brady	Material	Acabado	Color	Temperatura		Atributos de rendimiento	Especificaciones y aplicaciones	Aprobaciones / normativas
				Min.	Max.			
B-423	Poliéster	Brillo	Blanco	-70 °C	110 °C		Ampliamente utilizado en la identificación de componentes, códigos de barras y seguimiento de activos e inventario.	Reconocido por UL; Aceptado por CSA; aprobado por AGA; Libre de halógenos (DIN VDE 0472/part 815)
B-424	Papel	Mate	Blanco	-40 °C	50 °C		Material de papel blanco con acabado mate y capa superior suave para la impresión por transferencia térmica. Buen contraste y resistencia a las manchas para la impresión térmica de códigos de barras. Se utiliza para aplicaciones de etiquetado de uso general.	—
B-424/B-966B	Papel con sobrelaminado de poliéster	Brillo	Blanco	-40 °C	50 °C		Se suministra con un sobrelaminado separado montado en el revestimiento debajo de la etiqueta para que la etiqueta se pueda imprimir primero.	—
 B-425A	Polipropileno	Mate	Blanco	-70 °C	80 °C	  	Material de polipropileno blanco con acabado mate para impresión por transferencia térmica o aplicaciones de escritura. Excelente resistencia a los disolventes y rendimiento de impresión; no recomendado para su uso a largo plazo en exteriores.	Reconocido por UL; Aceptado por CSA; Libre de halógenos (DIN VDE 0472/parte 815)
B-427	Vinilo autolaminado	Mate	Blanco, transparente	-40 °C	60 °C		Material autolaminado, imprimible por transferencia térmica. Estas etiquetas tienen un área imprimible con un «faldón» transparente que recubre el marcador. Este «faldón» sirve como laminado para proteger la impresión. Resistencia superior a abrasiones, disolventes, agua, aceites y suciedad. También disponible en gris, marrón, verde, amarillo, azul, rojo, lila y naranja.	Reconocimiento de UL para la norma UL969 de marcado y etiquetado al imprimirse con la serie R4300 y las cintas R6200 de Brady. Consulte los archivos de UL MH17154 para obtener detalles específicos. En el momento de la compra, los clientes de Brady deben especificar si necesitan etiquetas B-427 con reconocimiento de UL. Brady vende tanto etiquetas B-427 con reconocimiento de UL como etiquetas sin esta aprobación, en función de las necesidades del cliente.
 B-428	Poliéster metalizado	Mate	Gris claro	-70 °C	120 °C	    	Poliéster metalizado imprimible por transferencia térmica y acabado mate. Soporta los disolventes y los cambios de temperatura. Excelente para aplicaciones en placas de características y de números de serie con calidad de placa de identificación y acabado con aspecto metálico.	Reconocido por UL; Aceptado por CSA; Aprobado por AGA; Libre de halógenos (DIN VDE 0472/parte 815)
B-428/B-966B	Poliéster metalizado con sobrelaminado de poliéster	Brillo	Plateado	-70 °C	120 °C		Una etiqueta de poliéster metalizado que se suministra con un sobrelaminado separado para su aplicación sobre la etiqueta una vez impresa. De esta forma la etiqueta se mantiene nítida y fácil de leer, incluso en entornos adversos. El sobrelaminado es un poliéster transparente (B-966B) que se extiende más allá de los lados de la etiqueta cuando se aplica.	—
 B-430	Poliéster	Brillo	Transparente	-70 °C	100 °C	    	Material de poliéster translúcido de alto rendimiento con acabado brillante. Imprimible por transferencia térmica.	Reconocido por UL; Aceptado por CSA
B-432	Poliéster	Brillo	Transparente	-40 °C	100 °C		Material de poliéster translúcido de alto rendimiento con acabado brillante. Imprimible por transferencia térmica. Muy similar a la B-430, pero con una capa más gruesa de adhesivo acrílico para una mejor adherencia en las aplicaciones sobre superficies rugosas.	Reconocido por UL; Aceptado por CSA
 B-435A	Poliéster metalizado	Brillo	Plateado	-40 °C	90 °C	    	El poliéster metalizado imprimible resiste un gran número de disolventes y cambios de temperatura. Ideal para aplicaciones en placas de características y de números de serie con calidad de placa de identificación y acabado con aspecto metálico.	Reconocido por UL; Aceptado por CSA
B-437	Fluoruro de polivinilo	Mate	Blanco	-70 °C	135 °C	    	Material de etiqueta de fluoruro de polivinilo con acabado mate. Se usa en aplicaciones de identificación de cables en las que se requieren propiedades autoextinguibles. Este material de etiqueta utiliza un adhesivo para aplicaciones de alta resistencia y está disponible en formatos continuos o precortados. Excelente resistencia al agua, el aceite y otros fluidos habituales. También disponible en amarillo.	MIL-M-87958 Cable con adhesivo sensible a la presión o marcador de cables y descripción de identificación



WorkHorse™
Labels



MetaLabel™
Series



ToughBond™
Series



Defender™
Series



CleanLift™
Series



UltraTemp™
Series



Resistencia a
abrasiones



Disipación
electrostática



Resistencia
a aceites y
combustibles



Resistencia
a altas
temperaturas



Resistencia
a bajas
temperaturas



Removible



Resistencia a
disolventes y
productos químicos



Indicación de
manipulación



Adhesivo
altamente
adherente

N.º de material Brady	Material	Acabado	Color	Temperatura		Atributos de rendimiento	Especificaciones y aplicaciones	Aprobaciones / normativas
				Min.	Max.			
 B-439	Vinilo	Brillo	Blanco	-70 °C	80 °C	  	Material de vinilo de colores para impresión por transferencia térmica. Ideal para placas de características, identificación de productos acabados y etiquetas para uso general. También disponibles en negro, azul, verde, naranja, lila, plateado y amarillo.	–
 B-459	Poliéster	Mate	Blanco	-40 °C	100 °C	     	Material imprimible por transferencia térmica de poliéster blanco con acabado mate. Diseñado para aplicaciones tales como partes superiores de placas de circuito impresas y placas de características que utilizan códigos alfanuméricos de alta calidad/densidad, códigos de barras y gráficos.	Reconocido por UL; Aceptado por CSA
B-461	Poliéster autolaminado	Mate	Blanco, transparente	-196 °C	110 °C		Adhesivo permanente; adecuado para la aplicación de nitrógeno líquido si el material está envuelto sobre sí mismo, como en el autolaminado; capacidades de escritura. El rango térmico aumenta a 121 °C cuando se utiliza en el proceso de autoclave	–
 B-473	Poliéster disipativo de cargas estáticas	Brillo	Blanco	-40 °C	120 °C	     	El poliéster blanco con acabado brillante se utiliza en el etiquetado postproceso de componentes electrónicos y placas de circuitos impresas. Valores de resistencia de superficie en el rango recomendado para materiales de empaquetado de dispositivos de cargas estáticas según lo definido por ANSI/ESD S541-2008 (entre 10 y 10 ohmios)	Reconocido por UL; Aceptado por CSA; Cumple los valores de resistencia de superficie en el rango recomendado para materiales de empaquetado de dispositivos de cargas estáticas según lo definido por ANSI/ESD S541-2008 (entre 10 y 10 ohmios)
B-481	Poliéster StainerBondz™	Mate	Blanco	-80 °C	130 °C		Poliéster blanco resistente a la exposición al xileno y otros productos químicos utilizados habitualmente en el proceso de tinción de portaobjetos	–
 B-483A	Poliéster	Brillo	Blanco	-40 °C	120 °C	      	Material de poliéster blanco imprimible por transferencia térmica con acabado brillante y adhesivo altamente adherente específicamente diseñado para las superficies con revestimiento de polvo.	Reconocido por UL; Aceptado por CSA
B-486B	Poliéster metalizado	Mate	Gris claro	-40 °C	120 °C		Material de poliéster metalizado imprimible por transferencia térmica, ideal para el etiquetado de productos en interiores, el seguimiento de activos y la identificación general en superficies muy rugosas.	Reconocido por UL; Aceptado por CSA
 B-488	Poliéster	Mate	Blanco	-40 °C	145 °C	     	Material de poliéster blanco imprimible por transferencia térmica, similar a B-423, pero con acabado mate. Ampliamente utilizado en la identificación de componentes, códigos de barras y seguimiento de activos e inventario.	–
 B-489A	Poliéster	Mate	Blanco	-40 °C	120 °C	      	Material de poliéster blanco imprimible por transferencia térmica, similar al B-483 pero con acabado mate. Adhesivo altamente adherente específicamente diseñado para las superficies con revestimiento de polvo.	Reconocido por UL; Aceptado por CSA
B-490	Poliéster FreezerBondz™	Mate	Blanco	-196 °C	130 °C		Se puede aplicar sobre superficies congeladas, incluidas las de cristal y polipropileno, almacenadas en nitrógeno líquido, excepto tapas de viales. El material se debe superponer ligeramente sobre sí mismo.	–
B-492	Poliéster FreezerBondz™	Mate	Blanco	-196 °C	110 °C		Ultrafino; permite identificar con etiquetas artículos almacenados a baja temperatura y congelados (con superposición) o a temperatura ambiente y resiste el nitrógeno líquido y los baños de agua caliente	–



WorkHorse™ Labels



MetaLabel™ Series



ToughBond™ Series



Defender™ Series



CleanLift™ Series



UltraTemp™ Series



Resistencia a abrasiones



Disipación electrostática



Resistencia a aceites y combustibles



Resistencia a altas temperaturas



Resistencia a bajas temperaturas



Removible



Resistencia a disolventes y productos químicos



Indicación de manipulación



Adhesivo altamente adherente

N.º de material Brady	Material	Acabado	Color	Temperatura		Atributos de rendimiento	Especificaciones y aplicaciones	Aprobaciones / normativas
				Min.	Max.			
B-494	Poliéster	Brillo	Blanco, amarillo	-196 °C	70 °C		Nuestra etiqueta de poliéster B-494 es una solución fiable de trazabilidad e identificación de muestras. La etiqueta permanece adherida y legible, incluso si se expone a productos químicos o se almacena en nitrógeno líquido. Gracias a la impresión por debajo de la superficie, el código de color de la etiqueta no se atenúa, no se mancha ni se ensucia, por lo que continuará permitiendo un rápido reconocimiento de la muestra mucho tiempo después de su impresión.	—
 B-498	Tela de vinilo	Semibrillante	Blanco	-40 °C	80 °C		Material de etiqueta de tela de vinilo blanca con acabado brillante. La combinación de tela y adhesivo en el dorso ofrecen un excelente poder de sujeción, a la vez que se pueden reposicionar y retirar de forma limpia.	Reconocido por UL
B-499	Tejido de nailon	Mate	Negro sobre blanco	-40 °C	90 °C		Material de tejido de nailon con acabado mate. El adhesivo permite el etiquetado en entornos con altas y bajas temperaturas y exposiciones a aceites y suciedad. También disponible en amarillo.	Reconocido por UL; Aceptado por CSA
B-584	Cinta reflectante	Brillo	Naranja	-40 °C	70 °C		Adecuado para su uso en exteriores. También disponible en color plateado y amarillo.	—
B-595	Vinilo	Brillo	Blanco	-40 °C	82 °C		Vinilo duradero de baja contracción con nuestro adhesivo más altamente adherente. Se adapta a superficies irregulares, curvas, rugosas y texturizadas (muros de cemento pintado, madera irregular, plásticos texturizados, tuberías con aislamiento de papel, superficies con recubrimiento de polvo). Se adhiere a artículos «difíciles» con baja tensión en superficie (tuberías de PVC, maletines de transporte moldeados por soplado, plásticos ABS y plásticos reciclados). Disponible en una amplia gama de colores.	BS5609:1986, Sección 2 y Sección 3
B-642	Fluoruro de polivinilo	Mate	Blanco, transparente	-70 °C	120 °C		Aplicaciones que requieren una identificación autoextinguible. Marcado autolaminado, de cables y de viales de laboratorio. Excelente resistencia a las abrasiones y las manchas.	—
 B-717	Poliamida	Brillo	Blanco	-70 °C	300 °C	  	Material de poliamida blanca con acabado brillante y adhesivo ultra-duradero. Se utiliza en el etiquetado preproceso de componentes electrónicos y placas de circuitos impresas. Diseñado para su uso con protocolos de lavado extremo y productos químicos para limpieza. Valores de resistencia de superficie en el rango recomendado para materiales de empaquetado de dispositivos de cargas estáticas.	Reconocido por UL, Cumple los requisitos de ANSI/ESD S541-2008 (entre 10 y 10 ohmios) para materiales de embalaje disipadores de ESDMIL-STD-202G Método 215K
 B-718	Poliamida	Brillo	Blanco	-70 °C	300 °C	  	Material de poliamida blanco, bajo perfil (1 mil de grosor), con acabado brillante y adhesivo ultra-duradero. Se utiliza en el etiquetado preproceso de componentes electrónicos y placas de circuitos impresas. Diseñado para su uso con protocolos de lavado extremo y productos químicos para limpieza. Valores de resistencia de superficie en el rango recomendado para materiales de empaquetado de dispositivos de cargas estáticas.	Reconocido por UL; Cumple los requisitos de ANSI/ESD S541-2008 (entre 10 y 10 ohmios) para materiales de embalaje disipadores de ESDMIL-STD-202G Método 215K
 B-719	Poliamida	Mate	Blanco	-70 °C	300 °C	  	Material de poliamida blanca con acabado mate y adhesivo ultra-duradero. Se utiliza en el etiquetado preproceso de componentes electrónicos y placas de circuitos impresas. Diseñado para su uso con protocolos de lavado extremo y productos químicos para limpieza. Valores de resistencia de superficie en el rango recomendado para materiales de empaquetado de dispositivos de cargas estáticas.	Reconocido por UL; Cumple los requisitos de ANSI/ESD S541-2008 (entre 10 y 10 ohmios) para materiales de embalaje disipadores de ESDMIL-STD-202G Método 215K
 B-724	Poliamida	Mate	Ámbar	-70 °C	300 °C	  	Material de poliamida de color ámbar con acabado mate y adhesivo ultra-duradero. Se utiliza en el etiquetado preproceso de componentes electrónicos y placas de circuitos impresas. Diseñado para su uso con protocolos de lavado extremo y productos químicos para limpieza.	MIL -STD-202G, Aviso 12, Método 215Ko-



WorkHorse™ Labels



MetaLabel™ Series



ToughBond™ Series



Defender™ Series



CleanLift™ Series



UltraTemp™ Series



Resistencia a abrasiones



Disipación electrostática



Resistencia a aceites y combustibles



Resistencia a altas temperaturas



Resistencia a bajas temperaturas



Removible



Resistencia a disolventes y productos químicos



Indicación de manipulación



Adhesivo altamente adherente

N.º de material Brady	Material	Acabado	Color	Temperatura		Atributos de rendimiento	Especificaciones y aplicaciones	Aprobaciones / normativas
				Min.	Max.			
 B-727	Poliamida	Brillo	Blanco	-70 °C	300 °C	  	Material de poliamida blanca con acabado brillante y adhesivo ultra-duradero. Se utiliza en el etiquetado preproceso de componentes electrónicos y placas de circuitos impresas. Diseñado para su uso con protocolos de lavado extremo y productos químicos para limpieza.	Reconocido por ULMIL -STD-202G, Aviso 12, Método 215KoMIL -STD-202G, Aviso 12, Método 215K;
 B-7351	Vinilo a prueba de manipulaciones	Satinado	Blanco	-40 °C	80 °C	   	Material de vinilo blanco con acabado mate. Este material a prueba de manipulaciones se fractura para evidenciar los signos de manipulación y evitar que pueda ser retirado de una sola pieza.	—
B-7425	Polipropileno	Mate	Negro sobre blanco	-80 °C	70 °C		Material de polipropileno blanco. Ideal para la identificación en laboratorios, por ejemplo viales, tubos de centrifugado y tubos de ensayo. Para aplicaciones de nitrógeno líquido o en congeladores, la B-7425 se debe aplicar antes de que se congele.	—
 B-7546	Poliéster a prueba de manipulaciones	Brillo	Blanco	-20 °C	100 °C	   	Material de poliéster blanco con acabado brillante. Deja una huella de patrón «VACÍO» en la superficie. El adhesivo no se puede reposicionar para evitar su reutilización.	Reconocido por UL; Aceptado por CSA
B-7551	Poliéster	Mate	Transparente	-20 °C	70 °C			—
 B-7576	Poliéster metalizado a prueba de manipulaciones	Mate	Plateado	-70 °C	100 °C	   	Material de poliéster metalizado con acabado mate. Deja una huella de patrón «VACÍO» en la superficie cuando se retira; el patrón también aparece en la parte superior de la etiqueta para evitar su reutilización.	Reconocido por UL
B-7593	Poliéster laminado con espuma de polietileno	Brillo	Blanco	-40 °C	100 °C	  	Etiquetas de paneles en relieve imprimibles por transferencia térmica. Diseñadas para que la creación de placas de leyenda sea más rápida, menos cara y sin complicaciones. Uso en componentes eléctricos, armarios eléctricos, pulsadores, paneles de parcheo y cualquier otra aplicación que pueda imaginar. Este material también se puede utilizar para placas de características y de números de serie que utilizan códigos alfanuméricos que requieren una buena calidad de la placa de características. También disponible en negro, verde, rojo, plateado y amarillo	—
B-7596	Poliétileno	Mate	Blanco	-40 °C	100 °C		Tiene excelentes propiedades de microperforación, ideal para su uso como material de inserto o de etiqueta sin adhesivo.	—
B-7597	Poliétileno	Mate	Blanco	-40 °C	100 °C		Material de etiqueta de polietileno. Resiste el rasgado y la capa superior resiste a la suciedad y las abrasiones. Material sin halógeno. También disponible en amarillo.	Libre de halógenos (DIN VDE 0472/parte 815)
B-7598	Poliéster	Brillo	Blanco, amarillo, rojo, verde, plata, negro, azul	-40 °C	100 °C		Etiqueta sin adhesivo de identificación general de poliéster para cables expuestos a condiciones extremas. Durabilidad de hasta 10 años en exteriores. También disponible en negro, azul, verde, rojo, plateado y amarillo.	Las piezas suministradas en blanco, negro o plata son libres de halógenos según IEC 61249-2-21 (2003-11)
B-7599	Poliétileno	Mate	Amarillo	-40 °C	50 °C		Material de etiqueta de polietileno blanco. Los manguitos para marcación de cables Rapido™ son rápidos y fáciles de aplicar. Solo tiene que apretar los extremos del material juntos, pasar el cable por los orificios y tirar del cable para liberar el marcador.	—
B-7643	Poliuretano de poliéster termoplástico	Mate	Blanco, amarillo	-40 °C	90 °C		Etiqueta sin adhesivo para mazos de cables imprimible por transferencia térmica y de matriz de puntos para entornos adversos. Material con bajo contenido halógeno. También disponible en negro, naranja, rojo y amarillo.	IEC 61249-2-21 (2003-11) uyarınca halojensiz; Adherencia: MIL-M-81531 AS (SAE-AS81531-1998)Alevlenme geciktirmesi: MIL-STD-202G
B-7644	Etiqueta de polipropileno con sobrelaminado de poliéster	Brillo	Amarillo	-70 °C	150 °C		Soporte laminado para la identificación de cables con una tira para laminar la etiqueta de texto. El soporte se debe fijar con 2 bridas directamente en los cables.	—
B-7644	Etiqueta de polipropileno con sobrelaminado de poliéster	Brillo	Amarillo	-70 °C	150 °C		Etiquetas autocerrables para la identificación de materiales en entornos difíciles, como por ejemplo válvulas, instrumentos, motores y otros componentes industriales. Las etiquetas Laminat™ se pueden suministrar con un anillo de refuerzo de acero inoxidable.	—
B-7696	Vinilo	Brillo	Blanco	-40 °C	70 °C		Los encartes imprimibles DuraSleeve® de Brady crean una leyenda duradera. La rígida construcción del sistema de marcado de cables DuraSleeve proporciona encartes que pueden insertarse con facilidad en un soporte limpio. La leyenda puede modificarse antes o después de finalizar. También disponible en amarillo.	UL94V0

Diseñe cualquier etiqueta con las aplicaciones de Brady Workstation



Brady Workstation ofrece aplicaciones profesionales e intuitivas para diseñar señales de seguridad y etiquetas de calidad para productos y cables. El diseño de etiquetas se hace más sencillo y rápido y permite adaptarse rápidamente a nuevas normativas de etiquetas gracias a las actualizaciones centralizadas.

Seleccione las aplicaciones que necesite

Solo tiene que seleccionar las aplicaciones que necesite, descargar la versión de prueba de 30 días y comprarlas si le satisfacen.



¡Pruébelo hoy mismo! Descubra Brady Workstation en www.bradyeurope.com/workstation o descárguelo en workstation.bradyid.com.



Paquete de software de diseño básico de Brady Workstation

Con este software gratuito de creación de etiquetas, todos los trabajadores de sus instalaciones podrán empezar a trabajar rápidamente en tantos ordenadores como desee. Dispondrá de bibliotecas de gráficos, de diseño básico, de formato y de códigos de barras simples para crear etiquetas como un profesional.

El paquete básico se incluye con todas las impresoras. Lo único que debe hacer es descargarlo. Workstation.BradyID.com/Free



Paquete de software para la identificación de productos y cables de Brady Workstation

Identifique rápidamente sus productos y cables con etiquetas de texto o gráficas personalizadas, utilizando datos serializados o importados. Workstation.BradyID.com/ProductandWire



Aplicación Etiquetas rápidas de Brady Workstation

Siga imprimiendo en cualquier lugar

Deje atrás los días en los que perdía tiempo yendo de aquí para allá entre la oficina y su puesto de trabajo para obtener etiquetas nuevas para cada proyecto de identificación. La solución completa formada por la impresora de etiquetas M611 y el software Brady Workstation salva las distancias de impresión entre la oficina y la aplicación concreta. Con esta combinación de software portátil y conectividad de impresión portátil, obtiene la libertad de llevar los datos de la oficina sobre el terreno de forma que sus ingenieros in situ tengan todo lo necesario para completar la tarea en cuestión. Una vez finalizado el trabajo, confíe en el alto rendimiento de los materiales de Brady para proporcionar una identificación duradera.



¡Pruébelo hoy! Descubra las aplicaciones móviles de Brady Workstation en www.bradyeurope.com/BradyWorkstationMobile





Su tienda única para la impresión portátil

La aplicación Etiquetas rápidas de Brady Workstation hace que la impresión portátil resulte cómoda y sencilla. Este software de diseño intuitivo integra la tecnología de pantalla táctil para una creación de etiquetas rápida y sencilla, incluyendo el cambio de tamaño de las etiquetas utilizando la tecnología táctil y un teclado nativo para una escritura más natural. Para hacer que la creación de etiquetas sea aún más cómoda, la aplicación presenta capacidades de guardado automático, herramientas para ayudarle a introducir datos fácilmente en su etiqueta, y herramientas de edición de fácil manejo para que los proyectos de etiquetado avancen con fluidez.

Con nuestra aplicación Etiquetas rápidas instalada, puede diseñar fácilmente etiquetas complejas con códigos 1D y 2D y códigos de barras, serializar, utilizar una extensa biblioteca de imágenes, incluir texto, una marca de tiempo e incluso datos de la nube. La aplicación Etiquetas rápidas ofrece la mayor variedad de capacidades de diseño de etiquetas disponibles para cualquier smartphone, e incluye asistentes de diseño que le ayudarán a crear rápidamente etiquetas de identificación específicas.




Consiga la aplicación gratuita de la App Store de Apple o Google Play (busque «Etiquetas rápidas de Brady»)



App Store
de Apple



Google Play



Especificaciones de la impresora de etiquetas M610

IMPRESORA	
Descripción	Impresora de etiquetas M610
Incluye	Esta impresora se envía en un maletín rígido que incluye cable USB, guía de inicio rápido, batería recargable de LI-ION, adaptador de CA, USB del producto (con información de producto y controlador para Windows), software de Brady Workstation, un rollo de M6-11-427 y una cinta M61-R4310.
Aplicaciones	Seguimiento de activos Etiquetado de placas de circuitos Etiquetado de datos y comunicaciones Etiquetado eléctrico Identificación general Etiquetado de cables Identificación de instalaciones Identificación preventiva
Velocidad de impresión (mm/s)	50,80
Capacidad de memoria interna	512 MB RAM, 256 MB Flash
Cortadora	Corte manual
Teclado	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIC
Funciones de color	Monocromo
Idiomas	Búlgaro, Croata, Checo, Danés, Holandés, Inglés (EE. UU.), Estonio, Finés, Francés, Alemán, Húngaro, Italiano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Eslovaco, Esloveno, Español, Sueco, Turco
Pesoy	1,41 kg
Dimensiones	107,19 mm (an) x 328,42 mm (al) x 106,42 mm (p)
Test de Impactos	Resistente a los golpes de tipo militar (MIL-STD-810G) Resistente a caídas de 1,8 metros
Temperatura de funcionamiento	-18°C - 46°C
Rango de humedad de funcionamiento	10%-90% (sin condensación)
Rango de temperatura de almacenamiento	-40°C - 70°C
Rango de temperatura de almacenamiento	10%-90% (sin condensación)
Garantía	2 años

FUENTE DE ALIMENTACIÓN	
Auto Apagado	Configurable por el usuario
Tipo de Batería	Batería recargable de iones de litio
Fuente de alimentación	Adaptador de CA, Batería recargable

PANTALLA	
Pantalla	Pantalla gráfica LCD retroiluminada Pantalla LCD a color
Tamaño	320 x 240 píxeles

CUMPLIMIENTO	
Aprobaciones / normativas	UL, FCC, cUL, IC/ISED, UL MEX, CoFC, RCM

FUENTES/GRÁFICOS/SIMBOLOGÍAS	
Tamaño de Fuente (pt)	4 - 170
Fuentes Internas	Brady Alpine Brady de ancho fijo
Simbolos	480
Tipos de código de Barras	Code 128, Code 39, Interleaved 2 de 5, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Más con Brady WorkStation, QR code, Data Matrix

MEDIOS ADMITIDOS	
Materiales compatibles	Poliéster FreezerBondz™ Polioléfina termorretráctil Manguito de fluoruro de polivinilideno termorretráctil de alta temperatura Poliéster metalizado Poliéster metalizado con sobrelaminado de poliéster Tejido de nailon Papel Poliéster Poliétileno Poliéster laminado con espuma de polietileno Poliamida Polioléfina Polipropileno Fluoruro de polivinilo Cinta reflectante Poliéster autolaminado Vinilo autolaminado Poliéster StainerBondz™ Poliéster disipativo de cargas estáticas Poliéster metalizado a prueba de manipulaciones Poliéster a prueba de manipulaciones Vinilo metalizado a prueba de manipulaciones Vinilo a prueba de manipulaciones Vinilo Tela de vinilo
Etiquetas continuas o precortadas	Continua y precortadas
Etiquetas personalizadas	Sí
Smart Cell	Sí
Ancho máximo de etiqueta	50,80 mm
Ancho mínimo de etiqueta	6,40 mm
Largo Mínimo de Etiqueta	5,99 mm
Ancho máximo del soporte	57,00 mm
Ancho mínimo del soporte	20,62 mm
Uso recomendado por día	750

FUNCIONES DE IMPRESIÓN	
Serialización	Múltiple y vinculada
Resolución de impresión (ppp)	300

SOFTWARE Y CONECTIVIDAD	
Opciones de conectividad	USB 2.0, Uso independiente, Bluetooth (opcional)
Compatibilidad de software	Brady Workstation Controlador de Windows para el uso de software de terceros



Para ver vídeos u obtener más información, escanee o haga clic en el código QR.



Impresora	
Descripción	Impresora de etiquetas M611
Incluye	Esta impresora se envía en una caja de cartón que incluye un cable USB, una guía de inicio rápido, un cable de CA, un lápiz USB con información del producto y controladores de Windows, un paquete de diseño básico de Brady Workstation, un rollo de M6-11-427 y una cinta de M61-R4310.
Aplicaciones	Seguimiento de activos Etiquetado de placas de circuitos Etiquetado de componentes y equipos Etiquetado de datos y comunicaciones Etiquetado eléctrico Identificación general Etiquetado para laboratorios Etiquetado de cables Identificación de instalaciones Identificación preventiva
Velocidad de impresión (mm/s)	50,80 mm/s
Cortadora	Cortadora automática
Teclado	Ninguno
Funciones de color	Monocromo
Idiomas	Búlgaro, Chino (simplificado), Chino (tradicional), Croata, Checo, Danés, Holandés, Inglés (EE. UU.), Estonio, Finés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Eslovaco, Esloveno, Español, Sueco, Turco
Peso (kg)	1,6 kg
Anchura x Altura x Profundidad (mm)	113.28 x 115.66 x 278.75
Test de Impactos	Resistente a caídas de 1,8 metros Resistente a los golpes de tipo militar (MIL-STD-810G)
Temperatura de funcionamiento	5°C - 49°C
Rango de humedad de funcionamiento	10%-90% (sin condensación)
Calibración	Automatizado mediante células inteligentes
Garantía	2 años

Fuente de alimentación	
Auto Apagado	Configurable por el usuario
Tipo de Batería	Batería recargable de iones de litio
Fuente de alimentación	Adaptador de CA Batería recargable

Pantalla	
Pantalla	Pantalla táctil a color Pantalla gráfica LCD retroiluminada
Indicadores en pantalla	Duración de la batería, Reconocimiento de cinta y de número de referencia de la etiqueta, Consumible restante, Estado de Bluetooth, Mensajes de error, Wfi
Tamaño	320 x 240 píxeles

Cumplimiento	
Aprobaciones / normativas	CE 2014/53/EU RED, CE 2014/35/EU LVD, CE 2014/30/EU EMCD, CE 2011/65/EU, RoHS, UL 60950-1, 2nd Edition, EN \ IEC 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013

Fuentes/gráficos/simbologías	
Fuentes Internas	Determinado por el software
Tipos de código de Barras	Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, GS1 DataBar, HIBC, Interleaved 2 de 5, Más con Brady, WorkStation, UPC-A, UPC-E

Medios admitidos	
Materiales compatibles	Poliéster FreezerBondz™ Polioléfina termorretráctil Manguito de fluoruro de polivinilideno termorretráctil de alta temperatura Poliéster metalizado Poliéster metalizado con sobrelaminado de poliéster Tejido de nailon Papel Poliéster Poliétileno Poliéster laminado con espuma de polietileno Poliamida Polioléfina Polipropileno Fluoruro de polivinilo Cinta reflectante Poliéster autolaminado Vinilo autolaminado Poliéster StainerBondz™ Poliéster disipativo de cargas estáticas Poliéster metalizado a prueba de manipulaciones Poliéster a prueba de manipulaciones Vinilo metalizado a prueba de manipulaciones Vinilo a prueba de manipulaciones Vinilo Tela de vinilo
Suministros compatibles	M6-, M6C-, BM-, BMC-
Etiquetas continuas o precortadas	Continua y precortadas
Etiquetas personalizadas	Sí
Smart Cell	Sí
Ancho máximo de etiqueta (mm)	50,80
Ancho mínimo de etiqueta (mm)	6,40
Largo Mínimo de Etiqueta (mm)	5,99
Ancho máximo del soporte (mm)	57,00
Ancho mínimo del soporte (mm)	20,62
Uso recomendado por día	750

Software y conectividad	
Opciones de conectividad	Bluetooth® 5 Low Energy (clase II), USB, USB 2.0, Wi-Fi
Compatibilidad de software	Brady Workstation, Express Labels Mobile App, Controlador de Windows para el uso de software de terceros



i Para ver vídeos u obtener más información, escanee o haga clic en el código QR.

i Para más información sobre la aplicación Etiquetas rápidas consulte la página 59.

Kit de impresora de etiquetas M610

Art. No.	Descripción
317790	Impresora de etiquetas M610 - QWERTY UK
317791	Impresora de etiquetas M610 - QWERTY UK con Bluetooth
317792	Impresora de etiquetas M610 - AZERTY
317793	Impresora de etiquetas M610 - AZERTY con Bluetooth
317794	Impresora de etiquetas M610 - QWERTY US
317795	Impresora de etiquetas M610 - QWERTZ con Bluetooth
317796	Impresora de etiquetas M610 - QWERTY US con Bluetooth
317797	Impresora de etiquetas M610 - QWERTY EU
317798	Impresora de etiquetas M610 - QWERTY UE con Bluetooth
317799	Impresora de etiquetas M610 - CIRÍLICO con Bluetooth
317800	Impresora de etiquetas M610 - AZERTY con Bluetooth + paquete BWS
317801	Impresora de etiquetas M610 - AZERTY + paquete BWS
317802	Impresora de etiquetas M610 - CIRÍLICO con Bluetooth + paquete BWS
317803	Impresora de etiquetas M610 - QWERTY UE con Bluetooth + paquete BWS
317804	Impresora de etiquetas M610 - QWERTY UE + paquete BWS
317805	Impresora de etiquetas M610 - QWERTY UK con Bluetooth + paquete BWS
317806	Impresora de etiquetas M610 - QWERTY UK + paquete BWS
317807	Impresora de etiquetas M610 - QWERTY US con Bluetooth + paquete BWS
317808	Impresora de etiquetas M610 - QWERTY US + paquete BWS
317809	Impresora de etiquetas M610 - QWERTZ UE con Bluetooth + paquete BWS

Esta impresora se envía en un maletín rígido que incluye cable USB, guía de inicio rápido, batería recargable de LI-ION, adaptador de CA, USB del producto (con información de producto y controlador para Windows), software de diseño de Brady Workstation, un rollo de M6-11-427 y una cinta M61-R4310.



Accesorios

Art. No.	Descripción
018556	Kit de limpieza de impresora
150618	Bolsa protectora para impresoras portátiles
175671	Maletín rígido para la impresora de etiquetas M610
175672	Imán para la impresora de etiquetas M610
175673	Batería recargable de iones de litio para las impresoras M610/M710
175674	Batería recargable de NiMH para las impresoras M610/M710



Kit de impresora de etiquetas M611

Art. No.	Descripción
317836	Impresora de etiquetas M611 - UK
317843	Impresora de etiquetas M611 - US
317844	Impresora de etiquetas M611 - UE
322920	Impresora de etiquetas M611 - UE + paquete Brady Workstation
322921	Impresora de etiquetas M611 - UK + paquete Brady Workstation
322922	Impresora de etiquetas M611 - US + paquete Brady Workstation

Esta impresora se envía en una caja de cartón que incluye un cable USB, una guía de inicio rápido, un cable de CA, un lápiz USB del producto (con información del producto y controlador para Windows), un paquete de diseño de Brady Workstation, un rollo de M6-11-427 y una cinta de M61-R4310.



Accesorios

Art. No.	Descripción
175603	Maletín rígido para la impresora de etiquetas M611
175604	Imán para la impresora de etiquetas M611
175605	Bandolera de transporte para la impresora M611
710612	Adaptador AC - Europa 220V



Seguimiento de activos de alta velocidad

Encuentre el activo correcto más rápidamente.



Seguimiento de activos de alta velocidad

- Diseñe etiquetas fácilmente en su teléfono o en la impresora
- Programe rápidamente etiquetas RFID UHF con el lector de RFID
- Solución totalmente portátil para una rápida identificación de activos
- Lea todas las etiquetas sin adhesivo en un radio de 2 metros con el lector de RFID
- Seleccione la identidad digital de su activo en pantalla
- Localice su activo con elementos sonoros y visuales



Más información en
bradyeurope.com/RFIDkits



Encuentre sin buscar



Impresión rápida y ágil de etiquetas



Fácil de programar



Localización a distancia



IMPRESIÓN RÁPIDA



ETIQUETAS RESISTENTES



FÁCIL DE PROGRAMAR

¿Cansado de buscar por todas partes ese activo que no encuentra?

¿Y si pudiera escanear todos los activos a la vez y automatizar el inventario de toda una sala? Utilice nuestro kit de RFID portátil para configurar rápidamente cualquier activo y localizarlo de inmediato.

Kits de rastreo y seguimiento por RFID M610

Este kit incluye una impresora de etiquetas M610, un lector RFID HH85, un rollo de M6-221-423-UHF y una cinta M61-R6010. La aplicación RFID Toolbox y la aplicación Etiquetas rápidas se pueden descargar gratuitamente en el propio HH85.

Art. No.	Referencia	Descripción
321829	M610-QY-EU-T&T KIT	M610 RFID Track & Trace kit QY EU
321830	M610-QZ-T&T KIT	M610 RFID Track & Trace kit QZ
321831	M610-QY-UK-T&T KIT	M610 RFID Track & Trace kit QY UK
321832	M610-AZ-T&T KIT	M610 RFID Track & Trace kit AZ
321833	M610-QY-US-T&T KIT	M610 RFID Track & Trace kit QY US
321834	M610-CY-T&T KIT	M610 RFID Track & Trace kit CY



Kits de rastreo y seguimiento por RFID M611

Este kit incluye una impresora de etiquetas M611, un lector de RFID HH85, un rollo M6-221-423-UHF y una cinta M61-R6010. La aplicación RFID Toolbox y la aplicación Etiquetas rápidas se pueden descargar gratuitamente en el propio HH85.

Art. No.	Referencia	Descripción
321835	M611-EU-T&T KIT	M611 RFID Track & Trace kit EU
321836	M611-UK-T&T KIT	M611 RFID Track & Trace kit UK
321837	M611-US-T&T KIT	M611 RFID Track & Trace kit EU



Rollos adicionales de etiquetas RFID disponibles por unidades

Art. No.	Referencia	Descripción	Anchura (mm)	Altura (mm)
321277	M6-221-423-UHF	Etiquetas RFID de poliéster en blanco brillante para el seguimiento de activos	45,00	18,00



Conozca nuestros niveles de servicio



Documente fácilmente sus cables

Identificación rápida y precisa de cables



Asigne a cada cable una identidad digital única

- Diseñe etiquetas fácilmente en su teléfono o en la impresora
- Incorpore la información necesaria rápidamente con un teléfono o un lector de RFID
- Solución totalmente portátil que agiliza la identificación de cables
- Confirme los cables con un teléfono móvil o un lector RFID
- Acceda a la documentación de la intervención
- Actualice fácilmente el historial de mantenimiento de los cables



Más información en
bradyeurope.com/RFIDkits



Intervenciones precisas



Impresión rápida y ágil de etiquetas



Incorpore datos fácilmente



Acceda a toda la información



IMPRESIÓN RÁPIDA



ETIQUETAS RESISTENTES



FÁCIL DE PROGRAMAR

¿Le cuesta encontrar la información de la intervención antes de empezar a trabajar?

¿Y si pudiera acceder a toda la documentación pertinente sobre el cable en el lugar de la acción, es decir en el propio cable? Utilice nuestro kit de RFID portátil para introducir información y acceder fácilmente a los datos de las etiquetas de bandera de los cables habilitadas para HF.

Kits M610 HF QuickFlag

El kit incluye una impresora de etiquetas M610, un lector de RFID HH85, un rollo M6-218-483-HF y una cinta M61-R6010. El software de codificación RFID Toolbox y la aplicación Etiquetas rápidas se pueden descargar gratuitamente en el propio HH85.

Art. No.	Referencia	Descripción
321838	M610-QY-EU-QF KIT	M610 HF QuickFlag kit QY EU
321839	M610-QZ-QF KIT	M610 HF QuickFlag kit QZ
321840	M610-QY-UK-QF KIT	M610 HF QuickFlag kit QY UK
321841	M610-AZ-QF KIT	M610 HF QuickFlag kit AZ
321842	M610-QY-US-QF KIT	M610 HF QuickFlag kit QY US
321843	M610-CY-QF KIT	M610 HF QuickFlag kit CY



Kits M611 HF QuickFlag

El kit incluye una impresora de etiquetas M611, un lector de RFID HH85, un rollo M6-218-483-HF y una cinta M61-R6010. El software de codificación RFID Toolbox y la aplicación Etiquetas rápidas se pueden descargar gratuitamente en el propio HH85.

Art. No.	Referencia	Descripción
321844	M611-EU-QF KIT	M611 HF QuickFlag kit EU
321845	M611-UK-QF KIT	M611 HF QuickFlag kit UK
321846	M611-US-QF KIT	M611 HF QuickFlag kit US



Rollos adicionales de etiquetas RFID disponibles por unidades

Art. No.	Referencia	Descripción	Anchura (mm)	Altura (mm)
319493	M6-218-483-HF	Bandera para cables en forma de cuña NFC QuickFlag™ para M610, M611, M710	25,40	50,80



i Conozca nuestros niveles de servicio

**Alemania, Austria y Suiza**

+49 (0) 6103 7598 660
germany@bradycorp.com

Bélgica y Luxemburgo

+32 (0) 52 45 78 11
benelux@bradycorp.com

Dinamarca

+45 66 14 44 00
denmark@bradycorp.com

Eslovaquia

+421 902 939 406
slovakia@bradycorp.com

España y Portugal

+34 900 902 993
spain@bradycorp.com
portugal@bradycorp.com

Francia

+33 (0) 3 20 76 94 48
france@bradycorp.com

Hungría

+36 23 500 275
hungary@bradycorp.com

Italia

+39 02 26 00 00 22
italy@bradycorp.com

Noruega

+47 70 13 40 00
norway@bradycorp.com

Países Bajos

+31 (0)70 323 62 98
benelux@bradycorp.com

Polonia

+48 22 104 6262
poland@bradycorp.com

Qatar, Arabia Saudita y EAU

+971 4881 2524
me@bradycorp.com

Reino Unido e Irlanda

+44 (0) 1295 228 288
uk@bradycorp.com

República Checa

+420 776 302 229
czechrepublic@bradycorp.com

Sudáfrica

+27 11 704 3295
africa@bradycorp.com

Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania

+46 (0) 8 590 057 30
sweden@bradyeurope.com

Turquía

+90 212 264 02 20
turkey@bradycorp.com

Nuestra mision es Identificar, proteger a las personas, prodcutos e instalaciones



Para ayudar a minimizar nuestro impacto sobre el entorno, Brady limita su numero de reimpresiones.

Versiones actualizadas siempre disponibles para descargar en www.bradyeurope.com



Busque por: EUR-M-318-EN

Su distribuidor