


# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace - prise RJ45 - Cat6A STP grade 3TV - noir onyx

S940477

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Gamme de produit               | Odace                                            |
| Type de produit ou équipement  | Prise informatique                               |
| Présentation du produit        | Mécanisme avec support de fixation et enjoliveur |
| Type de prise informatique     | RJ45 8 contact(s) Cat.6A <= 500 MHz              |
| Type d'emballage               | Cache-peinture                                   |
| Vente par quantité indivisible | 1                                                |
| Certifications du produit      | CE                                               |
| Conditions d'utilisation       | Intérieur                                        |

### Complémentaires

|                              |                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil        | Affleurant                                                                |
| Nombre de prise              | 1                                                                         |
| Organisation du câblage      | Paire torsadée blindée                                                    |
| Type de blindage du câble    | STP                                                                       |
| Compatibilité produit        | Actassi s-one                                                             |
| Mode de fixation             | Par vis et griffes                                                        |
| Nuance de la couleur         | Enjoliveur : noir (RAL 9005)                                              |
| Finition de la surface       | Mat                                                                       |
| Traitement de surface        | Non traité                                                                |
| Mode de raccordement         | IDC                                                                       |
| Nombre de connecteurs libres | 1                                                                         |
| Matière                      | ASA + PC : enjoliveur<br>PC (polycarbonate) GF10 FR : support de fixation |
| Hauteur                      | 73,9 mm                                                                   |
| Largeur                      | 73,9 mm                                                                   |
| Profondeur                   | 37,3 mm                                                                   |
| Profondeur d'encastrement    | 26,6 mm                                                                   |
| Poids Net                    | 0,057 kg                                                                  |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant à l'hexane |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Environnement

|                                                |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante pour le stockage          | -5...50 °C                                                                                                                   |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...35 °C                                                                                                                    |
| Normes                                         | CEI 60603-7-51<br>ISO/CEI 11081<br>EN 50173-1<br>CEI 60512-99-002<br>TIA-568-2.D                                             |
| Degré de protection IP                         | IP20D                                                                                                                        |
| Tenue aux chocs IK                             | IK04                                                                                                                         |
| Caractéristique d'environnement                | Décolorant<br>Savon liquide<br>Liquide de nettoyage pour vitres<br>Alcool<br>Acétone<br>Huile<br>Résistant aux UV<br>Pétrole |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 5,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 7,500 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 59,000 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 5,600 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 18,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 36,500 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 699,000 g |
| Type d'emballage 3             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 60        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 4,613 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

|  Empreinte environnementale |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                                                                      | 1                                                 |
| Profil environnemental                                                                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better


|  Matières et Substances |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé                                                        | 71 %                                 |
| Emballage avec carton recyclé                                                                            | Non                                  |
| Emballage sans plastique                                                                                 | Non                                  |
| <a href="#">Directive RoHS UE</a>                                                                        | Conforme                             |
| Numéro SCIP                                                                                              | 89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3 |
| Régulation REACH                                                                                         | <a href="#">Déclaration REACH</a>    |

Use Again

|  Réemballer et réusiner |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil de circularité                                                                                      | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Reprise                                                                                                    | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE                                                                                                 |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Caractéristiques techniques  
Odace



Prise RJ45 CAT6A STP;  
débit rapide et  
connexion stable



Maintenance simplifiée:  
connecteur S One et  
support déclinable



Support robuste avec  
ajout rapide de griffes  
si besoin



Compatible grade 3 TV:  
signal stable longue  
portée

Image of product / Alternate images

Alternative

---



