




## Câble de raccordement Ethernet

VSTGN040VAS0010R04STGP040--S



## Application

|                            |                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristique spécifique | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; câble blindé; Aptitude pour des câbles en mouvement         |
| Version                    | câble Ethernet, codage D                                                                                  |
| Application                | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire |
| Sans silicone              | oui                                                                                                       |

## Données électriques

|                         |     |               |
|-------------------------|-----|---------------|
| Tension d'alimentation  | [V] | 30 AC / 60 DC |
| Classe de protection    |     | III           |
| Courant de sortie total | [A] | 1,5           |

## Conditions d'utilisation

|                                   |      |                                                                        |
|-----------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante              | [°C] | -25...100                                                              |
| Température ambiante en mouvement | [°C] | 0...80                                                                 |
| Indice de protection              |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (connecteur M12 / connecteur RJ45: IP 20) |

## Données mécaniques

|                                       |     |                                           |
|---------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| Poids                                 | [g] | 657,9                                     |
| Matières                              |     | laiton nickelé; boîtier: PP Sans halogène |
| Matière du corps                      |     | PP / PC                                   |
| Matière écrou moleté                  |     | inox (1.4404 / 316L)                      |
| Aptitude pour des câbles en mouvement |     | oui                                       |



Câble de raccordement Ethernet

VSTGN040VAS0010R04STGP040--S


|                                       |                                           |                                                                                          |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aptitude pour des câbles en mouvement | rayon de courbure en cas de pose flexible | min. 15 x diamètre du câble                                                              |
|                                       | vitesse de passage                        | max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s² |
|                                       | cycles de courbure                        | > 1 Mio.                                                                                 |
|                                       | sollicitation de torsion                  | ± 180 °/m                                                                                |

Remarques

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Unité d'emballage | 1 pièces |
|-------------------|----------|

Raccordement électrique - connecteur M12


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: D; Corps: PP; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,2 Nm



Raccordement électrique

Câble: 10 m, MPPE, Sans halogène, gris, Ø 6,5 mm, blindé; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )

Raccordement



Raccordement électrique - connecteur RJ45

Connecteur: 1 x RJ45, droit; Corps: PC; Contacts: doré

