

Lampe-loupe 60 LEDs cms, lentille rectangulaire 190x157 mm en verre poli, grossissement 5 Dioptries, Fixation par étau, puissance 26 Watts



LUX177-5D60SMD

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Lampe-loupe équipée d'une lentille ronde en verre poli de 190x157 mm et d'un grossissement de 5 dioptries offrant une grande fiabilité grâce à son bras articulé de 80 cm. Elle est équipée de 60 Leds à technologie SMD lui permettant également de servir de lampe de bureau. Sur le dessus, un interrupteur et un capot de protection permettent l'utilisation de la lampe-loupe. Tête de loupe maniable pour trouver la meilleure position de travail. Idéal pour les travaux de modélisme, d'horlogerie, de bricolage, de couture, d'électronique...

CARACTÉRISTIQUES

- Lentille en verre poli rectangulaire.
- Dimensions lentille : 190x157 mm.
- Grossissement : 5 dioptries.
- Capot de protection de la lentille.
- Eclairage par 60 Leds SMD.
- Température de couleur : 6000°K.
- Luminosité : 650 Lumens.
- Alimentation 230Vac.
- Adaptateur : 24Vdc 0,600A.
- Consommation : 26W.
- Interrupteur marche/arrêt.
- Orientation 180° horizontal et vertical.
- Fixation par pince étau.
- Bras articulé réglable manuellement.
- Longueur du bras : 80 cm.
- Poids de la lampe loupe : 3,980 Kg.
- Dimensions emballage : 53 x 35 x 13 cm.
- Poids emballage : 4,640 Kg.

CAPOT DE
PROTECTION DE
LA LENTILLE

BRAS ARTICULE



PINCE ETAU

