



Kompakt-Heizgebläse HGL 046 48V, 250W

Ausführung		
Produkt-Markennamen	SIVACON	
Produkt-Bezeichnung	Heizgerät	
Ausführung des Produkts	Kompakt	
Allgemeine technische Daten		
aufgenommene Wirkleistung Nennwert	250 W	
Spannung		
Spannungsart der Betriebsspannung	DC	
Dauerheizleistung bei 20 °C	250 W	
Betriebsspannung		
• Bemessungswert minimal	48 V	
• Bemessungswert maximal	48 V	
• bei DC Bemessungswert minimal	48 V	
• bei DC Bemessungswert maximal	48 V	
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP20	
Hauptstromkreis		
Betriebsstrom des Sicherungseinsatzes träge	8 A	
Produktdetails		
Produktbestandteil		
• Gebläse	Ja	
• Thermostat	Nein	
Anschlüsse		
Anzugsdrehmoment bei Schraubanschluss maximal	0,8 N·m	
Art der Anschluss-technik	interne Anschlussklemme 1,5 mm² mit Zugentlastung	
Mechanischer Aufbau		
Höhe	182 mm	
Breite	100 mm	
Tiefe	85 mm	
Befestigungsart	Clip für 35 mm DIN-Schiene	
Einbaulage	Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben/Anschluss unten)	
Nettogewicht	1,1 kg	
Material des Gehäuses	Kunststoff	
Umgebungsbedingungen		
relative Luftfeuchte Referenzwert	90 %	
Approbationen Zertifikate		
allgemeine Produktzulassung	Sonstige	Umwelt



[Bestätigung](#)

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR2122-4AC>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR2122-4AC>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR2122-4AC

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

letzte Änderung:

24.05.2025

