





JSXZ, Électrovanne 2/2 à commande asservie et pression différentielle zéro JSXZ51-CN06F-5DS

Fiche technique

General series information

- Fluide compatible : air, eau, huile
- Débit jusqu'à 460 l/min. (eau)
- Orifice diameter : 10 à 25 mm
- Raccord : 1/4" à 1"
- Matière du corps : acier inoxydable, laiton et aluminium
- Matière du corps : acier inoxydable
- Classe de protection : IP67.




Electro distributeur 2/2, normalement fermé
Cde. combinée par bobine et pilote Contrôle
mécanique Ressort

Spécifications standards


Taille	5 (50)
Matériau du corps	C (Laiton)
Matériau des joints	N (NBR)
Orifice	06 (3/4)
Filetage	F (G)
Tension Nominale	5 (24 VCC)
Connexion électrique	DS (Connecteur DIN et protection de circuit)
Sans lubrifiant	Sans
Fixation	Sans
Température maximum du fluide	60 °C
Température du fluide min.	Air: -10 °C, Eau: 1 °C, Huile: -5 °C
Pression maximale d'utilisation	1 MPa
Pression d'épreuve	2.0 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-20 °C
Conforme à la directive européenne RoHS	Conforme

Protection	IP67 (IP65 pour le connecteur DIN)
Variation de tension admissible	±10 % de la tension nominale
Courant de fuite admissible	2 % max. de la tension nominale
Consommation électrique	13 W
Augmentation de la température	65 °C
Fuite de la vanne	Air: 1 cm³/min, Eau, huile: 0.1 cm³/min
Poids	0.000 Kg

Dimensions



Constructions



Nomenclature

N°	Description	Matériaux		
		Aluminium*1	Laiton	Acier inoxydable
1	Clip	Acier inoxydable		
2	Bobine ou solénoïde	Acier inoxydable, Cu, Résine		
3	Ressort	Acier inoxydable		
4	Butée	PPS		
5	Fourreau guide	Acier inoxydable		
6	Armature	Acier inoxydable, PPS, NBR, (FKM, EPDM)		
7	Vis de montage	Fe		
8	Capot	Acier inoxydable		
9	Joint	NBR, (FKM, EPDM)		
10	Ressort de levée	Acier inoxydable		
11	Capot	Aluminium	Laiton	Acier inoxydable
12	Vis	Fe		
13	Ensemble membrane	Acier inoxydable, NBR (FKM, EPDM)		
14	Corps	Aluminium	Laiton	Acier inoxydable

*1 Taille 30 uniquement

Information supplémentaire

Catalogue	JSX-C_FR.pdf
Déclaration de conformité	newDoC_JSXZ_TF122130EN.pdf
Manuels d'installation	IM_JSXZ_TF222-050FR.pdf IM_JSXZ_TF222-050EN.pdf