

FUSION Formidable



ARTICLE	IB1080
CATÉGORIE	 S3 SRC
POINTURES	37 - 47
LARGEUR DE LA CHAUSSURE	11
POIDS (un pied, t. 42)	470 GR
METAL FREE	Oui
HOMOLOGATION	DGUV 112-191 

TIGE

Cuir résistant à l'eau

DOUBLURE

Nylon respirant. Il offre un confort supérieur pendant toute la journée de travail. Résistance optimale à l'abrasion

EMBOUT

COMPOSITE - Réduit le poids tout en maintenant la protection contre les chocs

SEMELLE ANTI-PERFORATION

Anti-perforation non magnétique en matériaux composites, 40% plus léger et plus flexible qu'une lame en acier. Il donne une protection majeure en couvrant toute la surface du pied

PREMIERE DE PROPRETE

Amovible en mousse EVA

SEMELLE

Semelle intermédiaire en mousse Floatride Energy et semelle d'usure en caoutchouc antidérapant

TIGE

Perméabilité à la vapeur d'eau

Coefficient de perméabilité

DOUBLURE

Perméabilité à la vapeur d'eau

Coefficient de perméabilité

EMBOUT

Résistance au choc

Résistance à la compression

SEMELLE ANTI-PERFORATION

Résistance à la perforation (EN ISO 12568:2010)

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE

en lieu humide (85% rH)

en lieu sec (30% rH)

SEMELLE

Résistance à l'abrasion (perte de volume)

Résistance aux flexions

Résistance aux hydrocarbures

Absorption du choc au talon

Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure

sur sol en acier lubrifié par glycérine

Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure

sol en céramique lubrifiée par détergent

Requise EN ISO 20345:2011		Test resultat
mg/cmq*h	≥ 0,8	10,8
mg/cmq	≥ 15	87,2
mg/cmq*h	≥ 2,0	60,4
mg/cmq	≥ 20	483,7
mm	≥ 14,0	14,0
mm	≥ 14,0	14,0
N	≥ 1.000	≥ 1.000
MΩ	≥ 0,1	22,6
MΩ	≤ 1000	92,6
mm³	≤ 150	1,12
mm	≤ 4	1,5
%	≤ 12	8
J	≥ 20	32
7° Talon	≥ 0,13	0,13
Plat	≥ 0,18	0,20
7° Talon	≥ 0,28	0,41
Plat	≥ 0,32	0,40

version de la fiche 1.2