

UCT4-EMP (27X27) - 塑料标签

1073990

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1073990>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



塑料标签，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：TOPMARK NEO，TOPMARK LASER，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，BLUEMARK E.CARD，安装方式: 锁扣，文本框高度: 27 mm，文本框宽度: 27 mm

优势

- UCT4-EM(L)P...设备标识适合贴入或卡入SIEMENS SIRIUS ACT 3SU...按钮系列标识支架中
- 标识以统一卡片形式供货，可用卡片打印机快速、轻松、精确地进行标识
- 这些表格为有助于进一步组装的项目信息和功能文本提供额外的空间
- 多位标记条安装简单，如有需要也可方便地取下
- 标识服务：菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识

商业数据

订货号	1073990
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BG2418
产品关键代码	BG2418
目录页面	页码313 (C-3-2019)
GTIN	4055626770598
单件重量（含包装）	9.72 g
单件重量（不含包装）	9.72 g
原产地	PL

UCT4-EMP (27X27) - 塑料标签

1073990

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1073990>



技术数据

产品属性

产品类型	设备标识
应用领域	西门子：SIRIUS ACT 3SU标识支架

标识

标识技术	标签纸和卡片的热转印
------	------------

安装

安装类型	锁扣
------	----

材料规格

颜色	白色 (RAL 9010)
标识材料	PC
阻燃等级，符合UL 94	V0
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
材质	不含硅及卤素

环境和真实条件

防紫外线

规格	ISO 4892-2:2013-03 (遵照)
结果	已通过测试
测试持续时间	96 h

铭牌耐擦性

规格	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (部分)
异丙醇 [CAS编号67-63-0]	已通过测试
n-己烷 [CAS编号110-54-3]	已通过测试
水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1]	已通过测试

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 120 °C
建议环境温度 (存储/运输)	23 °C
建议湿度 (存储/运输)	50 %

尺寸

宽度	27 mm
长度	27 mm

UCT4-EMP (27X27) - 塑料标签



1073990

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1073990>

文本框

文本框宽度	27 mm
文本框高度	27 mm

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

标准

标准/规程	EN 45545-2
-------	------------

UCT4-EMP (27X27) - 塑料标签

1073990

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1073990>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27281106
ECLASS-12.0	27281106
ECLASS-13.0	27281106

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

UCT4-EMP (27X27) - 塑料标签

1073990

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1073990>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn