




Fiche technique Sonde thermocouple K430-1000-2-1/3M



Référence : K430-1000-2-1/3M

Description du produit : Thermocouple K chemisé inconel Ø3mm 250 mm - sortie câble 3m

Détail du produit : Thermocouple K chemisé gaine inconel 600 Ø3mm 1000 mm. Terminaison câble 3m PVC/PVC 2x0.22mm² IEC. Température maximale d'utilisation 1100°C de la sonde. Température maxi du câble PVC 105°C.


SPÉCIFICATIONS

Attribut	Valeur
Type de thermocouple :	K
Longueur de la sonde :	1000 mm
Diamètre de la sonde :	3 mm
Température minimum détectée :	-200°C
Température maximum détectée :	+1100°C
Matériau de la sonde :	Inconel 600
Nombre de fils :	3
Précision :	Classe A



Sonde thermocouple

Chemisée déformable avec jonction indémontable



OPTIONS

- Autre longueur, autre thermocouple sur demande
- Raccord coulissant

Sonde : thermocouple K ou J IEC 584 classe 1

Gaine de protection : chemisé incoel 600 ou inox refractaire 310 (Ø 3, 4, 5, 6, 8) pour couple K ou acier inox 316L pour couple J (Ø0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4,5 - 6 - 8 mm)

Sortie : câble PVC / PVC 2x0.22 mm², longueur : 3 m, température maxi : 105°C

Temp. d'utilisation : Couple K : -200 à +1100 °C
Couple J : -40 à +750 °C



Jonction : Ø d = 6 mm pour les couples de diamètre 0,5 à 4,5 mm
Ø d = 8 mm pour les couples de diamètre 6 mm
Ø d = 10 mm pour les couples de diamètre 8 mm

Matière de la jonction : inox 316 L

Réf.		"Ød"	"Lu"	-2-1/3M
Couple J (316L)	J1	0,5 mm	05	250 mm
Couple K (Incoel)	K4	1 mm	10	500 mm
Couple K (310)	K3	1,5 mm	15	1000 mm
		2 mm	20	3000 mm
		3 mm	30	
		4,5 mm	45	
		6 mm	60	
		8 mm	80	

Sonde thermocouple

Chemisée déformable avec jonction indémontable et câble haute température



OPTIONS

- Autre longueur, autre thermocouple sur demande
- Raccord coulissant

Sonde : thermocouple K ou J IEC 584 classe 1

Gaine de protection : chemisé incoel 600 ou inox refractaire 310 (Ø 3, 4, 5, 6, 8) pour couple K ou acier inox 316L pour couple J (Ø0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4,5 - 6 - 8 mm)

Sortie : câble soie de verre/soie de verre/tresse inox, 2 x 0,22 mm², longueur : 3 mètres
Température maxi. 450 °C

Température d'utilisation : Couple K : -200 à +1100 °C
Couple J : -40 à +750 °C

Jonction : - Ø d = 6 mm pour les couples de Ø 0,5 à 4,5 mm
- Ø d = 8 mm pour les couples de Ø 6 mm
- Ø d = 10 mm pour les couples de Ø 8 mm

Matière de la jonction : inox 316 L

Réf.		"Ød"	"Lu"	-2-1/3MS
Couple J (316L)	J1	0,5 mm	05	250 mm
Couple K (Incoel)	K4	1 mm	10	500 mm
Couple K (310)	K3	1,5 mm	15	1000 mm
		2 mm	20	3000 mm
		3 mm	30	
		4,5 mm	45	
		6 mm	60	
		8 mm	80	