

DFK-PC 6-16/ 2-G-10,16 - 穿墙式连接器



1701456

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1701456>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



穿墙式插座，额定横截面: 16 mm²，颜色: 绿色，额定电流: 76 A，额定电压(III/2): 1000 V，触点表面: Ag，触点类型: 针式插头，电位数: 2，行数: 1，位数: 2，连接量: 2，产品系列: DFK-PC 6-16/...-G，针距: 10.16 mm，安装: 波峰焊，针脚排列: 直线排列，焊针[P]: 4.1 mm，每个电势的焊针数量: 3，插拔系统: COMBICON PC 16，针式连接器样式对齐: 标准，互锁: 不带，安装方式: 不带，包装类型: 纸箱包装

优势

- 通用型安装方式，可在全球范围内使用
- 采用法兰系统时，借助卡扣结构或螺钉即可牢固固定在外壳面板上，无需工具

商业数据

订货号	1701456
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
注意	定制（不可退回）
销售关键代码	AAEWEA
产品关键代码	AAEWEA
目录页面	页码574 (C-1-2013)
GTIN	4046356030526
单件重量（含包装）	17.24 g
单件重量（不含包装）	15.425 g
原产地	PL

DFK-PC 6-16/ 2-G-10,16 - 穿墙式连接器



1701456
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1701456>

技术数据

产品属性

产品类型	穿墙式插座
产品系列	DFK-PC 6-16/..-G
产品线	COMBICON Connectors XL
类型	插座
位数	2
针距	10.16 mm
连接量	2
行数	1
电位数目	2
安装法兰	不带
针脚排列	直线排列
每个电位的焊针	3

电气特性

特性

额定电流 I_N	76 A
额定电压 U_N	1000 V
接触电阻	0.5 mΩ
额定电压 (III/3)	1000 V
额定电涌电压 (III/3)	8 kV
额定电压 (III/2)	1000 V
额定电涌电压 (III/2)	8 kV
额定电压 (II/2)	1000 V
额定电涌电压 (II/2)	6 kV

安装

安装类型	波峰焊
针脚排列	直线排列

材料规格

材料数据 - 联系方法

注意事项	符合WEEE/RoHS，根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须
接触件材料	CU合金
表面特性	可选涂层
触点区域金属表面（顶层）	银色 (4 - 8 μm Ag)
触点区域金属表面（中层）	镍 (2 - 4 μm Ni)
焊接区域金属表面（顶层）	银色 (4 - 8 μm Ag)
焊接区域金属表面（中层）	镍 (2 - 4 μm Ni)

DFK-PC 6-16/ 2-G-10,16 - 穿墙式连接器



1701456
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1701456>

材料数据 - 壳体

颜色 (外壳)	绿色 (6021)
绝缘材料	PA
绝缘材料组	I
CTI符合IEC 60112	600
阻燃等级, 符合UL 94	V0
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI	850
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT	775
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度	125 °C

说明

操作注意事项	依据IEC 61984标准, COMBICON连接器不具备开关功能 (COC)。在指定用途中, 不得带电或载荷插拔。
--------	--

尺寸

尺寸图	
针距	10.16 mm
宽度 [w]	39.76 mm
高度[h]	20.3 mm
长度[l]	46.4 mm
高度	19 mm
焊针长度[P]	4.1 mm
引脚尺寸	1.2 x 1 mm

PCB设计

引脚间距	10.16 mm
孔径	1.7 mm

机械测试

外观检查

规格	IEC 60512-1:2001-01
结果	已通过测试

尺寸检查

规格	IEC 60512-1:2001-01
结果	已通过测试

抗擦抹性

规格	IEC 60068-2-70:1995-12
结果	已通过测试

DFK-PC 6-16/ 2-G-10,16 - 穿墙式连接器



1701456
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1701456>

极性保护和编码		
规格	IEC 60512-7:1993-08 (极性)	
结果	已通过测试	

插芯中的触点底座		
规格	IEC 60512-8:1993-01	
插芯触点支架 要求 >20 N	已通过测试	

插入/拔出力		
结果	已通过测试	
周期数	20	
每个接线位的插入强度约	15 N	
每个接线位的拔出强度约	15 N	

电气测试

温度测试 测试组C		
规格	IEC 60512-5-1:2002-02	
已测芯数	8	

绝缘电阻		
规格	IEC 60512-2:1985-00	
绝缘电阻，相邻接线位	10 ¹² Ω	

电气间隙和爬电距离		
规格	IEC 60664-1:2007-04	
绝缘材料组	I	
比较跟踪指标 (IEC 60112)	CTI 600	
额定绝缘电压 (III/3)	1000 V	
额定电涌电压 (III/3)	8 kV	
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3)	8 mm	
最小爬电距离(III/3)	12.5 mm	
额定绝缘电压 (III/2)	1000 V	
额定电涌电压(III/2)	8 kV	
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2)	8 mm	
最小爬电距离(II/2)	8 mm	
额定绝缘电压 (II/2)	1000 V	
额定过电压 (II/2)	6 kV	
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2)	5.5 mm	
最小爬电距离(II/2)	5.5 mm	

环境和真实条件

振动测试		
规格	IEC 60068-2-6:1995-03	
频率	10 - 150 - 10 Hz	

DFK-PC 6-16/ 2-G-10,16 - 穿墙式连接器



1701456
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1701456>

扫描速率	1倍频程/分钟
振幅	0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz)
加速度	5g (60.1 Hz ... 150 Hz)
每轴的测试周期	2.5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴

耐久性测试

规格	IEC 60512-5:1992-08
海平面脉冲耐受电压	9.8 kV
体积电阻 R ₁	0.5 mΩ
体积电阻 R ₂	0.6 mΩ
插入 / 拔出周期	20

气候测试

规格	ISO 6988:1985-02
腐蚀应力	KFW 0.2 S/1个周期
热应力	100 °C/168 h
大功率频率耐受电压	4.26 kV

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C (取决于衰减曲线)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 70 °C
相对湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %
环境温度 (组装)	-5 °C ... 100 °C

包装规格


包装类型	纸箱包装
------	------

包装规格

包装类型	纸箱包装
------	------


图纸

尺寸图




开口用于对接。

尺寸图




开口用于螺钉连接。

图表



型号 : PC 6/...-ST-10,16 , 带DFK-PC 6-16/...-G-10,16

图表



型号 : PC 16/...-ST-10,16 , 带DFK-PC 6-16/...-G-10,16


DFK-PC 6-16/ 2-G-10,16 - 穿墙式连接器

1701456

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1701456>



开孔图/焊盘环宽



DFK-PC 6-16/ 2-G-10,16 - 穿墙式连接器



1701456

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1701456>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1701456>

cULus认证 认证ID: E60425-20040202				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B	300 V	66 A	-	-
使用组 C	300 V	66 A	-	-
使用组 D	600 V	5 A	-	-

VDE绘图认证 认证ID: 40055586				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	1000 V	76 A	-	-

DFK-PC 6-16/ 2-G-10,16 - 穿墙式连接器



1701456

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1701456>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ECLASS-13.0	27460201

ETIM

ETIM 9.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

DFK-PC 6-16/ 2-G-10,16 - 穿墙式连接器



1701456

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1701456>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
------------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn