

Données techniques

1215S

Roulements à rotule sur billes



Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	75 mm
D - Diamètre Extérieur	130 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	25 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1,5 mm
Classe de Jeu Radial	CN
Classe de précision	P0
Masse	1,36 kg

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	39000000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	15700000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	630000 mN
e - Coefficient	0.17
Y0 - Coefficient charge statique axiale	3.8
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur	3.6
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur	5.6
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	31800 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	25800 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	83 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	122 mm



DIMENSIONS D'INSTALLATION

ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement

1,5 mm

