





**En ligne - AS\*000**  
**AS3000-N03**

Fiche technique

## General series information

- Orifice: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Plage de pression d'utilisation: 0.05 à 1 MPa.




*Clapet antiretour, régulateur de débit  
unidirectionnel, réglable*


## Spécifications standards

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Taille                          | 3 (Base 3/8)         |
| Taraudage                       | N (NPT)              |
| Orifice                         | 03 (3/8)             |
| Option                          | Sans                 |
| Contre-écrou                    | Standard (hexagonal) |
| Pression du fluide              | Air                  |
| Pression maximale d'utilisation | 1 MPa                |
| Pression minimale d'utilisation | 0.05 MPa             |
| Pression d'épreuve              | 1.5 MPa              |
| Température ambiante max.       | 60 °C                |
| Température ambiante min.       | -5 °C                |

# Dimensions



## Constructions



## Nomenclature

| Rep. | Désignation   | Modèle       |               |
|------|---------------|--------------|---------------|
|      |               | AS2000       | AS3000        |
| ①    | Corps         | Alliage zinc | Alliage d'al. |
| ②    | Vis*          | Laiton       | Laiton        |
| ④    | Contre-écrou* | Laiton       | Acier         |

| Rep. | Désignation   |
|------|---------------|
| ③    | Distributeur  |
| ⑤    | Joint torique |
| ⑥    | Ressort       |

\*Nickelé

## Information supplémentaire

Catalogue

[AS\\_000-A\\_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM\\_ASx000\\_OMA0069EN-E.pdf](#)